



PRESSALIT®

PRESSALIT
COMFORT D2






SOFT CLOSE **Luksuriøs komfort**

Med et forsigtigt skub lukkes sædet blødt og lydløst i. Soft close-funktionen sætter et luksuriøst og stringent præg på sædet.



LIFT-OFF **Optimal hygiejne**


Med en enkel og let bevægelse kan sædet løftes af. På den måde sikres nem rengøring og optimal hygiejne.



OM BESLAGET

Nyt patenteret beslag med høj ydeevne og stabilitet, der sikrer minimalt slør. Beslaget er minimalistisk og sidder tæt på kummen, hvilket giver sædet et mere harmonisk udtryk.

Beslag nr. **DK4999** er udstyret med en låsemekanisme. Således kan sædet låses, så det ikke kan tages af.



GARANTERET RÅSTYRKE

Holdbar kvalitet

Pressalit Comfort D2 har et modstandsdygtigt design, der er rustet til hverdagen. Sædet er gennemfarvet, så ridser ikke ses. Vi er så sikre på sædets styrke, at du får 10 års garanti.



DESIGN

Stilfuldt og minimalistisk

Helstøbt design, høj funktionalitet og stærk holdbarhed fra inderst til yderst.



EN DEL AF DANSK DESIGNHISTORIE

Pressalit Comfort D2 er designet in-house hos Pressalit. Sædet har et harmonisk helhedsdesign i sin reneste form. Det velkomponerede wrap-over sæde kombinerer strømlinet stringens med en sluttet harmonisk form, hvilket får det til at falde i ét med keramikken. Det tidløse og delikate udtryk bliver akkompagneret af en høj grad af funktionalitet

og styrke. Sædet har en god siddekomfort – også med nedlukket låg. Maksimum belastning er 240 kg.

Det første Comfort toiletsæde – en klassiker og et designikon, blev designet i 1966 af Sigvard Bernadotte og Acton Bjørn. Hermed var en stolt designtradition grundlagt.

PRESSALIT®

Pressalit A/S

Pressalitvej 1
8680 Ry, Danmark
T: 8788 8788
F: 8788 8789

Direkte til salgsafd.:
T: 8788 8990
F: 8788 8639
frontdesknordic@pressalit.com
www.pressalit.com

Pressalit AS

Karihaugveien 89
1086 Oslo, Norge
T: +47 22 30 90 44
F: +47 22 30 91 34
norge@pressalit.com
www.pressalit.com



Passer til



Laufen Pro



Duravit Me By Starck



Villeroy & Boch
Architectura



Villeroy & Boch
O.Novo

Premium Bathroom Solutions since 1954

Pressalit A/S er en dansk privatejet virksomhed med produktion i Ry, Danmark. Siden 1954 har vi designet, udviklet og produceret toiletsæder af højeste kvalitet. Og siden 1975 har Pressalit også udviklet fleksible badeværelsesløsninger og højdejusterbare køkkener til mennesker med nedsat funktionsevne. Dette har gjort os til en af verdens førende producenter af højkvalitets badeværelsesløsninger. Høj kvalitet, fulendt design og gennemført funktionalitet kendetegner vores brede udvalg af produkter.

Bakteriehæmmende Polygiene

Certificeret Polygiene®-effekt, der hæmmer væksten af bakterier 24 timer i døgnet.



Polygiene
SAFER TO TOUCH

Pressalit Comfort D2

1050011-DK3999 med soft close og lift-off, hvid polygiene




1050111-DK3999 med soft close og lift-off, sort polygiene



1084011-DK4999 med soft close og låsemekanisme, hvid polygiene



1084111-DK4999 med soft close og låsemekanisme, sort polygiene



PRESSALIT SUPPORTS UNITED NATIONS GLOBAL AND UNICEF

