

LET'S MAKE
ROOM FOR
PEOPLE

PRESSALIT®



INDIVO
HØJDEJUSTERBARE KØKKENER
TIL ETHVERT BEHOV

LAD KØKKENET ARBEJDE FOR DIG

Køkkenet er et af de vigtigste rum i boligen. Det danner rammen om mange stunder for hele familien og er et af de rum, hvor det kan have stor betydning, at alle kan deltage i aktiviteter og madlavning på lige vilkår.

For personer med fysisk funktionsnedsættelse kan det dog være vanskeligt at begå sig i et almindeligt køkken med fastmonterede bordplader og skabe, hvor det kan være svært at komme til, hvis man sidder i kørestol. Her kan justerbare køkkenløsninger gøre en verden til forskel.

HVAD ER ET HØJDEJUSTERBART KØKKEN?

Et højdejusterbart køkken fra Pressalit består af løfteenheder, som monteres på væggen, og hvorpå der monteres bordplader eller skabe. Bæringerne kan løfte op til 150 kg og kan monteres med de fleste standardkøkkener.

Løfteenhederne fås både til vægmontering og som fritstående borde, så du har mulighed for at kombinere løsningerne i hele køkkenet, hvor der er brug for det.

HVORFOR VÆLGE ET HØJDEJUSTERBART KØKKEN?

Langt de fleste kender til udfordringen med ikke at kunne nå noget øverst i et skab. Forestil dig, at du ikke kan nå op og røre i gryden på komfuret uden at risikere at brænde dig. Eller at du ikke kan nå et glas fra overskabet, fordi du sidder i en kørestol.

Disse udfordringer er der heldigvis råd for. Et køkken, hvor bordpladen og selv kogepladen eller vasken kan sænkes eller hæves efter behov, bliver pludseligt anvendeligt for en kørestolsbruger. Det bliver muligt at køre stolen ind under bordet og arbejde i en ergonomisk korrekt arbejds-højde for en siddende person. Derudover bidrager et sænket overskab til, at personen i kørestolen selv kan åbne skabet og nå hylderne.

Et højdejusterbart køkken er godt til den daglige arbejds-gang i et køkken. Det giver mulighed for at tage del i madlavningen, ligesom det er med til at styrke selvhjulpne-hed og sociale aktiviteter sammen med hjemmets øvrige beboere.

PLADS TIL ALLE - BÅDE HJEMME OG I INSTITUTION

Pressalit Indivo byder på masser af muligheder for alle brugere, og det kan med fordel installeres i institutioner med mange beboere. Den nemme justering af højden gør det muligt at tilpasse køkkenet til alle beboeres behov, og ved at installere et køkken, som kan tilpasses den enkelte bruger, er der hermed mulighed for, at både stående og siddende personer kan benytte køkkenfaciliteterne optimalt.

På den måde er der større mulighed for, at alle kan være en del af dagligdagens gøremål, skabe et mere socialt arrangement omkring madlavningen og dermed bidrage til bedre livskvalitet.

MANUEL ELLER ELEKTRISK JUSTERING?

Køkkenet kan justeres på to måder; enten elektrisk eller manuelt. Ved den elektriske løsning justeres alt gennem et tryk på en knap på bordpladens sarg. Denne styrer enten bordpladen eller overskabet i den rigtige højde og reguleres både nemt og hurtigt tilbage igen. I den manuelle version monteres et håndsving, som justerer bordpladen op og ned. Det er naturligvis stadig nødvendigt med et elektrisk juster-bart overskab.

Et køkken med elektrisk højdejustering er optimalt til køkkener, hvor der er skiftende brugere. Det passer dermed godt i en bolig med siddende og stående brugere og det gælder både for det private hjem og på institutioner, i skoler eller tilsvarende steder.

Et køkken med manuel højdejustering af bordpladen er en ideel løsning i en bolig, hvor behovet for samme højde er mere konstant eller kun sjældent skifter. Det kan være i et privat hjem eller en plejebolig, hvor kun en enkelt beboer anvender køkkenet.

OM HØJDEJUSTERBARE KØKKENER	SIDE	4-5
VÆGHÆNGTE LØFTEENHEDER, ELEKTRISKE, MED 2 BEN	SIDE	6
VÆGHÆNGTE LØFTEENHEDER, ELEKTRISKE, MED 3 BEN	SIDE	7
VÆGHÆNGTE LØFTEENHEDER, MANUELLE	SIDE	8
FRIKSTÅENDE LØFTEENHEDER, ELEKTRISKE	SIDE	9
FRIKSTÅENDE LØFTEENHEDER, MANUELLE	SIDE	10
TRINLØSE LØFTEENHEDER	SIDE	11
TILBEHØR	SIDE	12
TILBEHØR OG BETJENING TIL LØFTEENHED, BORDPLADE	SIDE	13
LØFTEENHEDER TIL OVERSKABE/	SIDE	14
TILBEHØR TIL LØFTEENHEDER, OVERSKABE	SIDE	15
SIKKERHEDSSYSTEMER	SIDE	16-17



VÆRD AT VIDE NÅR DU INDRETTER

Alle mennesker har forskellige behov, og især hvis du har en funktionsnedsættelse, er det vigtigt, at dine omgivelser tilpasser sig dig - og ikke omvendt. Det opnår du nemmere ved at have de helt rette hjælpemidler, som gør køkkenet mere tilgængeligt, så alle kan tage del i aktiviteterne i køkkenet

Der er mange ting at være opmærksom på for at sikre den optimale indretning af et køkken - især når køkkenet både skal rumme siddende og stående brugere. Betjeningen tilpasses brugerens behov i forhold til syn, motorik og kognitive udfordringer.

Noget af det første, du bør gøre er at sikre et vendeareal i køkkenet, så der er plads til, at en kørestol kan manøvrere rundt. Oftest vil et vendeareal på 140-210 cm være optimalt.

Husk, at du altid kan få professionel rådgivning om indretning af køkkenet hos Pressalit, så du er sikker på, at du får den bedst mulige løsning til at dække helt konkrete behov.

- 1 Skuffer gør indholdet langt mere tilgængeligt end det, som står på hylder bag låger.
- 2 Vælg bordplader, som kan reguleres i højden efter behov. Pressalit Indivo kan reguleres fra 67,5-97,5 cm. Gælder både bordplader med/uden vask eller kogeplade samt arbejdsborde.
- 3 Hold fokus på personsikkerheden. Med Pressalit Indivo får du klemsikringsskinner, der monteres nederst på bordpladens sarg samt anti-kollisions løsninger, der sikrer de ting, du har stående under bordet.
- 4 Overskabe, der er monteret på en løfteenhed, kan nemt sænkes og bringes frem imod brugeren. Det er vigtigt at huske sikkerhedsplade for at sikre imod skade på personer og genstande.
- 5 Husk, at de primære hylder i køleskabet skal være i en højde, som kan nås fra en kørestol; oftest mellem 40-140 cm over gulvet.
- 6 Placér opvaskemaskinen nær vasken - og vælg evt. en model med højdejusterbare kurve.
- 7 Vælg en vask med lav dybde på 10-11 cm. Det gør det nemmere for siddende brugere at opnå en god arbejdsstilling. Husk, at vasken skal være isoleret på undersiden.
- 8 Sæt kogepladen i en højdejusterbar bordplade, så det er muligt at nå gryder og pander siddende ved komfuret. Vi anbefaler at vælge induktionskogeplade.
- 9 Overvej at placere microbølgeovnen i et overskab, som nemt kan bringes ned til brugeren.
- 10 Vælg en emhætte med fjernbetjening eller betjening inden for brugerens rækkevidde.
- 11 Tænk over ovns placering, så højden passer til brugeren. Vælg gerne en ovn med sidehængt låge eller Slide n´ Hide lågetype. Husk desuden teleskopudtræk for sikker håndtering af varme fade.




Følg rådene og opnå en indretning, der især med højdejusterbare bordplader tager behovene for siddende/stående brugere i betragtning. Du også vælge et fritstående spise- eller arbejdsbord, der som de øvrige kan justeres fra 67,5-97,5 cm i højden.

VÆGHÆNGTE LØFTEENHEDER, ELEKTRISKE, MED 2 BEN

Maksimal belastning 100 kg


INDIVO LØFTEENHED TIL BORDPLADE 600-1000 MM



INDIVO løfteenhed til bordplade, med to el-motorer og styreboks. Inkl. tværprofil og to bæringer. Højderegulerbar op til 300 mm med enten sargkontakt eller håndbetjening. Til bordpladelængde 600-1000 mm. Angiv venligst længde og dybde på bordpladen ved bestilling. Ekskl. monteringskit.

RK1410000 Hvid
RK1410202 Grå (RAL 9006)


INDIVO LØFTEENHED TIL BORDPLADE 1001-1400 MM



INDIVO løfteenhed til bordplade, med to el-motorer og styreboks. Inkl. tværprofil og to bæringer. Højderegulerbar op til 300 mm med enten sargkontakt eller håndbetjening. Til bordpladelængde 1001-1400 mm. Angiv venligst længde og dybde på bordpladen ved bestilling. Ekskl. monteringskit.

RK1411000 Hvid
RK1411202 Grå (RAL 9006)


INDIVO LØFTEENHED TIL BORDPLADE 1401-2000 MM



INDIVO løfteenhed til bordplade, med to el-motorer og styreboks. Inkl. tværprofil og tre bæringer. Højderegulerbar op til 300 mm med enten sargkontakt eller håndbetjening. Til bordpladelængde 1401-2000 mm. Angiv venligst længde og dybde på bordpladen ved bestilling. Ekskl. monteringskit.

RK1412000 Hvid
RK1412202 Grå (RAL 9006)


INDIVO LØFTEENHED TIL BORDPLADE 2001-2400 MM



INDIVO løfteenhed til bordplade, med to el-motorer og styreboks. Inkl. tværprofil og fire bæringer. Højderegulerbar op til 300 mm med enten sargkontakt eller håndbetjening. Til bordpladelængde 2001-2400 mm. Angiv venligst længde og dybde på bordpladen ved bestilling. Ekskl. monteringskit.

RK1413000 Hvid
RK1413202 Grå (RAL 9006)

INDIVO LØFTEENHED TIL BORDPLADE 2401-3000 MM




INDIVO løfteenhed til bordplade, med to el-motorer og styreboks. Inkl. tværprofil og fem bæringer. Højderegulerbar op til 300 mm med enten sargkontakt eller håndbetjening. Til bordpladelængde 2401-3000 mm. Angiv venligst længde og dybde på bordpladen ved bestilling. Ekskl. monteringskit.

RK1414000 Hvid
RK1414202 Grå (RAL 9006)

VÆGHÆNGTE LØFTEENHEDER, ELEKTRISKE, MED 3 BEN

Maksimal belastning 150 kg


INDIVO LØFTEENHED TIL BORDPLADE 600-1000 MM



INDIVO løfteenhed til bordplade, med tre el-motorer og styreboks. Inkl. tværprofil og to bæringer. Højderegulerbar op til 300 mm med enten sargkontakt eller håndbetjening. Til bordpladelængde 600-1000 mm. Angiv venligst længde og dybde på bordpladen ved bestilling. Ekskl. monteringskit.

RK1450000 Hvid
RK1450202 Grå (RAL 9006)


INDIVO LØFTEENHED TIL BORDPLADE 1001-1400 MM



INDIVO løfteenhed til bordplade, med tre el-motorer og styreboks. Inkl. tværprofil og to bæringer. Højderegulerbar op til 300 mm med enten sargkontakt eller håndbetjening. Til bordpladelængde 1001-1400 mm. Angiv venligst længde og dybde på bordpladen ved bestilling. Ekskl. monteringskit.

RK1451000 Hvid
RK1451202 Grå (RAL 9006)


INDIVO LØFTEENHED TIL BORDPLADE 1401-2000 MM



INDIVO løfteenhed til bordplade, med tre el-motorer og styreboks. Inkl. tværprofil og tre bæringer. Højderegulerbar op til 300 mm med enten sargkontakt eller håndbetjening. Til bordpladelængde 1401-2000 mm. Angiv venligst længde og dybde på bordpladen ved bestilling. Ekskl. monteringskit.

RK1452000 Hvid
RK1452202 Grå (RAL 9006)


INDIVO LØFTEENHED TIL BORDPLADE 2001-2400 MM



INDIVO løfteenhed til bordplade, med tre el-motorer og styreboks. Inkl. tværprofil og fire bæringer. Højderegulerbar op til 300 mm med enten sargkontakt eller håndbetjening. Til bordpladelængde 2001-2400 mm. Angiv venligst længde og dybde på bordpladen ved bestilling. Ekskl. monteringskit.

RK1453000 Hvid
RK1453202 Grå (RAL 9006)

INDIVO LØFTEENHED TIL BORDPLADE 2401-3000 MM




INDIVO løfteenhed til bordplade, med tre el-motorer og styreboks. Inkl. tværprofil og fem bæringer. Højderegulerbar op til 300 mm med enten sargkontakt eller håndbetjening. Til bordpladelængde 2401-3000 mm. Angiv venligst længde og dybde på bordpladen ved bestilling. Ekskl. monteringskit.

RK1454000 Hvid
RK1454202 Grå (RAL 9006)

VÆGHÆNGTE LØFTEENHEDER, MANUELLE

Maksimal belastning 100 kg


LØFTEENHED TIL BORDPLADE, MANUELT HØJDEREGULÉRBAR



Manuel løfteenhed til bordplade med håndsving. Inkl. 2 bæringer Længde fra 600-1000mm. 300 mm højderegulerbar. Inkl. monteringsbolte til massiv mur. Ønsket længde angives ved bestilling.

RK1110


LØFTEENHED TIL BORDPLADE, MANUELT HØJDEREGULÉRBAR



Manuel løfteenhed til bordplade, med håndsving. Inkl. 2 bæringer Længde fra 1001-1400mm. 300 mm højderegulerbar. Inkl. monteringsbolte til massiv mur. Ønsket længde angives ved bestilling.

RK1111


LØFTEENHED TIL BORDPLADE, MANUELT HØJDEREGULÉRBAR



Manuel løfteenhed til bordplade, med håndsving. Inkl. 3 bæringer. Længde fra 1401-2000 mm. 300 mm højderegulerbar. Inkl. monteringsbolte til massiv mur. Ønsket længde angives ved bestilling.

RK1112


LØFTEENHED TIL BORDPLADE, MANUELT HØJDEREGULÉRBAR



Manuel løfteenhed til bordplade, med håndsving. Inkl. 4 bæringer. Længde fra 2001-2400 mm. 300 mm højderegulerbar. Inkl. monteringsbolte til massiv mur. Ønsket længde angives ved bestilling.

RK1113

LØFTEENHED TIL BORDPLADE, MANUELT HØJDEREGULÉRBAR




Manuel løfteenhed til bordplade, med håndsving. Inkl. 5 bæringer. Længde fra 2401-3000 mm. 300 mm højderegulerbar. Inkl. monteringsbolte til massiv mur. Ønsket længde angives ved bestilling.

RK1114

FRISTÅENDE LØFTEENHEDER, ELEKTRISKE

Maksimal belastning 100 kg


LØFTEENHED TIL BORDPLADE, ELEKTRISK HØJDEREGULÉRBAR



Elektrisk løfteenhed til fritstående bord. Til bordplader på 1400 - 2000 mm. 300 mm højderegulerbar. Inkl. 2 teleskopben, længde- og tværprofiler samt kontakt til betjening. Pressalit anbefaler udhæng på 200 mm i begge ender af bordet for at gøre plads til kørestolsbrugeren.

RK1081


LØFTEENHED TIL BORDPLADE, ELEKTRISK HØJDEREGULÉRBAR



Elektrisk løfteenhed til fritstående bord. Til bordplader på 2001 - 2400 mm. 300 mm højderegulerbar. Inkl. 2 teleskopben, bæringer, længde- og tværprofiler samt kontakt til betjening. Pressalit anbefaler udhæng på 400 mm i begge ender af bordet for at gøre plads til kørestolsbrugeren.

RK1082

LØFTEENHED TIL BORDPLADE, ELEKTRISK HØJDEREGULÉRBAR




Elektrisk løfteenhed til fritstående bord. Til bordplader på 2401 - 3000 mm. 300 mm højderegulerbar. Inkl. 2 teleskopben, bæringer, længde- og tværprofiler samt kontakt til betjening. Pressalit Care anbefaler udhæng på 400 mm i begge ender af bordet for at gøre plads til kørestolsbrugeren.

RK1083

FRITSTÅENDE LØFTEENHEDER, MANUELLE

Maksimal belastning 100 kg


LØFTEENHED TIL BORDPLADE, MANUELT HØJDEREGULÉRBAR



Manuel løfteenhed til fritstående bord.
Til bordplader på 1400 - 2000 mm.
300 mm højderegulerbar.
Inkl. 2 teleskopben, længde- og tværprofiler
samt håndsving.
Pressalit anbefaler udhæng på 200 mm i begge ender
af bordet for at gøre plads til kørestolsbrugeren.

RK1181


LØFTEENHED TIL BORDPLADE, MANUELT HØJDEREGULÉRBAR



Manuel løfteenhed til fritstående bord.
Til bordplader på 2001 - 2400 mm.
300 mm højderegulerbar.
Inkl. 2 teleskopben, bæringer, længde- og tværprofiler
samt håndsving.
Pressalit anbefaler udhæng på 400 mm i begge ender af
bordet for at gøre plads til kørestolsbrugeren.

RK1182

LØFTEENHED TIL BORDPLADE, MANUELT HØJDEREGULÉRBAR




Manuel løfteenhed til fritstående bord.
Til bordplader på 2401 - 3000 mm.
300 mm højderegulerbar.
Inkl. 2 teleskopben, bæringer, længde- og tværprofiler
samt håndsving.
Pressalit anbefaler udhæng på 400 mm i begge ender af
bordet for at gøre plads til kørestolsbrugeren.

RK1183

TRINLØSE LØFTEENHEDER


INDIVO BÆRING



Trinløs løfteenhed til bordplade.
Inkl. 2 vægbeslag og 2 bæringer.
250 mm højderegulerbar.

RK1100


INDIVO BÆRING



Trinløs løfteenhed til bordplade.
Inkl. 1 vægbeslag og 1 bæring.
250 mm højderegulerbar

RK1101

HÅNDSVINGSBETJENT DONKRAFT



Håndsvingsbetjent donkraft til bordplader
monteret på RK1100/RK1101.
Kan højdejustere bordpladen med op til 250 mm.

RK1145


FORSTÆRKNINGSBÆRING



Forstærkningsbæring. Ekstra bæring anbefales til forstærkning af tunge bordplader samt ved vask og kogeplader. Kan kun anvendes til vægmonterede INDIVO løfteenheder.

RK1340202


FLEKSIBELT TIL- OG AFLØBSSYSTEM 500/250-700 MM



Fleksibelt til- og afløbssystem. Tilløbsslange: 500 mm, afløbsslange: 250-700 mm, Ø40 mm, inkl. vandlås. Inkl. tilløbsslange med 3/8 omløber og 10 mm kobberør. VA-godkendt. (HMI-nr.: 39318). Afløbsslangen er meget modstandsdygtig overfor både kemiske og fysiske påvirkninger. Den er brandhæmmende og tåler temperaturer fra -30 ° C til +110 ° C.


RK9061

INSTALLATIONSINDDÆKNING. SKJULER OG BESKYTTER TIL- OG AFLØBSSYSTEMET



RK1043 Grå
RK1043000 Hvid

KABELBAKKE, 2000 MM




Kabelbakke, 2000 mm, til vægmonteret INDIVO løfteenhed til bordplade

RK1050

TILBEHØR TIL LØFTEENHED TIL BORDPLADE BETJENING TIL LØFTEENHEDER

STABILISERENDE FOD



Stabiliserende fod.1 stk.Til INDIVO løfteenhed til bordplade.Fungerer som støtte hvis væggen ikke er tilstrækkelig stærk.

RK1342000 Hvid
RK1342202 Grå (RAL 9006)

BESLAG TIL MONTERING AF SARG



Beslag til montering af sarg, 4 stk.Der anbefales 4 beslag pr. løbende meter sarg.

RK1044


BESLAG TIL MONTERING AF AFDÆKNINGSPLADE



Beslag til montering af afdækningsplade.1 stk. Til INDIVO løfteenhed til bordplade.

RK1344

HÅNDBETJENING, KABELLÆNGDE 1600 MM



Håndbetjening, kabellængde 1600 mm. Kan anvendes som supplement til eller erstatning for sargkontakter. Kan kun anvendes til vægmonterede INDIVO løfteenheder.

RK1045


SARGKONTAKT, RUND



Sargkontakt, rund. Til INDIVO løfteenhed til bordplade
RK1354 Sort

Sargkontakt, rund. Til INDIVO løfteenhed til overskabe
RK1355 Sølv


SARGKONTAKT, OVAL



Sargkontakt, rund. Til INDIVO løfteenhed til bordplade
RK1054 Aluminium

Sargkontakt, rund. Til INDIVO løfteenhed til overskabe
RK1055 Rød

SAMMENFOLDELIGT HÅNDSVING




Sammenfoldeligt håndsving. Håndsving til bordplade uden sarg. Kan foldes 90 grader ind under bordplade.

RK1041

LØFTEENHEDER TIL OVERSKABE


INDIVO LØFTEENHED TIL OVERSKABE 400-1200 MM



INDIVO løfteenhed til overskabe, med én el-motor og styreboks. Højderegulérbar 430 mm med sargkontakt eller håndbetjening. Ved højderegulering nedad kører løfteenheden samtidig 180 mm frem mod brugeren. Til overskabe 400-1200 mm i bredden. Højde, bredde og dybde på skabene angives ved bestilling. Ekskl. monteringskit.

RK1420


INDIVO LØFTEENHED TIL OVERSKABE 1201-2400 MM



INDIVO løfteenhed til overskabe, med to el-motorer og styreboks. Højderegulérbar 430 mm med sargkontakt eller håndbetjening. Ved højderegulering nedad kører løfteenheden samtidig 180 mm frem mod brugeren. Til overskabe 1201-2400 mm i bredden. Højde, bredde og dybde på skabene angives ved bestilling. Ekskl. monteringskit.

RK1421

REGULERBARE BÆRINGER




Ophængsbeslag til overskab, 460 mm højderegulerbar. Inkl. 2 vægbeslag og 2 bæringer. Kan monteres på overskab med en minimumshøjde på 500 mm.

RK1120

TILBEHØR TIL LØFTEENHEDER TIL OVERSKAB


HÅNDBETJENING, KABELLÆNGDE 1600 MM



Håndbetjening, kabellængde 1600 mm. Kan anvendes som supplement til eller erstatning for sargkontakter. Kan kun anvendes til vægmonterede INDIVO løfteenheder.

RK1045


KABELBAKKE, 2000 MM



Kabelbakke, 2000 mm, hvid, til INDIVO løfteenhed til overskabe

RK1051000 Hvid


FORLÆNGER, 400-1200 MM



Forlænger, 400-1200 mm, 1 stk. Til montering af skabe højere end 704 mm. Til INDIVO løfteenhed til overskabe. Højde på skabene angives ved bestilling.

RK1065


FORLÆNGERE, 400-1200 MM, 2 STK



Forlænger, 400-1200 mm, 2 stk. Til montering af skabe højere end 704 mm. Til INDIVO løfteenhed til overskabe. Højde på skabene angives ved bestilling.

RK1066


SIKKERHEDSSKINNER



Sikkerhedsskinner til INDIVO løfteenhed til bordplade. Stopper ved modstand den nedadgående bevægelse og hæver enheden 10 mm. Angiv venligst længde og dybde på bordpladen ved bestilling.

- RK1397 Kort side, længde op til 700 mm
- RK1390 Langside, 701-1000 mm
- RK1391 Langside, 1001-1400 mm
- RK1392 Langside, 1401-2000 mm
- RK1393 Langside, 2001-2400 mm
- RK1394 Langside, 2401-3000 mm


SIKKERHEDSPLADER



Sikkerhedsplade, standarddybde 345 mm. Til INDIVO løfteenhed til overskab. Stopper ved modstand den nedadgående bevægelse og hæver enheden 10 mm. Bredde og dybde på skabene angives ved bestilling.

- RK1031 400-1200 mm
- RK1032 1201-2400 mm


SAMKØRING AF SIKKERHED RK1370



Samkøring af sikkerhed RK1370
Til sammenkøring af:
Sikkerhedsskinner til bord,
en sikkerhedsplade til overskabe.
Til alle typer sargkontakt.
Sikkerhedsskinner og -plader købes separat.

RK1370


SAMKØRING AF SIKKERHED RK1372



Samkøring af sikkerhed RK1372
Til sammenkøring af:
Sikkerhedsskinner til bord,
to borde ved siden af hinanden.
Til alle typer sargkontakt.
Sikkerhedsskinner og -plader købes separat.

RK1372


SAMKØRING AF SIKKERHED RK1374



Samkøring af sikkerhed RK1374
Til sammenkøring af:
Sikkerhedsskinner til bord,
en sikkerhedsplade til overskabe
Til alle typer sargkontakt.
Sikkerhedsskinner og -plader købes separat.

RK1374


SAMKØRING AF SIKKERHED RK1371



Samkøring af sikkerhed RK1371
Til sammenkøring af:
Sikkerhedsskinner til bord,
to sikkerhedsplader til overskabe.
Til oval sargkontakt.
Sikkerhedsskinner og -plader købes separat.

RK1371


SAMKØRING AF SIKKERHED RK1375



Samkøring af sikkerhed RK1375
Til sammenkøring af:
Sikkerhedsskinner til bord,
to sikkerhedsplader til overskabe.
Til oval sargkontakt.
Sikkerhedsskinner og -plader købes separat.

RK1375


SAMKØRING AF SIKKERHED RK1373



Samkøring af sikkerhed RK1373
Til sammenkøring af:
Sikkerhedsskinner til bord,
to sikkerhedsplader til overskabe.
Til rund sargkontakt.
Sikkerhedsskinner og -plader købes separat.

RK1373

SAMKØRING AF SIKKERHED RK1376



Samkøring af sikkerhed RK1376
Til sammenkøring af:
Sikkerhedsskinner til bord,
to sikkerhedsplader til overskabe.
Til rund sargkontakt.
Sikkerhedsskinner og -plader købes separat.

RK1376



LET'S MAKE
ROOM FOR
PEOPLE

PRESSALIT®

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
8680 Ry, Danmark
T: 8788 8788
pressalit@pressalit.com

Pressalit.com

PREMIUM BATHROOM SOLUTIONS SINCE 1954

Pressalit A/S er en dansk privatejet virksomhed med produktion i Ry, Danmark. Siden 1954 har vi designet, udviklet og produceret toiletsæder af højeste kvalitet. Og siden 1975 har Pressalit også udviklet fleksible badeværelsesløsninger og højdejusterbare køkkener til mennesker med nedsat funktionsevne. Dette har gjort os til en af verdens førende producenter af højkvalitets badeværelsesløsninger. Høj kvalitet, fulden design og gennemført funktionalitet kendetegner vores brede udvalg af produkter.

PRESSALIT SUPPORTS UNITED NATIONS GLOBAL GOALS



Pressalit's Environmental and Quality Management Systems are certified by LRQA

Der tages forbehold for ændringer i produktsortimentet, tekniske ændringer og trykfejl.