

LET'S MAKE
ROOM FOR
PEOPLE

PRESSALIT®



Pressalit MATRIX højdejusterbar og sideforskydelig håndvaskløsning

Fleksible og justerbare løsninger på badeværelset gør en verden til forskel for både brugere og plejere. Funktionalitet, sikkerhed og arbejdsmiljø er i højsædet i den nye højdejusterbare og sideforskydelige håndvaskløsning fra Pressalit.

Den nye løsning understøtter selvhjulpethed, træning, pladsoptimering og ikke mindst tryghed på badeværelset. Både i det private hjem, på plejehjem og institutioner eller hospitaler.

NYHED

Højdejusterbar og sideforskydelig håndvask

500 mm

Funktionalitet med masser af muligheder

Skrul helt op for funktionaliteten og hygiejnen med den nye højdejusterbare og sideforskydelige håndvaskløsning fra Pressalit, som består af et vaskophæng og en tilhørende håndvask, der fås i forskellige varianter.

Du kan både pladsoptimere på badeværelset og samtidig tilgodese skiftende behov fra både brugere og plejere. Anvendelsesmulighederne er uendelige, og du kan vælge både manuel og elektrisk betjening, afhængig af behov.

Fuld fokus på hygiejnen

Kåben på vores nye, sideforskydelige håndvask indkapsler al elektronik og alle mekaniske dele, så intet er blottet. Det sikrer en meget hygiejnisk løsning, hvor kåben slutter tæt til selve vasken og kører helt tæt på væggen.

På denne måde kan skidt og snavs ikke komme ind på svært tilgængelige steder. Samtidig letter det både rengøringen og mindsker risiko for spredning af bakterier.

Til brug på hospitaler fås desuden en særlig hygiejnisk bundprop, der sikrer nemmere rengøring og dermed mindre risiko for smittefare.

Udnyt pladsen optimalt

Når du nemt kan flytte håndvasken på badeværelset, skaber du mulighed for at udnytte den plads, der er til rådighed og i bedste fald spare afgørende kvadratmetre i et byggeri.

Håndvasken kan eksempelvis flyttes væk fra toilettet for at skabe plads til plejepersonale eller tættere på toilettet for at skabe plads ved bruse- og badeområdet. Den flytbare håndvask sikrer desuden større mulighed for at kunne manøvrere rundt med en kørestol på badeværelset.

Nyhed tilgodeser mange behov

Håndvasken kan anvendes i forbindelse med træning og har fokus på selvhjulpenhed for både siddende og stående brugere. Den kan flyttes både horisontalt og vertikalt til at understøtte det konkrete behov for den enkelte samt behovet for den nødvendige plads. Håndvaskløsningen er desuden ideel til skiftende brugere, hvor især den elektriske version byder på nem højdejustering, og det er nemt for alle at skyde håndvasken til siden - også selvom, du har nedsat funktion i hænder og fingre.

Den nemme forskydning og justering af håndvasken letter desuden arbejdet for pleje- og sundhedspersonale og giver mere skånsomme arbejdsrutiner.

” Med justerbare og fleksible løsninger på badeværelset bliver det muligt at skabe tid og rum til mere nærvær i hverdagen. De rette hjælpemidler giver ganske enkelt øget livskvalitet.

Claus Lund Albertsen, Sales Director, Pressalit A/S

Brug håndvasken til mange formål

- Nemmere personlig pleje for brugeren
- Træning og øget fokus på selvhjulpenhed
- Pladsoptimering på mindre badeværelser
- Tidsbesparende hjælpemiddel for personalet
- Sikrer optimale arbejdsforhold for plejepersonale





Det oplagte valg til plejesituationen

Den nye håndvaskløsning fra Pressalit er et oplagt valg på både plejehjem, institutioner og hospitaler, hvor der er behov for tilpasning til den enkelte bruger eller plejer - og ofte flere gange dagligt. Jo mere selvhjulpne en bruger er, desto mere tid frigøres til andre opgaver. Samtidig er der både fokus på arbejdsmiljø og hygiejne.

Justerbare løsninger øger livskvaliteten

Nogle mennesker har behov for meget hjælp på badeværelset - andre kun lidt eller slet ikke. Og nogle gange ændrer behovet sig i løbet af dagen. Det stiller store krav til muligheden for tilpasning af de hjælpemidler, der skal være tilgængelige.

En fleksibel løsning, som tager højde for brugerens konkrete behov på et givent tidspunkt er med til at skabe situationer, der styrker selvhjulpne og er med til at give en højere grad af frihed, og for nogen dermed også en mulighed for bedre at kunne håndtere mere af den personlige pleje selv.

Skab optimale arbejdsforhold

Justerbare løsninger på badeværelset er en klar fordel for brugeren og en stor hjælp til plejeren, som kan være forskellig fra dag til dag. Her er muligheden for at tilpasse blandt andet højden afgørende for gode arbejdsstillinger.

På eksempelvis et plejehjem eller et hospital har dette flere afledte fordele. Den selvhjulpne beboer eller patient frigør tid til pleje- og sundhedspersonalet, og med sikre og fleksible løsninger, skaber det bedre vilkår og dermed et bedre fysisk arbejdsmiljø med færre arbejdsskader.

Brug håndvasken, hvor der er brug for den

En forskydelig håndvask skaber nødvendig plads omkring toilettet efter behov. På den måde, er det nemmere at manøvrere en kørestol rundt, og på badeværelser, hvor der er brug for mere plads i badområdet, vil det at kunne flytte håndvasken forbedre både arbejdsmiljø og den intime situation, der er forbundet med et bad.

Når håndvasken anvendes som hjælp til at forflytte sig fra en kørestol og over på toilettet eller omvendt, er det vigtigt, at afstanden mellem vask og toilet er passende, og at den nemt kan tilpasses i situationen.

Håndvasken er nem at flytte sideværts på få sekunder ved et tryk på en udløserknop. Det gør det både effektivt og nemt at skabe den nødvendige plads til at udføre en opgave - uanset om det handler om at skabe ekstra plads omkring toilettet eller i badområdet.

Forskydningen af vasken glider nemt og kræver ikke mange kræfter. Det kan ske selv med ydersiden af hånden, hvis brugeren har nedsat funktion i hænder og fingre.


Hygiejnisk funktionalitet i verdensklasse

Kombinationen af funktionelle egenskaber i en hygiejnisk sammenhæng gør den højdejusterbare og sideforskydelige håndvask til et oplagt valg i et miljø, hvor fokus er på at skabe optimale vilkår for brugeren og plejeren. De bevægelige dele på håndvasken og vaskophænget er skjult bag en kåbe, der kører tæt langs væggen og slutter tæt til håndvasken, så støv og skidt ikke lægger sig på svært tilgængelige steder.

Alle flader er store og glatte og nemme at tørre af. Derudover er der mulighed for at vælge en håndvask uden overløbshul og tillige mulighed for tilvalg af en særlig bundprop til hospitaler. Det letter rengøringen og mindsker risikoen for uheldsmæssige samlinger af skidt og dermed også mindre risiko for smittefare.

” God hygiejne og nem rengøring er en afgørende faktor ved hjælpemidler med bevægelige dele. I den nye MATRIX håndvaskløsning slutter kåben helt tæt til vasken og kører helt tæt langs væggen.

Claus Lund Albertsen, Sales Director, Pressalit A/S



Nem betjening og let tilgængelig udløserknop – selv for svage hænder.



Flere brugere kræver flere indstillinger

I det private hjem er der sædvanligvis flere brugere af et badeværelse, og oftest med forskellige behov og fysisk formåen. Her kan hver enkelt brug af badeværelset kræve forskellige indstillinger.

Når der i et hjem er både siddende og stående brugere, vil der være en naturlig højdeforskel, hvorfor den fleksible og justerbare løsning vil være at foretrække. Det gør det nemt at imødekomme konkrete situationer og behov.

Fleksibilitet for hele familien

Et af de primære områder på badeværelset er håndvasken. Her foregår meget af den daglige pleje, og det er afgørende, at man har mulighed for at benytte håndvasken som det bedst giver mening. Det gælder både ved barbering, makeup eller tandbørstning, men også som en hjælp til at undgå faldulykker.

De integrerede håndgreb er en hjælp til at rejse sig efter toiletbesøg, og det er muligt at vaske hænder siddende, inden man forflyttes til en kørestol.

Der er med andre ord mange ting at tage højde for, når du skal indrette et badeværelse i et privat hjem. Alt fra plads-optimering i det eksisterende badeværelse til tilrettelæggelse af, hvilke løsninger, der passer bedst til eksisterende behov og behov, der måtte udvikle sig over tid.

Nem justering – elektrisk eller manuelt

Det skal være nemt at indstille håndvasken til at passe til alle familiens medlemmer. Og det skal kunne gøres af alle. Den nye højdejusterbare og sideforskydelige Pressalit MATRIX håndvaskløsning fås med to justeringsmuligheder: elektrisk eller manuel.

Bor man alene, eller har hjemmets beboere samme behov, vil en manuel højdejustering, hvor der kun sjældent er behov for regulering, være en god løsning. Er man derimod flere med forskellige behov, vil en nem og hurtig, elektrisk justering være at foretrække.


Flyt vasken på sekunder

Den sideværts justering foregår ved at udløse en nemt tilgængelig funktion under vasken. Det tager få sekunder at flytte håndvasken og vaskophænget og kan klares med én hånd på en sikker måde. Brugeren kan således anvende håndvasken både til forflytning til og fra en kørestol, men også til håndvask, imens vedkommende stadig sidder på toilettet.

Forskydningen af håndvasken sker i en glidende bevægelse og kræver meget lidt styrke i hænderne, så både bruger og plejer kan ofte nemt flytte den - endda med ydersiden af hånden. Når udløserknappen slippes, låses håndvasken i den pågældende position. Det giver sikkerhed for, at vasken ikke flytter sig yderligere, før man selv vælger det.

”I den private bolig stiller skiftende behov hos hjemmets beboere store krav til fleksibiliteten af hjælpemidlerne på badeværelset.

Claus Lund Albertsen, Sales Director, Pressalit A/S



Flyt håndvasken nemt med et tryk på udløseren. Vasken låses fast, når knappen slippes igen.

PREMIUM BATHROOM SOLUTIONS SINCE 1954

Pressalit A/S er en dansk privatejet virksomhed med produktion i Ry, Danmark. Siden 1954 har vi designet, udviklet og produceret toiletsæder af højeste kvalitet. Og siden 1975 har Pressalit også udviklet fleksible badeværelsesløsninger og højdejusterbare køkkener til mennesker med nedsat funktionsevne. Dette har gjort os til en af verdens førende producenter af højkvalitets badeværelsesløsninger. Høj kvalitet, fuldendt design og gennemført funktionalitet kendetegner vores brede udvalg af produkter.

Pressalit A/S

Pressalitvej 1
8680 Ry, Danmark
T: 8788 8788
pressalit@pressalit.com

Pressalit.com

Se alle
varianterne på
pressalit.com

Vælg den optimale løsning til behovet

Den højdejusterbare og sideforskydelige Pressalit MATRIX håndvaskløsning består af et vaskeophæng og tilhørende håndvask. Vaskophængen fås med MATRIX MEDIUM eller MATRIX ANGLE DEEP håndvask, så du kan vælge den håndvask, der passer bedst til badeværelset og de konkrete behov. Håndvasksløsningen kan justeres både i højden og til siden. Højdejusteringen kan ske enten manuelt eller elektrisk, afhængig af model, og den samlede vandring er 500 mm sideværts og 300 mm i højden.



Vaskophæng med **manuel** højdejustering og Pressalit MATRIX ANGLE DEEP håndvask.

Viste model:
Vaskophæng: R484219000
Vask: R2142112000



Vaskophæng med **elektrisk** højdejustering og Pressalit MATRIX MEDIUM håndvask.

Viste model:
Vaskophæng: R482219000
Vask: R2122000

PRESSALIT SUPPORTS UNITED NATIONS GLOBAL GOALS



Pressalit's Environmental and Quality Management Systems are certified by LRQA