

LET'S MAKE
ROOM FOR
DESIGN

PRESSALIT®



Pressalit Public badkameraccessoires

Hoogwaardige accessoires in openbare toiletten spelen een cruciale rol bij het verbeteren van de gebruikerservaring en het handhaven van hygiënenormen. Papierdispensers, zeep- en desinfecteerdispensers en afvalbakken zijn niet alleen comfortabel; ze dragen bij aan de algehele en functionaliteit en het uiterlijk van de ruimte, wat hoge eisen stelt aan de keuze van oplossingen.

Duurzaam ontwerp voor veelvuldig gebruik

Duurzaamheid en kwaliteitsmaterialen zijn cruciale aspecten voor accessoires in openbare toiletten. Of het nu in een school, hotel, winkelcentrum of waar dan is, een goede kwaliteit vertaalt zich in lagere exploitatie- en onderhoudskosten.

Pressalit Public is een compleet assortiment accessoires voor openbare toiletten die tegen een stootje kunnen en bestand zijn tegen veelvuldig gebruik. Het assortiment is verkrijgbaar in 2 uitvoeringen, Pressalit Public Premium en Pressalit Public Classic. U krijgt duurzame oplossingen van Europees roestvrij staal van de hoogste kwaliteit die minimaal onderhoud vereisen. Hier vindt u alles zeep- en desinfecteerdispensers, papierdispensers, afvalbakken en meer om op te hangen of te installeren in openbare badkamers.

Met andere woorden, u kunt de oplossing aanpassen aan uw project. Pressalit Public-accessoires kunnen worden gebruikt in de volgende soorten projecten:

- Scholen • Winkelcentra • Kantoorgebouwen • Hotels en hostels • Openbare gebouwen • enz.

Met hygiëne in het vizier

Openbare toiletten stellen hoge eisen aan het handhaven van een goede hygiëne en het minimaliseren van de verspreiding van bacteriën en infecties. De contactloze zeepdispensers en andere accessoires in het Pressalit Public-assortiment zijn gemaakt van Europees roestvrij staal AISI 304, 316 en 316L roestvrij staal.

De speciale kwaliteit van roestvrij staal betekent onder andere een permanente antibacteriële werking en het materiaal is bestand tegen desinfectie, wat het schoonmaken vergemakkelijkt. De papierdispensers zijn eenvoudig na te vullen en de zeepdispensers worden ook geleverd met een navulbare container.

De veilige en eenvoudige installatie

Pressalit Public accessoires installeren is niet alleen eenvoudig en tijdbesparend. Het vermindert ook vandalisme en biedt extra bescherming tegen diefstal dankzij de verborgen bevestigingsgaten die voor een veilige montage zorgen.

Het is een goed idee om te kiezen voor extra beveiliging op bijvoorbeeld treinstations of andere knooppunten waar veel mensen langskomen zonder specifiek doel en waar het risico op vandalisme groter is. Hier is het cruciaal dat het interieur wordt ontworpen met optimale oplossingen. Bovendien zijn de oplossingen afsluitbaar zodat alleen onderhoudspersoneel toegang heeft om bij te vullen. De artikelen uit dit assortiment worden geleverd met montagekits.

Functioneel en kleurrijk

Pressalit Public accessoires voor openbare toiletten zijn functioneel, nuttig en tijdloos in hun uiterlijk - en gelukkig zonder afbreuk te doen aan het decor in de kleurkeuze. U kunt vrij kiezen tussen verschillende kleuren en oppervlakken om voor elk project de perfecte look te creëren. Neem contact met ons op als u een specifieke kleur of oppervlak wenst, want de twee series Premium en Classic zijn ook verkrijgbaar als maatwerkoplossingen in alle kleuren.


Of je nu kiest voor het klassieke geborstelde stalen oppervlak of dat de accessoires mat zwart of in een heel andere kleur moeten zijn benadrukt alleen maar de veelzijdigheid, en de kwaliteit is nog steeds hetzelfde voor alle varianten.

Duitse kwaliteit en snelle levering

Als u Pressalit Public kiest om de toiletten in uw project uit te rusten, krijgt u een hoogwaardige oplossing van Europees staal, en kunt u gemakkelijk en snel verder met de voltooiing van uw project. Dit assortiment wordt geproduceerd in Duitsland. Als u speciale kleuren of op bestelling gemaakte items wenst, is de levertijd slechts 4-6 weken.




Alle producten
zijn verkrijgbaar in
RAL kleuren
op aanvraag



Pressalit Public Classic zeepdispenser

Roestvrijstalen zeepomp voor wandmontage. Met één hand te bedienen, druppelvrije zeepomp met **reservoir van 1100 ml**. Ontworpen voor gewone vloeibare zeep of handcrème. Afsluitbare oplossing. Montagekit inbegrepen. Gewicht 1,3 kg.


Art.nr.	Oppervlak	Roestvrij staal
● PY30710	Geborsteld staal	AISI 316L
● PY40710	Mat zwart	AISI 316L
● PY10710	Glanzend staal	AISI 316L



Pressalit Public Classic desinfectiedispenser

Roestvrijstalen desinfectiedispenser voor wandmontage. Desinfectiedispenser met één hand en **reservoir van 950 ml**. Ontworpen voor standaard handdesinfectieproducten. Afsluitbare oplossing. Inclusief montagekit. Inspectieopening geeft vulniveau aan. Gewicht 1,2 kg.


Art.nr.	Oppervlak	Roestvrij staal
● PY30730	Geborsteld staal	AISI 316L
● PY40730	Mat zwart	AISI 316L
● PY10730	Glanzend staal	AISI 316L



Pressalit Public Classic zeepautomaat met sensor

Zeepdispenser met roestvrijstalen sensor voor wandmontage. Druppelvrije zeepomp met **850 ml reservoir**. Ontworpen voor gewone vloeibare zeep of handcrème. Afsluitbare oplossing. Incl. montagekit. Gewicht 1,7 kg.


Art.nr.	Oppervlak	Roestvrij staal
● PY30715	Geborsteld staal	AISI 316L
● PY40715	Mat zwart	AISI 316L
● PY10715	Glanzend staal	AISI 316L



Pressalit Public Classic desinfectiedispenser met sensor

Ontsmettingsdispenser in geborsteld roestvrij staal. Gemonteerd op staande standaard. Desinfectiepomp met sensor en **reservoir van 950 ml**. Ontworpen voor standaard handdesinfectiemiddel. Afsluitbare oplossing. Inclusief montagekit. Inspectieopening geeft vulniveau aan. Gewicht 10 kg.


Art.nr.	Oppervlak	Roestvrij staal
● PY30735	Geborsteld staal	AISI 316L



Pressalit Public Classic desinfectiedispenser met sensor

Ontsmettingsdispenser met roestvrijstalen sensor voor wandmontage. Met één hand te bedienen desinfectiepomp met **reservoir van 700 ml**. Ontworpen voor standaard handdesinfectiemiddel. Afsluitbare oplossing. Inclusief montagekit. Inspectieopening geeft vulniveau aan. Gewicht 1,6 kg.

Art.nr.	Oppervlak	Roestvrij staal
● PY30725	Geborsteld staal	AISI 316L
● PY40725	Mat zwart	AISI 316L
● PY10725	Glanzend staal	AISI 316L



Pressalit Public Premium zeepautomaat

Roestvrijstalen zeepdispenser voor wandmontage. Met één hand te bedienen en met druppelvrije zeepomp met een **reservoir van 200 ml**. Ontworpen voor gewone vloeibare zeep of handlotion. Inclusief montagekit. Gewicht 1,2 kg.


Art.nr.	Oppervlak	Roestvrij staal
● PX30710	Geborsteld staal	AISI 316L

Verkrijgbaar in veel verschillende kleuren - neem contact met ons op voor meer informatie

Verkrijgbaar in veel verschillende kleuren - neem contact met ons op voor meer informatie

Pressalit Public Classic papierdispenser, handmatig


Roestvrijstalen papierdispenser voor wandmontage. Voor ca. **500 papieren** servetten. Opening met sleutel. Inclusief montagekit. Roestvrijstalen behuizing. Vult aan de bovenkant en heeft een inspectieopening om het vulniveau aan te geven. Gewicht 2,7 kg.



Art.nr.	Oppervlak	Roestvrij staal
● PY30110	Geborsteld staal	AISI 304
● PY40110	Mat zwart	AISI 304
● PY10110	Glanzend staal	AISI 304

Pressalit Public Classic afvallemmer


Roestvrijstalen afvalbak voor vloer- of verborgen wandmontage. Voorpaneel met een roestvrijstalen plaat met afgeronde hoeken. Voorzien van uitneembare, wasbare polypropyleen stoffen zak. Inhoud ca. **60 liter**. Wordt geleverd met montagekit, 2,5 mm en 4 mm dik rooster en montagegaten geplaatst in de tweede rij voor verdeckte wandmontage. Gewicht 2,7 kg.



Art.nr.	Oppervlak	Roestvrij staal
● PY30920	Geborsteld staal	AISI 304
● PY40920	Mat zwart	AISI 304
● PY10920	Glanzend staal	AISI 304

Pressalit Public Premium papierdispenser, handmatig


Roestvrijstalen papierdispenser voor wandmontage. Open bovenkant met zichtbaar geborsteld stalen oppervlak. Geschikt voor ca. **300 vellen papier**. Inclusief montagekit. Er is een inspectieopening om het vulniveau aan te geven en het vullen gebeurt vanaf de bovenkant. Gewicht 3,2 kg.



Art.nr.	Oppervlak	Roestvrij staal
● PX30105	Geborsteld staal	AISI 304

Pressalit Public Premium afvallemmer


Afvalbak van robuust roestvrij staal. Voorzien van interne houder voor standaard vuilniszakken. Inhoud ca. **15 liter**. De afvalbak kan met lijm of schroeven aan de muur worden bevestigd. Inclusief montageset. Rvs behuizing met zichtbare oppervlakken mat geschuurd en geborsteld. Montage kan met lijm of met twee schroeven. Er is ook een optie voor montage met extra antidiefstalbeveiliging in de achterwand. Gewicht 2,7 kg.



Art.nr.	Oppervlak	Roestvrij staal
● PX30905	Geborsteld staal	AISI 304

Pressalit Public Classic afvallemmer


Afvalbak van robuust roestvrij staal. Roestvrijstalen behuizing met afgeronde hoeken. Voorzien van afneembare, wasbare polypropyleen stoffen zak. Inhoud ca. **34 liter**. Montage kan met lijm of met twee schroeven. Er is ook een optie voor montage met extra antidiefstalbeveiliging in de achterwand. Montagekit inbegrepen. Gewicht 4,5 kg.



Art.nr.	Oppervlak	Roestvrij staal
● PY30910	Geborsteld staal	AISI 304
● PY40910	Mat zwart	AISI 304
● PY10910	Glanzend staal	AISI 304

Pressalit Public Premium hygiënische afvallemmer


Sanitairbak voor wandmontage met aan de zijkant geïntegreerde zakjesdispenser, uitneembare hygiënebak van **4 liter** en scharnierend deksel. Inclusief montagekit en doos met plastic hygiënezakjes. Gewicht 2,6 kg.



Art.nr.	Oppervlak	Roestvrij staal
● PX30925	Geborsteld staal	AISI 304
● PX40925	Mat zwart	AISI 304
● PX10925	Glanzend staal	AISI 304

Verkrijgbaar in veel verschillende kleuren - neem contact met ons op voor meer informatie


Verkrijgbaar in veel verschillende kleuren - neem contact met ons op voor meer informatie



Pressalit Public Classic toiletborstel voor wandmontage

Toiletborstel in massief roestvrij staal voor wandmontage. Verborgen anti-diefstalbeveiliging met 2-punts rozet. Montageset inbegrepen. Gewicht 1,2 kg.

Art.nr.	Oppervlak	Roestvrij staal
● PY30810	Geborsteld staal	AISI 303



Pressalit Public Premium toiletrolhouder voor 1 grote rol toiletpapier


Toiletrolhouder in grote stalen behuizing met ruimte voor rollen van max. Ø 280 x 100 mm. Voor wandmontage. De houder is afsluitbaar en inclusief montageset. Gewicht 4,7 kg.

Art.nr.	Oppervlak	Roestvrij staal
● PX30225	Geborsteld staal	AISI 304
● PX40225	Mat zwart	AISI 304
● PX10225	Glanzend staal	AISI 304

Pressalit Public Premium toiletpapierhouder voor 1 rol toiletpapier + 1 reserverol

Toiletpapierhouder in stalen behuizing met ruimte voor reserverol. Voor wandmontage. De houder is afsluitbaar en inclusief montagekit. Gewicht 3,8 kg.

Art.nr.	Oppervlak	Roestvrij staal
● PX30210	Geborsteld staal	AISI 304
● PX40210	Mat zwart	AISI 304
● PX10210	Glanzend staal	AISI 304





Pressalit Public Premium handdroger met sensor

Roestvrijstalen handdroger met warme lucht voor wandmontage. Geluidsarme ventilator met sensor geactiveerd op 172 mm (± 20 mm) afstand. Droogtijd ca. 15 sec. Aansluiting voor vaste installatie of installatie via stroomonderbreker. De permanente installatie moet worden uitgevoerd door een erkende electricien. Vermogen 840-1000 W. 230 V / 50/60 Hz.

Art.nr.	Oppervlak	Roestvrij staal
● PX30515	Geborsteld staal	AISI 304
● PX40515	Mat zwart	AISI 304



* Een langere levertijd kan voorkomen bij een mat zwart afwerking.



Pressalit Public Premium toiletrolhouder met ruimte voor 5 rollen toiletpapier

Roestvrijstalen toiletpapierhouder met ruimte voor 5 rollen. Voor wandmontage. Geschikt voor één standaard toiletrol en vier verborgen rollen die automatisch naar beneden vallen. Inclusief montagekit. Inspectieopening om vulniveau aan te geven. Bijvullen via opening in de bovenkant. Gewicht 2,4 kg.

Art.nr.	Oppervlak	Roestvrij staal
● PX30220	Geborsteld staal	AISI 304
● PX40220	Mat zwart	AISI 304
● PX10220	Glanzend staal	AISI 304



Pressalit Public Premium set met afvallemmer, papierdispenser en zeepdispenser

Set voor wandmontage bestaande uit een met één hand te bedienen **zeepdispenser van 200 ml**, een papierdispenser voor ca. **300 papieren** handdoeken en een afvallemmer van 15 liter in geborsteld roestvrij staal. Voor wandmontage met lijm of schroeven. De afvallemmer heeft een interne houder voor standaard afvalzakken. De zeepdispenser heeft een **reservoir van 200 ml** voor gewone vloeibare handzeep. De kit heeft een veerklamslot. Het bijvullen van de papierdispenser gebeurt via de bovenkant. Gewicht 7,3 kg.



Art.nr.	Oppervlak	Roestvrij staal
● PX30990	Geborsteld staal	AISI 304 - 316

Verkrijgbaar in veel verschillende kleuren - neem contact met ons op voor meer informatie

● Voorraadartikelen ● Goederen verkrijgen

Verkrijgbaar in veel verschillende kleuren - neem contact met ons op voor meer informatie

● Voorraadartikelen ● Goederen verkrijgen



Pressalit Public Premium inbouwmodule met papierdispenser en afvallemmer

Inbouwmodule bestaande uit een papierdispenser en een roestvrijstalen afvalcontainer van **32 liter**. De papierdispenser heeft ruimte voor ongeveer **500 papieren** servetten. De afvalbak is voorzien van een uitneembare gaasmand en de oplossing is afsluitbaar. Inclusief montageset. Er is een inspectieopening om het vulniveau aan te geven en bijvullen is toegankelijk via een afsluitbare voorklep met valbeveiliging. Verkrijgbaar met hetzelfde cilinderslot voor zowel papierdispenser als afvalbak. Gewicht 14,5 kg.


Art.nr.	Oppervlak	Roestvrij staal
● PX30310	Geborsteld staal	AISI 304
● PX40310	Mat zwart	AISI 304
● PX10310	Glanzend staal	AISI 304



Pressalit Public Premium voeding

Voeding voor infraroodsensormodule. Kan worden gebruikt als gewone voeding vanuit een stopcontact met de module in plaats van batterijen. Kabellengte 1,35 m. Primair: 100V-240V~, 50/60 Hz, 0,5A. Secundair: 3V=, 2A."

Art.nr.
● PX00789



Pressalit Public Premium inbouwmodule met papierdispenser, zeepdispenser met sensor en afvallemmer

Roestvrijstalen inbouwmodule bestaande uit een zeepdispenser met aanraakvrije bediening, een papierdispenser met ruimte voor ca. **250 papieren** handdoeken en een afvalbak van ca. **11 liter** met uitneembare gaasmand. De afvalbak is toegankelijk via een afsluitbare deur. De zeepdispenser is ontworpen voor een standaard **950 ml** wegwerpfles gewone vloeibare zeep of handlotion. Afsluitbare klep aan de voorkant met druppelbescherming voor eenvoudig bijvullen en inspectieopeningen om het vulniveau aan te geven. De afvalcontainer heeft een zelfsluitende, vlamvertragende wegwerpklep en de cilindersloten worden bediend met één sleutel. Gewicht 14,7 kg.

Art.nr.	Oppervlak	Roestvrij staal
● PX30320	Geborsteld staal	AISI 304
● PX40320	Mat zwart	AISI 304
● PX10320	Glanzend staal	AISI 304



Pressalit Public Premium infrarood sensormodule voor dispensers

"Infraroodsensor met pomp voor gebruik in zeepdispensers. De sensor reageert op lichtverschillen. Detectieafstand ca. 5 cm. Past op zeepdispensers PX10320, PX30320, PX40320, PY10715, PY20725 en PY30735. 3V. Werkt op 2 LR14-batterijen (niet meegeleverd).

Art.nr.
● PX00799

Verkrijgbaar in veel verschillende kleuren - neem contact met ons op voor meer informatie

● Voorraadartikelen ● Goederen verkrijgen

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
8680 Ry, Denmark
T: +45 8788 8788
F: +45 8788 8789
pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

Van der Voort Agenturen B.V.
Ertbruggestraat 111
2110 Wijnegem, België
T: +32 3 877 04 44
info@vandervoort.be

Pressalit.com

VERDERE PRODUCTINFORMATIE

Voor meer informatie en datasheets van elk product, kunt u terecht op pressalit.com

PRESSALIT SUPPORTS UNITED NATIONS GLOBAL GOALS



Pressalit's Environmental and Quality Management Systems are certified by LRQA

