

LET'S MAKE  
ROOM FOR  
DESIGN

PRESSALIT®



## Pressalit **STYLE**

Lassen Sie mit Pressalit Style Eleganz und Ihren ganz persönlichen Stil erstrahlen. Die langen, eleganten und grafischen Silhouetten sorgen nicht nur für eine schöne und ästhetische Ausstrahlung im Badezimmer, sondern zeigen auch, dass Sie sich für außergewöhnliches Design in Ihrem Zuhause entschieden haben.



reddot winner 2024



reddot winner 2024

Product Design



LET'S MAKE  
ROOM FOR  
DESIGN

### Alles andere als gewöhnlich

Stellen Sie sich ein Badezimmer vor, in dem Sie Exklusivität und schönes Design so raffiniert präsentieren können, dass es sich vom Gewöhnlichen abhebt.

Die Pressalit STYLE Serie wurde von Pressalit Designern im eigenen Haus entwickelt und es sind viele Ideen und Überlegungen in das endgültige Design geflossen.

*“Mit Pressalit Style entscheiden Sie sich für etwas, das sich vom Gewöhnlichen abhebt. Extravaganz und Exklusivität kommen in einer Vielzahl von Materialien zum Ausdruck, die Kontraste kombinieren und Stabilität ausstrahlen, aber dennoch eine grafische Leichtigkeit mit klaren Linien und klaren geometrischen Formen bieten. So einfach ist das.”*


### Erkennbarer Minimalismus

Schönheit entsteht durch Wiederholung und Einfachheit. Eine Selbstverständlichkeit, wenn Sie sich für eine Zubehörserie wie Pressalit Style entscheiden. Genießen Sie dieses außergewöhnliche Design, das noch schöner und bemerkenswerter ist, wenn es sich durch das gesamte Badezimmer fortsetzt.


### Zubehör für die ganze Wohnung

Warum nicht weitermachen? Setzen Sie diesen Stil fort, indem Sie beispielsweise Haken in der Küche, im Eingangsbereich oder sogar im Schlafzimmer anbringen, um auf einfache Weise ein einheitliches und harmonisches Gesamtbild in Ihrer Wohnung zu schaffen. Dadurch strahlt Ihre Einrichtung Ruhe und ein Gefühl von Exklusivität aus.

# Pressalit STYLE




**Handtuchhaken, 2 St.**  
 Stahl gebürstet PR10100  
 Chrom PR20100  
 Matt schwarz PR40100  
 Messing gebürstet PR70100




**Handtuchhaken, groß, 2 St.**  
 Stahl gebürstet PR10150  
 Chrom PR20150  
 Matt schwarz PR40150  
 Messing gebürstet PR70150




**Toilettenpapierhalter**  
 Stahl gebürstet PR10200  
 Chrom PR20200  
 Matt schwarz PR40200  
 Messing gebürstet PR70200




**Toilettenpapierhalter m/Deckel**  
 Stahl gebürstet PR10220  
 Chrom PR20220  
 Matt schwarz PR40220  
 Messing gebürstet PR70220




**Duschabzieher**  
 Stahl gebürstet PR10600  
 Chrom PR20600  
 Matt schwarz PR40600  
 Messing gebürstet PR70600



Montage des Halters an der Fliesenwand




Montage des Halters an der Duschwand



Montage des Halters am Ablage

**Halter für Duschabzieher Gummilippe**  
 PR00650  
 PR00600



**Reservepapierrollenhalter**  
 Stahl gebürstet PR10260  
 Chrom PR20260  
 Matt schwarz PR40260  
 Messing gebürstet PR70260




Stahl gebürstet Chrom Matt schwarz Messing gebürstet

## Materialbeschreibung:


Produkte: Zamak (Zink) und Edelstahl AISI 304  
 Halterungen: Zamak (Zink)  
 Halterung für Duschabzieher: ABS  
 Gummilippe: TPE  
 Zamak ist eine Mischung aus Zink, Aluminium, Magnesium und Kupfer.

# Pressalit STYLE




## Handtuchhalter, 610 mm

Stahl gebürstet	PR10500
Chrom	PR20500
Matt schwarz	PR40500
Messing gebürstet	PR70500




## Handtuchhalter, 810 mm

Stahl gebürstet	PR10510
Chrom	PR20510
Matt schwarz	PR40510
Messing gebürstet	PR70510





## Doppelhandtuchhalter, 610 mm

Stahl gebürstet	PR10550
Chrom	PR20550
Matt schwarz	PR40550
Messing gebürstet	PR70550



## Doppelhandtuchhalter, 810 mm

Stahl gebürstet	PR10560
Chrom	PR20560
Matt schwarz	PR40560
Messing gebürstet	PR70560



## Ablage

Stahl gebürstet	PR10410
Chrom	PR20410
Matt schwarz	PR40410
Messing gebürstet	PR70410




### EINFACHE MONTAGE

Wählen Sie Kleber oder Schrauben, um ein starkes Ergebnis zu erzielen

# Pressalit **STYLE**



**EINFACHE MONTAGE**  
Wählen Sie Kleber oder Schrauben, um ein haltbares Ergebnis zu erzielen.



**WC-bürstengarnitur**

Messing gebürstet/weiss	PR70810
Messing gebürstet/schwarz	PR70800
Stahl gebürstet/weiss	PR10810
Stahl gebürstet/schwarz	PR10800
Chrom/weiss	PR20810
Chrom/schwarz	PR20800
Matt schwarz	PR40800




**Seifenspender**


Messing gebürstet/weiss	PR70710
Messing gebürstet/schwarz	PR70700
Stahl gebürstet/weiss	PR10710
Stahl gebürstet/schwarz	PR10700
Chrom/weiss	PR20710
Chrom/schwarz	PR20700
Matt schwarz	PR40700

## KLEBEN SIE IHR ZUBEHÖR AN und erleben Sie die Vorteile!


- Leichte und schnelle Montage
- Fliesen und Fugen bleiben intakt und gebrochene Fliesen werden vermieden
- Belastbarkeit bis 200 kg




## EINFACHE MONTAGE mit Kleber auf unbehandelten Oberflächen



Fliesen und Klinker




Beton




Ziegel




Metall



Glas



Holz



**Abfalleimer**

Messing gebürstet/weiss	PR70960
Messing gebürstet/schwarz	PR70950
Stahl gebürstet/weiss	PR10960
Stahl gebürstet/schwarz	PR10950
Chrom/weiss	PR20960
Chrom/schwarz	PR20950
Matt schwarz	PR40950



Scannen Sie den QR-Code, um mehr zu erfahren. Kleber ist nicht im Lieferumfang enthalten.





**Pressalit GmbH**  
Ramskamp 71-75  
25337 Elmshorn  
Deutschland  
T: +49 4121 78887 0  
de@pressalit.com

**Pressalit A/S**  
Pressalitvej 1  
8680 Ry  
Dänemark  
T: +45 8788 8788  
pressalit@pressalit.com

**Pressalit.com**

## PREMIUM BATHROOM SOLUTIONS SINCE 1954

Seit 1954 designen, entwickeln und produzieren wir hochwertige WC-Sitze. Zusätzlich stellen wir seit 1975 auch Produkte für den senioren- und/oder behinderten gerechten Badbereich sowie höhenverstellbare Küchen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität her. All dies macht uns zu einem weltweit führenden Hersteller im hochwertigen Badbereich. Erstklassiges, einwandfreies Design und zuverlässige Funktionalität sind die Hauptmerkmale unserer breiten Produktpalette.

### PRESSALIT SUPPORTS UNITED NATIONS GLOBAL GOALS



Pressalit's Environmental and Quality Management Systems are certified by LRQA