

LET'S MAKE
ROOM FOR
DESIGN

PRESSALIT®



Pressalit Public badeværelsestilbehør

Tilbehør af høj kvalitet på offentlige toiletter spiller en afgørende rolle for at forbedre brugeroplevelsen og opretholde hygiejnestandarder. Papirdispensere, sæbe- og desinfektionsdispensere samt affaldsspande er ikke blot bekvemmeligheder; de bidrager til rummets overordnede funktionalitet og udtryk, og det stiller høje krav til valget af løsninger.

Holdbart design til hyppig brug

Holdbarhed og kvalitetsmaterialer er afgørende aspekter for tilbehør på offentlige toiletter. Uanset om det er på en skole, et hotel, et indkøbscenter eller et andet sted, vil god kvalitet afspejles i lavere drift- og vedligeholdelsesomkostninger.

Pressalit Public er en komplet serie af tilbehør til offentlige toiletter, som er hårdført og designet til at modstå høj trafik og hyppig brug. Serien kommer i 2 designs, Pressalit Public **Premium** og Pressalit Public **Classic**. Du får løsninger med lang levetid, udført i europæisk, rustfrit stål af højeste kvalitet og som kræver minimal vedligeholdelse. Her finder du alt, hvad du skal bruge af sæbe- og desinfektionsdispensere, papirdispensere, affaldsspande m.m. til ophæng eller indbygning på offentlige badeværelser.

Du kan med andre ord skræddersy den løsning, der passer til lige præcis dit projekt. Pressalit Public tilbehør er anvendeligt i eksempelvis følgende typer af projekter:

- Skoler • Indkøbscentre • Kontorbygninger • Hoteller og hostels • Offentlige bygninger • M.fl.

Med hygiejnen i fokus

Offentlige toiletter stiller store krav til opretholdelsen af god hygiejne og til at mindske bakterie- og smittespredning. De berøringsfrie sæbedispensere og det øvrige tilbehør i Pressalit Public serien er udført i europæisk, rustfrit stål af kvaliteten AISI 304, 316 og 316L.

Den særlige kvalitet af rustfrit stål betyder blandt andet en permanent antibakteriel effekt, og materialet tåler at blive desinficeret, hvilket er med til at lette rengøringen. Det er nemt at fylde papirdispenserne op, og sæbedispenserne leveres desuden med en genopfyldelig beholder.

Den sikre og nemme montering

Monteringen af Pressalit Public tilbehør er ikke blot nem og tidsbesparende. Den giver endda mulighed for at mindske hærværk og tilbyder ekstra tyverisikring med de skjulte monteringshuller, der sikrer, at løsningen sidder godt fast.

Det er oplagt at vælge ekstra sikring på f.eks. togstationer eller andre knudepunkter, hvor der kommer mange mennesker forbi uden et konkret formål med at opholde sig der, og hvor der er større risiko for hærværk. Her er det afgørende, at indretningen er lavet med optimale løsninger. Desuden er løsningerne låsbare, så der udelukkende er adgang til genopfyldning for servicepersonale. Løsningerne leveres med monterings sæt.

Funktionelt og farverigt

Pressalit Public tilbehør til offentlige toiletter er funktionelt, anvendeligt og tidløst i udtrykket – og heldigvis uden at gå på kompromis med indretningen i udvalget af farver. Du har mulighed for at vælge frit mellem forskellige farver og overflader, så du får det udtryk i indretningen, der passer perfekt til det enkelte projekt. Kontakt os gerne, hvis du har ønsker til en helt specifik farve eller overflade, da de to serier **Premium** og **Classic** også kan fås som specialløsning i alle farver.


Om du vælger overfladen i klassisk børstet stål, eller om tilbehøret skal være mat sort eller en hel tredje farve er blot med til at understrege alsidigheden, og kvaliteten er stadig den samme for alle varianter.

Tysk kvalitet og hurtig levering

Når du vælger Pressalit Public som tilbehør på toiletterne i dit projekt, får du en løsning i højeste kvalitet af europæisk stål, og du kan nemt og hurtigt komme videre i færdiggørelsen af projektet. Løsningerne er produceret i Tyskland, og vi har mange løsninger på lager. Vælger du særlige farver eller andre bestillingsvarer, er leveringstiden blot 3-4 uger.




Alle produkter
kan fås i
RAL farver
på forespørgsel



Pressalit Public Classic sæbedispenser

Sæbedispenser til vægmontering. Enhåndsbetjent, sæbepumpe med **1100 ml beholder**. Designet til almindelig flydende sæbe eller håndcreme. Låsbar løsning. Vægt 1,3 kg. Inklusiv monteringsæt.


Varenr.	VVS nr.	Overflade	Rustfrit stål
● PY30710	774565115	Børstet stål	AISI 316L
● PY40710	774565131	Mat sort	AISI 316L
● PY10710	774565140	Poleret	AISI 316L



Pressalit Public Classic desinfektionsdispenser

Desinfektionsdispenser til vægmontering. Enhåndsbetjent desinfektionspumpe med **950 ml tank**. Designet til standard desinfektionsmidler til hænder. Inspektionsåbning for at angive påfyldningsniveauet. Låsbar løsning. Vægt 1,2 kg. Inklusiv monteringsæt.



Varenr.	VVS nr.	Overflade	Rustfrit stål
● PY30730	774565515	Børstet stål	AISI 316L
● PY40730	774565531	Mat sort	AISI 316L
● PY10730	774565540	Poleret	AISI 316L



Pressalit Public Classic sæbedispenser med sensor

Sæbedispenser med sensor til vægmontering. Sæbepumpe med **850 ml beholder**. Designet til almindelig flydende sæbe eller håndcreme. Låsbar løsning. Vægt 1,7 kg. Inklusiv monteringsæt.


Varenr.	VVS nr.	Overflade	Rustfrit stål
● PY30715	774565215	Børstet stål	AISI 316L
● PY40715	774565231	Mat sort	AISI 316L
● PY10715	774565240	Poleret	AISI 316L



Pressalit Public Classic desinfektionsdispenser med holder

Desinfektionsdispenser til montering på gulvstående stander. Desinfektionspumpe med sensor og **950 ml tank**. Designet til standard desinfektionsmidler til hænder. Inspektionsåbning for at angive påfyldningsniveauet. Låsbar løsning. Vægt 10 kg. Inklusiv monteringsæt.


Varenr.	VVS nr.	Overflade	Rustfrit stål
● PY30735	774565815	Børstet stål	AISI 316L



Pressalit Public Classic desinfektionsdispenser med sensor

Desinfektionsdispenser med sensor til vægmontering. Enhåndsbetjent desinfektionspumpe med **700 ml tank**. Designet til standard desinfektionsmidler til hænder. Inspektionsåbning for at angive påfyldningsniveauet. Låsbar løsning. Vægt 1,6 kg. Inklusiv monteringsæt.

Varenr.	VVS nr.	Overflade	Rustfrit stål
● PY30725	774565615	Børstet stål	AISI 316L
● PY40725	774565631	Mat sort	AISI 316L
● PY10725	774565640	Poleret	AISI 316L



Pressalit Public Premium sæbedispenser

Sæbedispenser til vægmontering. Enhåndsbetjent, sæbepumpe med **200 ml beholder**. Designet til almindelig flydende sæbe eller håndcreme. Låsbar løsning. Vægt 1,2 kg. Inklusiv monteringsæt.

Varenr.	VVS nr.	Overflade	Rustfrit stål
● PX30710	774684215	Børstet stål	AISI 316L

Kan tilbydes i mange forskellige farver - kontakt os for nærmere info


● Lagervarer ● Skaffevare

Kan tilbydes i mange forskellige farver - kontakt os for nærmere info

● Lagervarer ● Skaffevare

Pressalit Public Classic papirdispenser, manuel


Papirdispenser til vægmontering. Hus i rustfrit stål. Kan indeholde ca. **500 papirark**. Med hul for refill indikation. Påfyldes i toppen. Nøglebetjent åbning. Vægt 2,7 kg. Inklusiv monteringsæt.



Varenr.	VVS nr.	Overflade	Rustfrit stål
● PY30110	776135515	Børstet stål	AISI 304
● PY40110	776135531	Mat sort	AISI 304
● PY10110	776135540	Poleret	AISI 304

Pressalit Public Classic affaldsspand til væg- eller gulvmontering


Affaldsspand til væg- eller gulvmontering. 2,5 mm og 4 mm tykt gitterværk. Monteringshuller placeret på anden række for skjult vægmontering. Frontpanel med en rustfri stålplade med afrundede hjørner. Udstyret med aftagelig stofpose af polypropylen, som er vaskbar. **Kapacitet på 60 liter**. Vægt 2,7 kg. Inklusiv monteringsæt.



Varenr.	VVS nr.	Overflade	Rustfrit stål
● PY30920	777744615	Børstet stål	AISI 304
● PY40920	777744631	Mat sort	AISI 304
● PY10920	777744640	Poleret	AISI 304

Pressalit Public Premium papirdispenser, manuel


Papirdispenser til vægmontering. Åben i top med synlig overflade i børstet stål. Kan indeholde **ca. 300 papirark**. Med hul for refill indikation. Påfyldes i toppen. Vægt 3,2 kg. Inklusiv monteringsæt.



Varenr.	VVS nr.	Overflade	Rustfrit stål
● PX30105	776130315	Børstet stål	AISI 304

Pressalit Public Premium affaldsspand til vægmontering


Affaldsspand udstyret med indvendige hanke. Til standard affalds-sække. **Kapacitet ca. 15 liter**. Montering: Montering kan ske med lim eller med to skruer. Der er desuden mulighed for montering med ekstra tyverisikring i bagvæggen. Vægt 2,7 kg. Inklusiv monteringsæt.



Varenr.	VVS nr.	Overflade	Rustfrit stål
● PX30905	777743115	Børstet stål	AISI 304

Pressalit Public Classic affaldsspand til vægmontering


Affaldsspand med vægmontering Udstyret med aftagelig stofpose som er vaskbar og lavet af polypropylen. **Kapacitet ca. 34 liter**. Montering kan ske med lim eller med to skruer. Der er desuden mulighed for montering med ekstra tyverisikring i bagvæggen. Vægt 4,5 kg. Inklusiv monteringsæt.



Varenr.	VVS nr.	Overflade	Rustfrit stål
● PY30910	777744315	Børstet stål	AISI 304
● PY40910	777744331	Mat sort	AISI 304
● PY10910	777744340	Poleret	AISI 304

Pressalit Public Premium hygiejneaffaldsspand til vægmontering

Hygiejneaffaldsspand med hygiejnespand til vægmontering. Udstyret med aftagelig hygiejnespand. **Kapacitet ca. 4 liter**. Sanitetsposedispenser integreret på siden. Tilgængelig gennem hængslet låg. Vægt 2,6 kg. Inklusiv monteringsæt og en kasse med plastik sanitetsposer.




Varenr.	VVS nr.	Overflade	Rustfrit stål
● PX30925	777743415	Børstet stål	AISI 304
● PX40925	777743431	Mat sort	AISI 304
● PX10925	777743440	Poleret	AISI 304

Kan tilbydes i mange forskellige farver - kontakt os for nærmere info

Kan tilbydes i mange forskellige farver - kontakt os for nærmere info

Pressalit Public Classic toiletbørste til vægmontering


Toiletbørste med skjult tyverisikring med 2-punkts roset.
Vægt 1,2 kg.
Inklusiv monteringsæt.



Varenr.	VVS nr.	Overflade	Rustfrit stål
● PY30810	778499115	Børstet stål	AISI 303

Pressalit Public Premium toiletpapirholder til stor rulle


Toiletpapirholder i stort stålhus med plads til rulle på max. Ø 280 x 100 mm. Til vægmontering. Låsbar løsning. Vægt 4,7 kg. Inklusiv monteringsæt.



Varenr.	VVS nr.	Overflade	Rustfrit stål
● PX30225	776130115	Børstet stål	AISI 304
● PX40225	776130131	Mat sort	AISI 304
● PX10225	776130140	Poleret	AISI 304

Pressalit Public Premium toiletpapirholder inkl. reserveholder til 1 rulle


Toiletpapirholder med plads til 1 reserverulle til vægmontering. Låsbar løsning. Vægt 3,8 kg. Inklusiv monteringsæt.



Varenr.	VVS nr.	Overflade	Rustfrit stål
● PX30210	776130215	Børstet stål	AISI 304
● PX40210	776130231	Mat sort	AISI 304
● PX10210	776130240	Poleret	AISI 304

Pressalit Public Premium håndtørret til vægmontering


Varmluftshåndtørret til vægmontering med mulighed for tyverisikring. Støjsvag blæserenhed med sensorafstand på 0-30 cm. Tørretid ca. 30 sek. Effekt 2000 W. Vægt 6,8 kg. Inklusiv monteringsæt samt monteringsstik. 230 V / 50 Hz"



Varenr.	VVS nr.	Overflade	Rustfrit stål
● PX30510	776133115	Børstet stål	AISI 304
● PX40510	776133131	Mat sort	AISI 304
● PX10510	776133140	Poleret	AISI 304

Pressalit Public Premium toiletpapirholder til vægmontering inkl. reserveholder til 5 ruller


Toiletpapirholder til vægmontering med plads til opbevaring af 5 ruller. Designet til en standard toiletrulle, inklusiv fire skjulte, som automatisk falder ned. Inspektionsåbning for at angive påfyldningsniveau. Tilgængelig til genopfyldning gennem åbning i toppen. Vægt 2,4 kg. Inklusiv monteringsæt.



Varenr.	VVS nr.	Overflade	Rustfrit stål
● PX30220	776130515	Børstet stål	AISI 304
● PX40220	776130531	Mat sort	AISI 304
● PX10220	776130540	Poleret	AISI 304

Pressalit Public Premium kombisæt



Kombisæt bestående af sæbedispenser, papirdispenser og affaldsspand. Til vægmontering ved brug af lim eller skruer. Sæbedispenser, enhåndsbetjent med 200 ml beholder designet til almindelig flydende håndsæbe. Med fjederclipslås. Papirdispenser med åbning i top, designet til ca. 300 ark papir. Affaldsspand på ca. 15 liter, med indvendig holder til almindelige affaldssække. Vægt 7,3 kg. Alle produkter leveres inklusiv monteringsæt.



Varenr.	VVS nr.	Overflade	Rustfrit stål
● PX30990	773651315	Børstet stål	AISI 304 - 316

Kan tilbydes i mange forskellige farver - kontakt os for nærmere info

Kan tilbydes i mange forskellige farver - kontakt os for nærmere info



Pressalit Public Premium indbygningsmodul

Kombination bestående af en papirdispenser og en affaldsspand til indbygning. Papirdispenser med dybttrukket papirudtagningsåbning, påfyldningsmængde **ca. 500 papirservietter**. Inspektionsåbning for at angive påfyldningsniveau. Tilgængelig til genopfyldning gennem låsbar frontklap med faldsikring. Affaldsbeholder udstyret med aftagelig netkurv. **Kapacitet ca. 32 liter**. Med ens cylinderlås. Vægt 14,5 kg. Alle produkter leveres inklusiv monteringsæt.


Varenr.	VVS nr.	Overflade	Rustfrit stål
● PX30310	776131115	Børstet stål	AISI 304
● PX40310	776131131	Mat sort	AISI 304
● PX10310	776131140	Poleret	AISI 304



Pressalit Public Premium strømforsyning

Strømforsyning til infrarød sensormodul. Kan bruges som almindelig strømforsyning fra stikkontakt sammen med PX00799 modulet i stedet for batterier. Kabellængde 1,35 m. Primær: 100V-240V~, 50/60 Hz, 0.5A. Sekundær: 3V=, 2A

Varenr.	VVS nr.
● PX00789	774565989



Pressalit Public Premium indbygningsmodul

Kombination bestående af en sæbedispenser med sensor, en papirdispenser og en affaldsbeholder til indbygning. Sæbedispenser med berøringsfri sensor. Designet til **standard 950 ml** engangsflasker med flydende sæbe eller håndlotion. Papirdispenser med dybttrukket papirudtagningsåbning, påfyldningsmængde **ca. 250 papirservietter**. Inspektionsåbninger for at angive påfyldningsniveau. Tilgængelig til genopfyldning gennem låsbar frontklap med faldsikring. Affaldsbeholder udstyret med aftagelig netkurv. **Kapacitet ca. 11 liter**. Tilgængelig gennem aflåselig dør med selvluukkende, flammehæmmende bortskaftesklap. Cylinderlåse med ens nøgle. Vægt 14,7 kg. Inklusiv monteringsæt og batterier.

Varenr.	VVS nr.	Overflade	Rustfrit stål
● PX30320	776131215	Børstet stål	AISI 304
● PX40320	776131231	Mat sort	AISI 316L
● PX10320	776131240	Poleret	AISI 304



Pressalit Public Premium sensor

Infrarød PY30725 sensor med pumpe, som kan bruges i sæbedispensere PY10725, PY30725, PY40725, PY10715, PY30715, PY40715, PY30735, PX10320, PX40320, PX30320 3V (2LR14 batterier, ikke inkluderet). Sensoren reagerer på lysforskelle. Registreringsafstand ca. 5 cm.

Varenr.	VVS nr.
● PX00799	774565999

Kan tilbydes i mange forskellige farver - kontakt os for nærmere info

● Lagervarer ● Skaffevarer

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
8680 Ry, Danmark
T: 8788 8788

Direkte til salgsafd.:
T: 8788 8990
F: 8788 8639
frontdesknordic@pressalit.com

Pressalit.com

PRESSALIT®



Key Account Manager
Sjælland, Fyn og øerne

Kenneth Jensen
M: 4020 7407
ken@pressalit.com




Sales Consultant
Jylland

Patrick Nilsson
M: 2777 7691
pan@pressalit.com

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Yderligere informationer og datablade på hvert enkelt produkt, finder du på pressalit.com



PRESSALIT SUPPORTS UNITED NATIONS GLOBAL GOALS



Pressalit's Environmental and Quality Management Systems are certified by LRQA

