

LET'S MAKE
ROOM FOR
COMFORT

PRESSALIT®



Pusleborde
- højderegulering for
sunde arbejdsstillinger



Fleksible pusleborde

Gode og sunde arbejdsstillinger kræver fleksible løsninger. Puslebordene fra Pressalit har et velovervejet design, der gør det muligt for personale i institutioner og på hospitaler at yde den nødvendige omsorg for børn uden at udsætte ryggen for tunge løft.

Pressalit har mere end 50 års erfaring i branchen, og fordelene ved produkterne er klare:

- Brugervenlighed og sikkerhed er i fokus
- Der ydes gratis og uforpligtende opmåling til pusleborde
- Den elektriske højderegulering gør det muligt nemt at indstille bordet i en perfekt arbejdshøjde
- Materialerne og designet gør rengøring lettere og sikrer derved optimal hygiejne
- Puslebordet kan leveres med integreret håndvask og standard-armatur, armatur med udtrækstud eller med berøringsfri armatur
- En god serviceorganisation står parat til at give gode råd og vejledning om puslebordene

Det højderegulerbare puslebord er en investering i et sikkert arbejdsmiljø. Det er en fleksibel, hygiejnisk og økonomisk fordelagtig løsning, som er udviklet til at opfylde ønsket om en optimal arbejdshøjde og dermed minimere omfanget af fysisk belastende og unødige løft i det daglige arbejde.

Hos Pressalit er vi dedikeret til vores design, og vi står altid parat med inspiration og vejledning.



Indhold

Lavtgående, væghængte pusleborde Side 4

Væghængte pusleborde Side 5

Fritstående pusleborde Side 6

Tilbehør til pusleborde Side 7



LET'S MAKE
ROOM FOR
DURABILITY

Lavtgående, væghængte pusleborde



Puslebord med sanitet

◀ R8682000

800 x 1400 mm, formstøbt integreret vask i højre side samt armatur med udrækstud

R8684000

800 x 1400 mm, formstøbt integreret vask i højre side samt armatur


R8683000

800 x 1800 mm, laminatbordplade med nedfældet vask i rustfrit stål i højre side samt armatur med udrækstud

R8685000

800 x 1800 mm, laminatbordplade med nedfældet vask i rustfrit stål i højre side samt armatur

Til puslebordene medfølger elmotor med håndbetjening, transformator, sikkerheds-stop, til- og afløbsslanger, 2 trådkurve.



Højderegulering: 300 - 1000 mm
Max. belastning R8682 - R8685: 75 kg



Puslebord

R8661000

800 x 900 mm, elmotor med håndbetjening


◀ R8662000

800 x 1400 mm, elmotor med håndbetjening

R8663000

800 x 1800 mm, elmotor med håndbetjening
Laminatbordplade

Til puslebordene medfølger transformator, sikkerheds-stop, 2 trådkurve.



Højderegulering: 300 - 1000 mm
Max. belastning R8661 - R8663: 75 kg



Puslebord, opklappeligt

R8671000

800 x 900 mm, elmotor med håndbetjening


◀ R8672000

800 x 1400 mm, elmotor med håndbetjening

R8673000

800 x 1800 mm, elmotor med håndbetjening
Laminatbordplade

Til puslebordene medfølger transformator.



I opklappet stand: 250 mm
Højderegulering: 300 - 1000 mm
Max. belastning R8671 - R8673: 75 kg

Materialer: ABS/akryl-kunststof, pulverlakeret stål

Pusleborde med bordplade i laminat kan bestilles i speciallængder på op til 1800 mm og leveres med nedfældet vask i rustfrit stål.

Pusleborde med vask kan leveres med berøringsfri armatur. Kontakt Pressalit for merpris.

Vægghængte pusleborde



Puslebord med sanitet

◀ R8732000

800 x 1400 mm, formstøbt integreret vask i højre side samt armatur med udtrækstud

R8734000

800 x 1400 mm, formstøbt integreret vask i højre side samt armatur


R8733000

800 x 1800 mm, laminatbordplade med nedfældet vask i rustfritstål i højre side samt armatur med udtrækstud

R8735000

800 x 1800 mm, laminatbordplade med nedfældet vask i rustfritstål i højre side samt armatur

Til puslebordene medfølger elmotor med håndbetjening, transformator, til- og afløbsslanger, 2 trådkurve.



Højderegulering: 650 - 1000 mm

Max. belastning R8732, R8734: 75 kg

Max. belastning R8733, R8735: 150 kg



Puslebord

R8711000

800 x 900 mm, elmotor med håndbetjening


◀ R8712000

800 x 1400 mm, elmotor med håndbetjening

R8713000

800 x 1800 mm, elmotor med håndbetjening
Laminatbordplade

Til puslebordene medfølger transformator, 2 trådkurve.



Højderegulering: 650 - 1000 mm

Max. belastning R8711 - R8712: 75 kg

Max. belastning R8713: 150 kg



Puslebord, opklappeligt

R8721000

800 x 900 mm, elmotor med håndbetjening


◀ R8722000

800 x 1400 mm, elmotor med håndbetjening

R8723000

800 x 1800 mm, elmotor med håndbetjening
Laminatbordplade

Til puslebordene medfølger transformator.



I opklappet stand: 160 mm

Højderegulering: 650 - 1000 mm

Max. belastning R8721 - R8722: 75 kg

Max. belastning R8723: 150 kg

Materialer: ABS/akryl-kunststof, pulverlakeret stål

Pusleborde med bordplade i laminat kan bestilles i speciallængder på op til 1800 mm og leveres med nedfældet vask i rustfrit stål.

Pusleborde med vask kan leveres med berøringsfri armatur. Kontakt Pressalit for merpris.

Fritstående pusleborde



Puslebord med sanitet

◀ R8652000

800 x 1400 mm, formstøbt integreret vask i højre side samt armatur med udtrækstud

R8654000

800 x 1400 mm, formstøbt integreret vask i højre side samt armatur


R8653000

800 x 1800 mm, laminatbordplade med nedfældet vask i rustfritstål i højre side samt armatur med udtrækstud

R8655000

800 x 1800 mm, laminatbordplade med nedfældet vask i rustfritstål i højre side samt armatur

Til puslebordene medfølger elmotor med håndbetjening, transformator, til- og afløbsslanger, 2 trådkurve.



Højderegulering: 650 - 1000 mm

Max. belastning R8652, R8654: 75 kg

Max. belastning R8653, R8655: 150 kg



Puslebord

R8641000

800 x 900 mm, elmotor med håndbetjening


◀ R8642000

800 x 1400 mm, elmotor med håndbetjening

R8643000

800 x 1800 mm, elmotor med håndbetjening
Laminatbordplade

Til puslebordene medfølger transformator, 2 trådkurve.



Højderegulering: 650 - 1000 mm

Max. belastning R8641 - R8642: 75 kg

Max. belastning R8643: 150 kg




◀ Vaskeskab til pusleborde

R8791000

800 x 490 mm, væghængt, fastmonteret, med underlimet vask, 3 trådkurve, bundprop samt til- og afløbsslanger.

Ekskl. armatur og monteringskruger til væg. Vaskeskabet leveres samlet.



Max. belastning: 100 kg

Materialer: ABS/akryl-kunststof, pulverlakeret stål


Pusleborde med bordplade i laminat kan bestilles i speciallængder på op til 1800 mm og leveres med nedfældet vask i rustfrit stål.

Pusleborde med vask kan leveres med berøringsfri armatur. Kontakt Pressalit for merpris.

Tilbehør til pusleborde


R8690000 Sengehest 900 mm R8694000 Sengehest 1400 mm R8698000 Sengehest 1800 mm

Til montering på ikke-opklappelige pusleborde.
Længde: 900 - 1800 mm




RB1922000 Sengehest

Til montering på opklappelige pusleborde.
Tilpasses efter puslebordets længde




R8708000 Endeplade

Til montering på pusleborde, kan ikke bruges på opklappelige pusleborde. Længde: 700 - 200 mm.




R8700xxx Puslemadras til puslebord 760 x 800 mm
R8701xxx Puslemadras til puslebord 760 x 900 mm
R8702xxx Puslemadras til puslebord 760 x 1400 mm
R8703xxx Puslemadras til puslebord 760 x 950 mm
R8704xxx Puslemadras til puslebord 760 x 1800 mm
R8705xxx Puslemadras til puslebord 760 x 1350 mm

30 mm tykke og ftalattri. Leveres i mål tilpasset puslebordet.




R8709000 Trappestige

2 trin, bredde 505 mm.



R8710 Papirrulleholder til væghængte pusleborde

Papirrulleholder til lavtgående og væghængte pusleborde, beregnet til montering på puslebordet. 750 x 135 x 40 mm.



Standardfarve

○ xxx = 000 Hvid

Specialfarver

● xxx = 432 Grå

● xxx = 218 Blå

LET'S MAKE ROOM FOR CHILDREN

Pressalit står for kvalitet, funktionalitet og omsorg. Vores højdejusterbare pusleborde skaber optimale arbejdsforhold, fremmer sund ergonomi og sikrer både børn og plejepersonale maksimal komfort. Med fokus på brugervenlighed og sikkerhed udvikler vi løsninger, der letter hverdagen i institutioner og på hospitaler.

Materialer og design sikrer let rengøring og optimal hygiejne, mens vores erfarne konsulenter altid står klar med råd og vejledning.

Pressalit gør puslesituationen behagelig og sikker for alle. Lad os sammen skabe plads til trivsel og velvære.

Kontakt os i dag for personlig vejledning og inspiration – sammen skaber vi bedre arbejdsbetingelser og øget komfort i hverdagen.

Tel.: +45 8788 8989

Fax: +45 8788 8669

E-mail: dk@pressalit.com

www.pressalit.com



PRESSALIT SUPPORTS UNITED NATIONS GLOBAL GOALS



WE SUPPORT



Pressalit's Environmental and Quality Management Systems are certified by LRQA

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
8680 Ry
Danmark

Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com
www.pressalit.com



Pusleborde



Vaskeskab

Der tages forbehold for ændringer i produktsortimentet, tekniske ændringer og trykfejl.