

**LET'S MAKE
ROOM FOR
DESIGN**

NYHED



Pressalit Solid Pro Norden

Lad stabilitet og styrke forenes i et af markedets stærkeste og mest holdbare toiletsæder. Pressalit Solid Pro Norden byder ikke kun på et ekstra robust beslag, der mindsker risikoen for tyveri. Sædet giver samtidig et visuelt løft til offentlige og private badeværelser, hvor der er behov for ekstra styrke.



PRESSALIT®

LET'S MAKE
ROOM FOR
DESIGN




**EKSTRA
STÆRK**
Institutionsbeslag
med soft close

Styrken sidder i beslaget:

- Vendbart beslag og reguleringsskiver for montering på en lang række toiletskåle.
- Den silkematte overflade er modstandsdygtig over for kemisk og mekanisk påvirkning.
- Beslaget giver mulighed for montage af toiletsæde uden låg.
- Beslaget og toiletsædet kan ikke adskilles uden brug af specialværktøj – det mindsker risikoen for tyveri.
- Beslaget fremstår helstøbt, og skidt og snavs kan dermed ikke samle sig i huller eller slidser.
- Gennemtestet ift. brudstyrke, dæmpere og sideværts tryk.
- 10 års garanti.

PRESSALIT®



PATENT

Det stærke valg til enhver slags brug

På offentlige toiletter er der ofte mange besøg i løbet af en dag. Det stiller store krav til holdbarheden af et toiletsæde for at sikre en god oplevelse med et komfortabelt og stabilt toiletsæde hver gang og i forbindelse med alle typer af brug. Det samme gælder i private hjem med eksempelvis forflytninger fra kørestol.

Det unikke beslag på Pressalit Solid Pro Norden er fastmonteret og særligt udviklet, så det ikke kan fjernes uden brug af specialværktøj. Toiletsædet fås både med og uden soft close og er designet med detaljer, der gør det nemt at rengøre, og det er samtidig modstandsdygtigt over for kemisk påvirkning.

Testet til at holde – med garanti

Det nye Pressalit Solid Pro Norden er et stærkt og robust toiletsæde. Det er gennemtestet, særligt udviklet til hård brug og kommer med hele 10 års garanti. Samlet set betyder den ekstra holdbarhed færre udskiftninger ved offentligt byggeri, hvilket desuden gør det muligt at bidrage til lavere drift- og vedligeholdelsesomkostninger.

For at sikre holdbarheden er toiletsædet testet i henhold til DIN 19516, som blandt andet tester dæmperne og toiletsædets brudstyrke. Pressalit Solid Pro Norden med soft close er testet til at holde til 30.000 nedfald, hvor toiletsædet selv lukker i. Derudover er soft close funktionen testet med hele 13.000 lukninger, hvor sæde og låg bliver tvunget ned. Både låg og ringsæde er desuden testet til en belastning, der rækker ud over vores maksimale test på 240 kg.

På et toilet med mange forskelligartede besøg vil der ofte være belastning fra siderne – også ved forflytninger til og fra kørestole, hvor et stabilt toiletsæde er afgørende for sikkerheden. Derfor har Pressalit Solid Pro Norden desuden gennemgået en belastningstest med 60.000 sideværts tryk à 20 kg. Det svarer til 10 år med 16 daglige besøg, hvor der er ekstra belastning på toiletsædet end ved almindelig brug.




Pressalit Solid Pro Norden fås med antibakteriel effekt. Polygiene® indgår som en del af toiletsædet og bekæmper vækst af bakterier døgnet rundt.



Innovativt design og funktionalitet er i fokus, og med Pressalit Solid Pro Norden får du prisvindende design i verdensklasse.

reddot design award



PREMIUM BATHROOM SOLUTIONS SINCE 1954

Pressalit A/S er en dansk privatejet virksomhed med produktion i Ry, Danmark. Siden 1954 har vi designet, udviklet og produceret toiletsæder af højeste kvalitet. Og siden 1975 har Pressalit også udviklet fleksible badeværelsesløsninger og højdejusterbare køkkener til mennesker med nedsat funktionsevne. Dette har gjort os til en af verdens førende producenter af højkvalitets badeværelsesløsninger. Høj kvalitet, fuldstændt design og gennemført funktionalitet kendetegner vores brede udvalg af produkter.

Pressalit A/S

Pressalitvej 1, DK-8680 Ry,
T: 8788 8788
pressalit@pressalit.com

Pressalit.com



Varenr.:

Solid Pro Norden med låg, m/soft close, hvid

Varenr. 1120011-DG2925, VVS-nr. 614973011

Solid Pro Norden med låg, u/soft close, hvid

Varenr. 1118011-DG2925, VVS-nr. 614971011

Solid Pro Norden uden låg, m/soft close, hvid

Varenr. 1119011-DG2925, VVS-nr. 614972011

Solid Pro Norden uden låg, u/soft close, hvid

Varenr. 1117011-DG2925, VVS-nr. 614970011

Passer på:

Ifö Sign og Ifö Spira

Passer på væghængte og gulvstående toiletter

Laufen Pro N (Kompas/Kompas E)

Passer på væghængte og gulvstående toiletter (kun bundmontage)

Gustavsberg Nautic

1500, 1546, 5500, 5520, 5530, 5591, 5510

Anvendelig på:

Ifö Cera



PRESSALIT SUPPORTS UNITED NATIONS GLOBAL GOALS



Pressalit's Environmental and Quality Management Systems are certified by LRQA