



**LET'S MAKE
ROOM FOR
DESIGN**

Toiletsæder • Toalettsitsar
Tilbehør • Tillbehör
Brus • Dusch
Hjælpemidler • Hjälpmedel

DIY

PRESSALIT®



Toiletsæder / Toalettsitsar

Pressalit Sign Art/Spira Art S1092	•	•	•	•	7
Pressalit Sign/Spira S1058	•	•	•	•	8
Pressalit Sign/Spira S1032	•	•	•	•	9
Pressalit Sign/Spira S626	•	•	•	•	9
Pressalit Sign/Spira S790	•	•	•	•	10
Pressalit Sign Art/Spira Art S1182	•	•	•	•	10
Pressalit Sign/Spira S784	•	•	•	•	11
Pressalit Sign/Spira S602	•	•	•	•	11
Pressalit Sign/Spira S800	•	•	•	•	12
Pressalit Sign/Spira S662	•	•	•	•	12
Pressalit Sign/Spira S1122	•	•	•	•	13
Pressalit Cera S596	•	•	•	•	14
Pressalit Cera S788	•	•	•	•	14
Pressalit Cera S1180	•	•	•	•	15
Pressalit Cera S230	•	•	•	•	15
Pressalit Cera S698	•	•	•	•	16
Pressalit Cera S696	•	•	•	•	16
Pressalit Cera S1124	•	•	•	•	17
Pressalit Norden S1062	•	•	•	•	18
Pressalit Norden S798	•	•	•	•	18
Pressalit Norden S796	•	•	•	•	19
Pressalit Norden S1196	•	•	•	•	19
Pressalit Norden S830	•	•	•	•	20
Pressalit Norden S702	•	•	•	•	20
Pressalit Norden S1126	•	•	•	•	21
Pressalit for Glow S1028	•	•	•	•	22
Pressalit for Trevi S942	•	•	•	•	22
Pressalit for Trevi S832	•	•	•	•	23
Pressalit D-form S1068	•	•	•	•	23
Pressalit Universal S1064	•	•	•	•	24
Pressalit Universal S706	•	•	•	•	25
Pressalit Universal S792	•	•	•	•	25
Pressalit Universal S134	•	•	•	•	26
Pressalit Universal S518	•	•	•	•	26
Pressalit Universal S516	•	•	•	•	27
Pressalit Universal S656	•	•	•	•	27

Tilbehør / Tillbehör

Pressalit Style	28-34
Pressalit Home	35-37
Pressalit vægspand	38



Justerbar montering/
Justerbar montering



Vand-
besparelse



Kan mont.
med limkit



Kan bores op/
kan borras upp



Loftbruser/
Takdusch

Brus Waterfalls

SB170600 Pressalit Wave Waterfall 200	•	•	•	•	.41
SB170601 Pressalit Wave Waterfall 200	•	•	•	•	.41
SB170700 Pressalit Wave Waterfall 300	•	•	•	•	.41
SB170701 Pressalit Wave Waterfall 300	•	•	•	•	.41
SB170800 Pressalit Wave Waterfall 400	•	•	•	•	.42
SB170801 Pressalit Wave Waterfall 400	•	•	•	•	.42

Brusestangsæt / Duschset

SB170100 Pressalit Wave 10	•	•	•	•	.43
SB170110 Pressalit Wave 20	•	•	•	•	.43
SB170200 Pressalit Wave 30	•	•	•	•	.44
SB170300 Pressalit Wave 40	•	•	•	•	.44
SB170301 Pressalit Wave 40	•	•	•	•	.44
SB170310 Pressalit Wave 50	•	•	•	•	.45
SB170311 Pressalit Wave 50	•	•	•	•	.45

Limkit	.45
--------	-----

Håndbruser / Handduschar

1
funktion

3
funktioner

SB171100 Pressalit Wave 10	•		.46
SB171050 Pressalit Wave 15	•		.46
SB171110 Pressalit Wave 20		•	.46
SB171200 Pressalit Wave 30	•		.46
SB171200 Pressalit Wave 40		•	.46
SB171200 Pressalit Wave 40		•	.46
SB171310 Pressalit Wave 50		•	.46
SB171311 Pressalit Wave 50		•	.46

Løse loftbrusere / Lösa takduschar

SB171600 Pressalit Wave Waterfall 200	.47
SB171700 Pressalit Wave Waterfall 300	.47

Bidét bruser / Bidédusch	.47
--------------------------	-----

Bruseslanger / Duschslangar	.48
-----------------------------	-----

Brus løsdele / Dusch lösdelar	.49
-------------------------------	-----

VALUE toiletstøtter / Toalettarmstöd	.51
--------------------------------------	-----

PLUS toiletstøtter / Toalettarmstöd	.52
-------------------------------------	-----

PLUS toiletstøtter / Toalettarmstöd	.53
-------------------------------------	-----

TMA armstøtter / Toalettarmstöd	.54
---------------------------------	-----

Toiletsæder / Toaletsitsar	.55
----------------------------	-----

VALUE bruseklapsæder / Duchsitsar	.56
-----------------------------------	-----

PLUS brusesæder / Duchsitsar	.57
------------------------------	-----

PLUS håndgreb / Stödhandtag	.59
-----------------------------	-----

Toiletsæde symboler



Med soft close funktion lukker sædet stille og roligt ned på toiletet, når du slipper det.



Med lift-off funktion kan sædet hurtigt og let tages af for nem rengøring.



Antibakteriel effekt. Udvalgte toiletsæder fra Pressalit er tilsat et additiv med sølvsalte – eller sølvioner, der giver en antibakteriel effekt, som vi også kender fra køleskabe. Additivet bliver tilsat det råmateriale, vi bruger til toiletsæderne, og under støbningen bliver det fordelt homogent i hele sædet og sikrer en livslang effekt, som hæmmer bakterievækst.



Garanti toiletsæder

Pressalit giver 10 års garanti på toiletsæder produceret i Danmark og 2 års garanti på toiletsæder, der er produceret uden for Danmark mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler/butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.



Garanti brus

På alt brus ydes der 5 års garanti.



Garanti tilbehør

På alt tilbehør ydes der 2 års garanti.

Toalettsitssymboler



Med soft close funktionen stængs sitsen mjukt og sakta ned på toalettsitsen.



Med lift off funktionen kan sitsen hurtigt og let tas af for enklare rengøring.



Antibakteriell effekt. Utvalda toalettsitsar från Pressalit har en tillsats med silversalter - eller silverjoner, som ger en antibakteriell effekt som vi också känner igen från kylskåp. Tillsatsen tillsätts i det råmaterial vi använder till toalettsitsarna och vid gjutningen fördelas den homogent i hela sitsen, vilket ger en livslång effekt som hämmar bakterietillväxt.



Garanti toalettsitsar

Pressalit ger 10 års garanti på toalettsitsar producerade i Danmark och 2 års garanti på toalettsitsar, som är producerade utanför Danmark när du visar upp ditt kvitto. Vid klagomål måste du kontakta återförsäljaren eller butiken där du köpte sätet. Detta omfattar klagomål om material- och/eller produktionsfel och/eller funktionsfel. Garantin förutsätter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att kontrollera detta på vår fabrik). Pressalit skickar reservdelar eller byter ut toalettsitsen mot en likadan eller liknande modell. Om färgen inte längre finns tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut sitsen mot en motsvarande modell i vitt. Vid byte eller leverans av reservdelar förnyas eller förlängs garantiperioden för toalettsitsen inte. Om det inte går att byta ut toalettsitsen har Pressalit rätt att istället återbetala inköpsbeloppet.




Garanti Dusch

På all dusch ges 5 års garanti.




Garanti tillbehör


På alla tillbehör ges 2 års garanti.




- High-end-produkter
- Fokus på kvalitet, teknik, design, trend og finish
- Innovative produktløsninger
- Dansk producerede sæder med soft close og lift-off
- Antibakteriel (enkelte undtaget)
- Rustfri stålbeslag
- 240 kg belastning
- 10 års garanti



- Standardprodukter i mellempriksklasse
- Fokus på høj kvalitet og detaljer
- Dansk producerede produkter
- Udvalgte produkter fås med soft close og lift-off
- Rustfri stålbeslag
- 180 kg belastning
- 10 års garanti




- Fokus på funktionalitet og pris
- Produkter, der sælges fra særligt udvalgte globale kvalitets leverandører
- Udvalgte produkter fås med soft-close
- Rustfri beslag
- 160 kg belastning
- 2 års garanti



Målangivelse

Målangivelsen indikerer den maksimale tykkelse af keramikken/dybde af monteringshullet for mulig montage af det specifikke beslag.

*85 mm



Måttangivelse

Måttangivelsen visar den maximala tjockleken på keramiken/djupet på monteringshålet för möjlig montering av det specifika beslaget.

*85 mm



Rengøringsvejledning

Hersker der tvivl om, hvordan toiletsædet skal rengøres og vedligeholdes? Her kommer et par tips.

Plast/urea

Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.

Rengöringsvägledning

Är du osäker på hur toalettstarna ska rengöras och underhållas? Här kommer ett par tips.


Plast/urea

Använd ett mildt rengöringsmedel som innehåller tvål för att rengöra toalettstolen. Se till att ingen fukt finns kvar på stolen och beslagen. Torka därför både stöte och beslag med en mjuk, torr trasa. Toalettrensmedel och andra klorerade, nötande eller frätande rengöringsmedel bör inte komma i kontakt med stolen och beslag eftersom det kan orsaka skador eller rost. Därför bör stolen fällas upp tills all toalettrensning har sköljts bort.

Toiletsæder
Toalettsitsar



Pressalit Sign Art / Spira Art S1092



**Udviklet til
Ifö Sign Art/Spira Art**

**Utvecklad till
Ifö Sign Art/Spira Art**

**NEM
MONTAGE**

1. Tryk beslaget op i sædet
 2. Herefter ned i toiletskålen
- Ingen justering eller efterspænding




Varenr.		DB nr.	EAN nr.
MED SOFT CLOSE, LIFT-OFF OG ANTIBAKTERIEL			
S1092011-BS39999	Hvid / Vit	2124191	5708590371412
S1092111-BS39999	Sort / Svart	2301586	5708590380896
BS39999	Fast beslag, topmonteret / Fast beslag, toppmonterat	2302365	5708590371474
MED SOFT CLOSE OG LIFT-OFF			
S1092052-BS39999	Manhattan / Manhattan	2301585	5708590380889
S1092112-BS39999	Antracitgrå / Antracitgrå	2301589	5708590380902
BS39999	Fast beslag, topmonteret / Fast beslag, toppmonterat	2302365	5708590371474

Pakning: 5 stk. pr. kolli / Förpackning: 5 st. per kolli





Pressalit Sign / Spira S1058



**Udviklet til
Ifö Sign/Sign Art/Spira**

**Utvecklad till
Ifö Sign/Sign Art/Spira**



Varenr.

DB nr.

EAN nr.

MED SOFT CLOSE, LIFT-OFF OG ANTIBAKTERIEL

S1058011-BS36999	Hvid / Vit	2070080	5708590366739
S1058111-BS36999	Sort / Svart	2070081	5708590366746
BS36999	Kombi beslag, universal, bundmonteret / topmonteret Kombinationsbeslag, universal, bottenmonterat / toppmonterat	2070090	5708590366685

Pakning: 5 stk. pr. kolli / Förpackning: 5 st. per kolli



Pressalit Sign / Spira S1032



MADE IN DENMARK



ANTI BAC





SOFT CLOSE



240 KG

BEDST



Udviklet til
Ifö Sign/Spira

Utvecklad till
Ifö Sign/Spira

Varenr.		DB nr.	EAN nr.
MED SOFT CLOSE, LIFT-OFF OG ANTIBAKTERIEL			
S1032011-BS31999	Hvid / Vit	1941105	5708590350356
S1032111-BS31999	Sort / Svart	1941106	5708590350363
BS31999	Fast beslag, bundmonteret / Fast beslag, bottenmonterat	1919944	5708590348414

Pakning: 5 stk. pr. kolli / Förpackning: 5 st. per kolli

Pressalit Sign / Spira S626



MADE IN DENMARK



ANTI BAC





SOFT CLOSE



240 KG

BEDST





Udviklet til
Ifö Sign/Spira

Utvecklad till
Ifö Sign/Spira

Varenr.		DB nr.	EAN nr.
MED SOFT CLOSE, LIFT-OFF OG ANTIBAKTERIEL			
S626010-BS22999	Hvid / Vit	1592506	5708590315690
S626111-BS22999	Sort / Svart	1592509	5708590315706
BS22999	Universalbeslag, bundmonteret Universal beslag, bottenmonterat	1698603	5708591190371

Pakning: 5 stk. pr. kolli/ / Förpackning: 5 st. per kolli

Pressalit Sign / Spira S790





**Udviklet til
Ifö Sign / Spira**

**Utvecklad till
Ifö Sign / Spira**

Varenr.		DB nr.	EAN nr.
MED SOFT CLOSE OG LIFT-OFF			
S790000-BS17999	Hvid / Vit	1821813	5708590337234
S790001-BS17999	Sort / Svart	1821814	5708590337241
BS17999	Fast beslag, bundmonteret / Fast beslag, bottenmonterat	1698601	5708591189955

Pakning: 5 stk. pr. kolli / Förpackning: 5 st. per kolli

Pressalit Sign Art / Spira Art S1182



**Udviklet til
Ifö Sign Art / Spira Art**

**Utvecklad till
Ifö Sign Art / Spira Art**

NEM MONTAGE

1. Tryk beslaget op i sædet
 2. Herefter ned i toiletskålen
- Ingen justering eller efterspænding




Varenr.		DB nr.	EAN nr.
MED SOFT CLOSE OG LIFT-OFF			
S1182000-BS43999	Hvid / Vit	2315974	5708590382425
S1182001	Sort / Svart	2315975	5708590382432
BS43999	Prop beslag, topmonteret / Prop beslag, topmonterat	2320151	5708590382289

Pakning: 5 stk. pr. kolli / Förpackning: 5 st. per kolli

Pressalit Sign / Spira S784



BEDRE



Udviklet til
Ifö Sign/Spira

Utvecklad till
Ifö Sign/Spira




Varenr.		DB nr.	EAN nr.
MED SOFT CLOSE OG LIFT-OFF			
S784000-BS17999	Hvid / Vit	1561447	5708591190166
BS17999	Fast beslag, bundmonteret / Fast beslag, bottenmonterat	1698601	5708591189955

Pakning: 5 stk. pr. kolli / Förpackning: 5 st. per kolli

Pressalit Sign / Spira S602



BEDRE





Udviklet til
Ifö Sign /Spira

Utvecklad till
Ifö Sign/Spira

Varenr.		DB nr.	EAN nr.
STANDARD			
S602000-BS16999	Hvid / Vit	5328037	5708591185544
BS16999	Fast beslag, bundmonteret / Fast beslag, bottenmonterat	1806798	5708591185537

Pakning: 5 stk. pr. kolli / Förpackning: 5 st. per kolli

Pressalit Sign / Spira S800



Udviklet til
Ifö Sign/Spira

Utvecklad till
Ifö Sign/Spira

Varenr.

DB nr.

EAN nr.

MED SOFT CLOSE

S800000



Hvid / Vit

1581906

5708590314969

Pakning: 5 stk. pr. kolli/ Förpackning: 5 st. per kolli

Pressalit Sign / Spira S662



Udviklet til
Ifö Sign/Spira

Utvecklad till
Ifö Sign/Spira

Varenr.

DB nr.

EAN nr.

STANDARD

S662000

Hvid / Vit

1255194

5708591186763


Pakning: 5 stk. pr. kolli / Förpackning: 5 st. per kolli

Pressalit Sign / Spira S1122

Polypropylen



GOD



Udviklet til
Ifö Sign/Spira/Vinta/Pala,
IDO/Porsgrund Seven D

Utvecklad till
Ifö Sign/Spira/Vinta/Pala,
IDO/Porsgrund Seven D

NEM MONTAGE

1. Tryk beslaget
op i sædet
 2. Herefter ned
i toiletskålen
- Ingen justering
eller efterspænding

Varenr.

DB nr.

EAN nr.

STANDARD

S1122000-BS46000	Hvid / Vit
BS46000	Prop beslag, topmonteret / Prop beslag, topmonterat

2367061

5708590389523




2367553

5708590390062

Pakning: 5 stk. pr. kolli / Förpackning: 5 st. per kolli



Pressalit Cera S596






Udviklet til
Ifö Cera

Utvecklad till
Ifö Cera

Varenr.		DB nr.	EAN nr.
MED SOFT CLOSE, LIFT-OFF OG ANTIBAKTERIEL			
S596010-BS22999	Hvid / Vit	1592500	5708590315676
BS22999	Universalbeslag, bundmonteret / Universal beslag, bottenmonterat	1698603	5708591190371

Pakning: 5 stk. pr. kolli / Förpackning: 5 st. per kolli

Pressalit Cera S788



Udviklet til
Ifö Cera

Utvecklad till
Ifö Cera




Varenr.		DB nr.	EAN nr.
MED SOFT CLOSE OG LIFT-OFF			
S788000-BS17999	Hvid / Vit	1623361	5708590320700
S788001-BS17999	Sort / Svart	1623362	5708590320717
BS17999	Fast beslag, bundmonteret / Fast beslag, bottenmonterat	1698601	5708591189955

Pakning: 5 stk. pr. kolli / Förpackning: 5 st. per kolli

Pressalit Cera S1180



BEDRE



Udviklet til
Ifö Cera toiletet

Utvecklad till
Ifö Cera

NEM MONTAGE

1. Tryk beslaget op i sædet
 2. Herefter ned i toilet-skålen
- Ingen justering eller efterspænding

DB nr.

EAN nr.

Varenr.

MED SOFT CLOSE OG LIFT-OFF

S1180000-BS43999	Hvid / Vit
S1180001-BS43999	Sort / Svart
BS43999	Prop beslag, topmonteret / Prop beslag, topmonterat

2315972

5708590382401

2315973

5708590382418

2320151




5708590382289

Pakning: 5 stk. pr. kolli / Förpackning: 5 st. per kolli

Pressalit Cera S230



BEDRE



Udviklet til
Ifö Cera

Utvecklad till
Ifö Cera

DB nr.

EAN nr.

Varenr.

STANDARD

S230000-BS9999	Hvid / Vit
BS99999	Fast beslag, bundmonteret / Fast beslag, bottenmonterat

7952385


5708591165430

2302324

5708591182321


Pakning: 5 stk. pr. kolli / Förpackning: 5 st. per kolli

Pressalit Cera S698



**Udviklet til
Ifö Cera**

**Utvecklad till
Ifö Cera**



Varenr.

DB nr.

EAN nr.

MED SOFT CLOSE

S698000

Hvid / Vit

1404887

5708591188606


Pakning: 5 stk. pr. kolli / Förpackning: 5 st. per kolli

Pressalit Cera S696



**Udviklet til
Ifö Cera**

**Utvecklad till
Ifö Cera**



Varenr.

DB nr.

EAN nr.

STANDARD

S696000

Hvid / Vit

1404886

5708591188590


Pakning: 5 stk. pr. kolli / Förpackning: 5 st. per kolli

Pressalit Cera S1124

Polypropylen



GOD



Udviklet til
Ifö Cera

Utvecklad till
Ifö Cera

NEM MONTAGE

1. Tryk beslaget op i sædet
2. Herefter ned i toiletskålen

Ingen justering
eller efterspænding



Varenr.

DB nr.

EAN nr.

STANDARD

S1124000-BS46000	Hvid / Vit
BS46000	Prop beslag, topmonteret / Prop beslag, topmonterat

2367064

5708590389691

2367553

5708590390062

Pakning: 5 stk. pr. kolli / Förpackning: 5 st. per kolli



Pressalit Norden



S1062



MADE IN DENMARK



240 KG



**Passer til Gustavsberg
Nordic/Nautic,
og Laufen Pro N,
Kompas**

**Passar till Gustavsberg
Nordic/Nautic, IDO/Porsgrund
Seven D och Laufen
Pro N, Kompas**

Varenr.		DB nr.	EAN nr.
MED SOFT CLOSE, LIFT-OFF OG ANTIBAKTERIEL			
S1062011-BS38999	Hvid / Vit	2070084	5708590366777
S1062111-BS38999	Sort / Svart	2070085	5708590366784
BS38999	Kombi beslag, universal, bundmonteret / toppmonteret Kombinationsbeslag, universal, bottenmonterat / toppmonterat	2070093	5708590366708

Pakning: 5 stk. pr. kolli / Förpackning: 5 st. per kolli

Pressalit Norden



S798



MADE IN DENMARK



240 KG



**Passer til Gustavsberg
Nordic/Nautic og
Laufen Pro N,
Kompas**

**Passar till Gustavsberg
Nordic/Nautic, IDO
Seven D och Laufen
Pro N, Kompas**



Varenr.		DB nr.	EAN nr.
MED SOFT CLOSE, LIFT-OFF OG ANTIBAKTERIEL			
S798010-BS23999	Hvid / Vit	1592519	5708590315737
BS23999	Universalbeslag, bundmonteret Universal beslag, bottenmonterat	1698605	5708591190388

Pakning: 5 stk. pr. kolli / Förpackning: 5 st. per kolli

Pressalit Norden S796



BEDRE



**Passer til Gustavsberg
Nordic/Nautic,
og Laufen Pro N/
Kompas**

**Passar till Gustavsberg
Nordic/Nautic,
IDO Seven D och
Laufen Pro N/Kompas**



Varenr.		DB nr.	EAN nr.
MED SOFT CLOSE OG LIFT-OFF			
S796000-BS25999	Hvid / Vit	1695785	5708590331003
S796001-BS25999	Sort / Svart	1695786	5708590331010
BS25999	Universalbeslag, bundmonteret Universal beslag, bottenmonterat	1698607	5708590330860

Pakning: 5 stk. pr. kolli / Förpackning: 5 st. per kolli

Pressalit Norden S1196




BEDRE



**Passer til Gustavsberg
Nordic/Nautic**



**Passar till Gustavsberg
Nordic/Nautic**



Varenr.		DB nr.	EAN nr.
MED SOFT CLOSE OG LIFT-OFF			
S1196000-BS45999	Hvid / Vit	2323369	5708590383231
S1196001-BS45999	Sort / Svart	2323371	5708590331010
BS45999	Prop beslag, topmonteret / Prop beslag, topmonterat	2349603	5708590381442

Pakning: 5 stk. pr. kolli / Förpackning: 5 st. per kolli

Pressalit Norden S830




**Passer til Gustavsberg
Nordic/Nautic,
og Laufen Pro N/
Kompas**

**Passar till Gustavsberg
Nordic/Nautic,
IDO/Porsgrund
Seven D och
Laufen Pro N**

Varenr.	DB nr.	EAN nr.
MED SOFT CLOSE		
S830000 Hvid / Vit	1613671	5708590320168

Pakning: 5 stk. pr. kolli / Förpackning: 5 st. per kolli

Pressalit Norden S702



**Passer til Gustavsberg
Nordic/Nautic,
og Laufen Pro N/
Kompas**

**Passar till Gustavsberg
Nordic/Nautic,
IDO Seven D och
Laufen Pro N, Kompas**

Varenr.	DB nr.	EAN nr.
STANDARD		
S702000 Hvid / Vit	1404891	5708591188620


Pakning: 5 stk. pr. kolli / Förpackning: 5 st. per kolli

Pressalit Norden S1126

Polypropylen



GOD



Passer til Gustavsberg
Nordic/Nautic

Passar till Gustavsberg
Nordic/Nautic

NEM MONTAGE

1. Tryk beslaget
op i sædet
2. Herefter ned
i toiletskålen

Ingen justering
eller efterspænding

Varenr.

DB nr.

EAN nr.

STANDARD

S1126000-BS47000	Hvid / Vit
BS47000	Prop beslag, topmonteret / Prop beslag, topmonterat

2367066

5708590389691


2367554

5708590390079

Pakning: 5 stk. pr. kolli / Förpackning: 5 st. per kolli




Pressalit for Glow S1028



**Udviklet til
IDO Glow**


**Utvecklad till
IDO Glow**



Varenr.		DB nr.	EAN nr.
MED SOFT CLOSE, LIFT-OFF OG ANTIBAKTERIEL			
S1028011-BS33999	Hvid / Vit	2050273	5708590358703
S1028111-BS33999	Sort / Svart	2050275	5708590358710
BS33999	Fast beslag, bundmonteret / topmonteret Fast beslag, bottenmonterat / toppmonterat	2050281	5708590358666

Pakning: 5 stk. pr. kolli / Förpackning: 5 st. per kolli

Pressalit for Trevi S942



**Udviklet til
IDO/Porsgrund Trevi**

**Utvecklad till
IDO/Porsgrund Trevi**



Varenr.		DB nr.	EAN nr.
MED SOFT CLOSE OG LIFT-OFF			
S942000-BS26999	Hvid / Vit	2275161	5708590379371
S942001-BS26999	Sort / Svart	2275163	5708590379388
BS26999	Universalbeslag, bundmonteret Universal beslag, bottenmonterat	1804119	5708590334004

Pakning: 5 stk. pr. kolli / Förpackning: 5 st. per kolli

Pressalit for Trevi S832



GOD



Udviklet til
IDO/Porsgrund Trevi



Utvecklad till
IDO/Porsgrund Trevi

Varenr.	DB nr.	EAN nr.
STANDARD		
S832000 Hvid / Vit	1623772	5708590320830
Pakning: 5 stk. pr. kolli / Förpackning: 5 st. per kolli		

Pressalit D-form S1068



BEDST



Passer til
D-formede skåle

Passar till
D-formade skålar




Varenr.	DB nr.	EAN nr.
MED SOFT CLOSE, LIFT-OFF OG ANTIBAKTERIEL		
S1068011-BS42999 Hvid / Vit	2070088	5708590366814
S1068111-BS42999 Sort / Svart	2070089	5708590366821
BS42999 Universal kipanker beslag, toppmonteret Universal kipankar beslag, toppmonterat	2070096	5708590366722

Pakning: 5 stk. pr. kolli / Förpackning: 5 st. per kolli

Pressalit Universal S1064



MADE IN DENMARK

240
KG

Universalsæde

Universalsits

Varenr.

DB nr.

EAN nr.

MED SOFT CLOSE, LIFT-OFF OG ANTIBAKTERIEL




S1064011-BS37999	Hvid / Vit	2085768	5708590369778
S1064111-BS37999	Sort / Svart	2085770	5708590369785
BS37999	Universalbeslag, bundmonteret Universal beslag, bottenmonterat	2070091	5708590366692

Pakning: 5 stk. pr. kolli / Förpackning: 5 st. per kolli

Pressalit Universal S1164



MADE IN DENMARK

240
KG

Universalsæde

Universalsits

Varenr.

DB nr.

EAN nr.

MED SOFT CLOSE, LIFT-OFF

S1164011-BS37999	Hvid / Vit	2315617	5708590382371
S1164013-BS37999	Sand	2311037	5708590381572
S1164052-BS37999	Manhattan grå	2311038	5708590381589
S1164068-BS37999	Dusty blue	2311039	5708590381596
S1164112-BS37999	Antracitgrå	2311040	5708590381602
S1164125-BS37999	Nude	2311041	5708590381619
BS37999	Universalbeslag, bundmonteret Universal beslag, bottenmonterat	2070091	5708590366692

Pakning: 5 stk. pr. kolli / Förpackning: 5 st. per kolli


Pressalit Universal S706



BEDST

Universalsæde

Universalsits



Varenr.		DB nr.	EAN nr.
MED SOFT CLOSE, LIFT-OFF OG ANTIBAKTERIEL			
S706010-BS23999	Hvid / Vit	1592512	5708590315713
BS23999	Universalbeslag, bundmonteret Universal beslag, bottenmonterat	1698605	5708591190388

Pakning: 5 stk. pr. kolli / Förpackning: 5 st. per kolli


Pressalit Universal S792



BEDRE

Universalsæde


Universalsits



Varenr.		DB nr.	EAN nr.
MED SOFT CLOSE OG LIFT-OFF			
S792000-BS24999	Hvid / Vit	1561453	5708590303840
S792001-BS24999	Sort / Svart	1592794	5708590315751
BS24999	Universalbeslag, bundmonteret Universal beslag, bottenmonterat	1698606	5708590303833


Pakning: 5 stk. pr. kolli / Förpackning: 5 st. per kolli

Pressalit Universal S134



Universalsæde

Universalsits



Varenr.

DB nr.


EAN nr.

STANDARD

S134000-BS2999	Hvid / Vit	3856861	5708591083000
S134001-BS2999	Sort / Svart	3856879	5708591085028
S134052-BS2999	Manhattan / Manhattan	3856945	5708591083055
S134112-BS2999	Antracitgrå / Antracitgrå	5942569	5708591175170
BS29999	Universalbeslag, bundmonteret	2302325	5708591182277
	Universal beslag, bottenmonteret		


Pakning: 5 stk. pr. kolli / Förpackning: 5 st. per kolli

Pressalit Universal S518



Universalsæde

Universalsits



Varenr.

DB nr.

EAN nr.

MED SOFT CLOSE




S518000	Hvid / Vit	5155881	5708591182550
---------	------------	---------	---------------

Pakning: 5 stk. pr. kolli / Förpackning: 5 st. per kolli

Pressalit Universal S516



GOD



Universalsæde

Universalsits




Varenr.	DB nr.	EAN nr.
STANDARD		
S516000 Hvid / Vit	5155880	5708591182543

Pakning: 5 stk. pr. kolli / Förpackning: 5 st. per kolli

Pressalit Universal S656



GOD



Universalsæde



Universalsits

Varenr.	DB nr.	EAN nr.
STANDARD		
S656000 Hvid / Vit	1253849	5708591186749






Pakning: 5 stk. pr. kolli / Förpackning: 5 st. per kolli

PRESSALIT®

Tilbehør
Tillbehör





Varenr.		Kolli	DB nr.	EAN nr.
Håndklædekrog, 2 stk Handdukskrok, 2 st				
	 			
PR10100	Børstet stål / Borstad stål	6	2266823	5708590374970
PR20100	Krom / Krom	6	2266840	5708590375113
PR40100	Mat sort / Matt svart	6	2266857	5708590375267
PR70100	Børstet messing / Borstad mässing	6	2266871	5708590377421
Håndklædekrog, stor, 2 stk Handdukskrok, stor, 2 st				
	 			
PR10150	Børstet stål / Borstad stål	6	2266824	5708590374987
PR20150	Krom / Krom	6	2266841	5708590375120
PR40150	Mat sort / Matt svart	6	2266858	5708590375250
PR70150	Børstet messing / Borstad mässing	6	2266872	5708590377438
Toiletpapirholder Toalettpappershållare				
	 			
PR10200	Børstet stål / Borstad stål	6	2266825	5708590374994
PR20200	Krom / Krom	6	2266842	5708590375137
PR40200	Mat sort / Matt svart	6	2266859	5708590375274
PR70200	Børstet messing / Borstad mässing	6	2266873	5708590377445
Toiletpapirholder m/frontplade Toalettpappershållare med platta				
	 			
PR10220	Børstet stål / Borstad stål	3	2266826	5708590375007
PR20220	Krom / Krom	3	2266843	5708590375144
PR40220	Mat sort / Matt svart	3	2266860	5708590375281
PR70220	Børstet messing / Borstad mässing	3	2266874	5708590377452
Reservepapirholder Reservpappershållare				
	 			
PR10260	Børstet stål / Borstad stål	3	2266827	5708590375014
PR20260	Krom / Krom	3	2266844	5708590375151
PR40260	Mat sort / Matt svart	3	2266861	5708590375298
PR70260	Børstet messing / Borstad mässing	3	2266875	5708590377469



Børstet stål /
Borstad stål



Krom /
Krom



Mat sort /
Matt svart








Børstet messing /
Borstad mässing

Pressalit Style



reddot winner 2024

**NEM
MONTERING**
Vælg lim eller
skrue og få et
stærkt resultat

Varenr.		Kolli	DB nr.	EAN nr.
Toiletbørste Toalettborste				
				
PR10800	Børstet stål/sort / Borstad stål/svart	2	2266836	5708590375090
PR10810	Børstet stål/hvid / Borstad stål/vit	2	2266837	5708590377377
PR20800	Krom/sort / Krom/svart	2	2266853	5708590375236
PR20810	Krom/hvid / Krom/vit	2	2266854	5708590377407
PR40800	Mat sort / Matt svart	2	2266869	5708590375373
PR70800	Børstet messing/sort / Borstad mässing/svart	2	2266884	5708590377551
PR70810	Børstet messing/hvid / Borstad mässing/vit	2	2266885	5708590377568
Børstehoved, løs Borsthuvud, löst				
				
PR00899	Sort / Svart	1	2266822	5708590377346
Hylde Hylla				
				
PR10410	Børstet stål / Borstad stål	3	2266828	5708590375021
PR20410	Krom / Krom	3	2266845	5708590375168
PR40410	Mat sort / Matt svart	3	2266862	5708590375304
PR70410	Børstet messing / Borstad mässing	3	2266876	5708590377476
Håndklædestang, enkelt, 610 mm Handduksstång, enkel, 610 mm				
				
PR10500	Børstet stål / Borstad stål	3	2266829	5708590375038
PR20500	Krom / Krom	3	2266846	5708590375175
PR40500	Mat sort / Matt svart	3	2266863	5708590375311
PR70500	Børstet messing / Borstad mässing	3	2266877	5708590377483
Håndklædestang, enkelt, 810 mm Handduksstång, enkel, 810 mm				
				
PR10510	Børstet stål / Borstad stål	3	2266830	5708590375045
PR20510	Krom / Krom	3	2266847	5708590375182
PR40510	Mat sort / Matt svart	3	2266864	5708590375328
PR70510	Børstet messing / Borstad mässing	3	2266878	5708590377490
				
Børstet stål / Borstad stål Krom / Krom Mat sort / Matt svart Børstet messing / Borstad mässing				

Varenr.		Kolli	DB nr.	EAN nr.
Håndklædestang, dobbelt, 610 mm Handduksstång, dubbel, 610 mm				
PR10550	Børstet stål / Borstad stål	3	2266831	5708590375052
PR20550	Krom / Krom	3	2266848	5708590375199
PR40550	Mat sort / Matt svart	3	2266865	5708590375335
PR70550	Børstet messing / Borstad mässing	3	2266879	5708590377506
Håndklædestang, dobbelt, 810 mm Handduksstång, dubbel, 810 mm				
PR10560	Børstet stål / Borstad stål	3	2266832	5708590375069
PR20560	Krom / Krom	3	2266849	5708590375205
PR40560	Mat sort / Matt svart	3	2266866	5708590375342
PR70560	Børstet messing / Borstad mässing	3	2266880	5708590377513
Sæbedispenser Tvåldispenser				
PR10700	Børstet stål/sort / Borstad stål/svart	2	2266834	5708590375083
PR10710	Børstet stål/hvid / Borstad stål/vit	2	2266835	5708590377360
PR20700	Krom/sort / Krom/svart	2	2266851	5708590375229
PR20710	Krom/hvid / Krom/vit	2	2266852	5708590377391
PR40700	Mat sort / Matt svart	2	2266868	5708590375366
PR70700	Børstet messing/sort / Borstad mässing/svart	2	2266882	5708590377537
PR70710	Børstet messing/hvid / Borstad mässing/vit	2	2266883	5708590377544
Vægspand Vægghink				
PR10950	Børstet stål/sort / Borstad stål/svart	1	2266838	5708590375106
PR10960	Børstet stål/hvid / Borstad stål/vit	1	2266839	5708590377384
PR20950	Krom/sort / Krom/svart	1	2266855	5708590375243
PR20960	Krom/hvid / Krom/vit	1	2266856	5708590377414
PR40950	Mat sort / Matt svart	1	2266870	5708590375380
PR70950	Børstet messing/sort / Borstad mässing/svart	1	2266886	5708590377575
PR70960	Børstet messing/hvid / Borstad mässing/vit	1	2266887	5708590377582



Børstet stål /
Borstad stål



Krom /
Krom



Mat sort /
Matt svart






Børstet messing /
Borstad mässing







Varenr.		Kolli	DB nr.	EAN nr.
Badskraber/Duschskrapa				
				
PR10600	Børstet stål / Borstad stål	3	2266833	5708590375076
PR20600	Krom / Krom	3	2266850	5708590375212
PR40600	Mat sort / Matt svart	3	2266867	5708590375359
PR70600	Børstet messing / Borstad mässing	3	2266881	5708590377520
PR00600	Reserveblade badskraber, sort Reservblad duschskrapa, svart	3	2266820	5708590377339
				
PR00650	Holder til badskraber, sort Hållare duschskrapa, svart	3	2266821	5708590376929
				
PR00999	Lim	1	2272556	5708590377353
				


Lim dit tilbehør eller brus op - og oplev fordelene

Limma dina tillbehör eller din dusch – och upplev fördelarna

- Vådrumsmembranen forbliver intakt / Fuktspärren förblir intakt
- Fliser og klinker knækker ikke / Kakel och klinkers spricker inte
- Bæreevne op til 120 kg / Bärförmåga upp till 120 kg

Nem montering med lim / Kan også monteres med skruer

Enkelt montering med lim / Kan även monteras med skruv








Scan QR koden og se hvordan du monterer med LIM

Scanna QR-koden för att se hur du monterar med LIM



Scan QR koden og se hvordan du monterer med SKRUER

Scanna QR-koden för att se hur du monterar med SKRUV

Varenr.		Kolli	DB nr.	EAN nr.
Håndklædekrog, 2 stk Handdukskrok, 2 stk				
	  			
PH10100	Børstet stål / Borstad stål	6	2293403	5708590379593
PH20100	Krom / Krom	6	2293415	5708590379715
PH40100	Mat sort / Matt svart	6	2293428	5708590379845
Håndklædekrog, pin, 2 stk. Handdukskrok, pin, 2 st				
	  			
PH10150	Børstet stål / Borstad stål	6	2293404	5708590379609
PH20150	Krom / Krom	6	2293416	5708590379722
PH40150	Mat sort / Matt svart	6	2293429	5708590379852
Håndklædekrog, curve, 2 stk. Handdukskrok, curve, 2 st				
	  			
PH10160	Børstet stål / Borstad stål	6	2293405	5708590379616
PH20160	Krom / Krom	6	2293417	5708590379739
PH40160	Mat sort / Matt svart	6	2293430	5708590379869
Toiletpapirholder Toalettpappershållare				
	  			
PH10200	Børstet stål / Borstad stål	6	2293406	5708590379623
PH20200	Krom / Krom	6	2293418	5708590379746
PH40200	Mat sort / Matt svart	6	2293431	5708590379876
Toiletpapirholder med bagplade Toalettpappershållare med bakplatta				
	 			
PH10210	Børstet stål / Borstad stål	6	2293407	5708590379630
PH20210	Krom / Krom	6	2293419	5708590379753
PH40210	Mat sort / Matt svart	6	2293432	5708590379883








Børstet stål /
Borstad stål




Krom /
Krom



Mat sort /
Matt svart

Varenr.			Kolli	DB nr.	EAN nr.
Hylde Hylla					
					
PH10430	Børstet stål / Borstad stål		3	2293409	5708590379654
PH20430	Krom / Krom		3	2293421	5708590379777
PH40430	Mat sort / Matt svart		3	2293434	5708590379906
Hjørnehylde Hörnhylla					
					
PH10440	Børstet stål / Borstad stål		3	2293410	5708590379661
PH20440	Krom / Krom		3	2293422	5708590379784
PH40440	Mat sort / Matt svart		3	2293435	5708590379913
Håndklædestang, enkelt Handduksstång, enkel					
					
PH10500	Børstet stål / Borstad stål		3	2293411	5708590379678
PH20500	Krom / Krom		3	2293423	5708590379791
PH40500	Mat sort / Matt svart		3	2293436	5708590379920
Håndklædestang, dobbelt Handduksstång, dubbel					
					
PH10550	Børstet stål / Borstad stål		3	2293412	5708590379685
PH20550	Krom / Krom		3	2293424	5708590379807
PH40550	Mat sort / Matt svart		3	2293437	5708590379937

Varenr.		Kolli	DB nr.	EAN nr.
	Toiletbørste til vægmontage Toalettborste till väggmontage			
				
PH10850	Børstet stål / Borstad stål	2	2293413	5708590379692
PH20850	Krom / Krom	2	2293426	5708590379821
PH40850	Mat sort / Matt svart	2	2293438	5708590379944
PH00899	Børstehoved, løs Borsthuvud, löst	6	2293402	5708590380506
				
	Sort / svart			
PR00999	Lim	1	2272556	5708590377353
				
				
	Scan QR koden og se hvordan du monterer med lim			
	Scanna QR-koden för att se hur du monterar med lim			



Børstet stål /
Borstad stål



Krom /
Krom




Mat sort /
Matt svart

Lim dit tilbehør eller brus op - og oplev fordelene Limma dina tillbehör eller din dusch – och upplev fördelarna

- Vådrumsmembranen forbliver intakt / Fuktspärren förblir intakt
- Fliser og klinker knækker ikke / Kakel och klinkers spricker inte
- Bæreevne op til 120 kg / Bärförmåga upp till 120 kg

Nem montering med lim / Kan også monteres med skruer Enkelt montering med lim / Kan även monteras med skruv



Scan QR koden og se hvordan
du monterer med LIM

Scanna QR-koden för att se hur
du monterar med LIM



Scan QR koden og se hvordan
du monterer med SKRUER

Scanna QR-koden för att se hur
du monterar med SKRUV

Pressalit vægspand




Varenr.

Kolli

DB nr.

EAN nr.

Pressalit vægspand Pressalit vægghængt sopkorg



Afstand fra gulv:
Minimum 100 mm
Anbefalet 400 mm

1090000

Hvid / Vit

1

2279059

5708590377599



reddot winner 2023

PRESSALIT®

**Brus
Dusch**




Brus / Dusch - Information

Sortimentet indenfor brus spænder bredt og kan derfor dække mange behov. De forskellige håndbrusere fås med 1 eller 3 stråletyper. Dertil kommer en lang række funktioner som regulerbare brusestænger, holdere til brusehoveder og brusehoveder med superbløde nobs, som gør det nemt selv at fjerne ophobet kalk. Hver enkelt funktion er tildelt et ikon.

Duschsorimentet är brett och täcker därför många behov. De olika handduschare kan fås med antingen 1 eller 3 stråletyper. Därtill kommer en lång rad egenskaper som till exempel reglerbara dusch-stänger, lösa hållare till duschhandtag och duschhandtag med supermjuka nobs som gör det lätt att själv ta bort kalkavlagringar. Var egenskap är tilldelad en ikon.


Stråletyper / Stråletyper



Normal



Normal




Pulse



Overhead shower:
Max 15 L/min.
Hand shower:
Max 6 L/min.
Max 9 L/min.



Combipulse




Soft



Combisoft

Andre ikoner / Andra ikoner



Regulerbare stråletyper/ Reglerbara stråltyper

Den ønskede stråletype vælges ved hjælp af det drejbare brusehoved.


Den ønskede stråltypen väljs med hjälp av det snurrbara duschhuvudet.



Regulerbare stråletyper/ Reglerbara stråltyper

Den ønskede stråletype vælges ved hjælp af trykknappen på håndbruseren.


Den ønskede stråltypen väljs med hjälp av tryckknappen på handduscharen.



Easy Clean

De elastiske stråledyser gør, at kalken har svært ved at sætte sig fast og gør rengøringen nemmere.


Elastiska stråldyser gör att kalken har svårt att fastna samt underlättar rengöringen.



Brusestang / Duschstång

Vægbeslag kan tilpasses eksisterende huller eller fuger i væggen. Variabel beslagsafstand: 450-600 mm.


Det övre väggfästet kan anpassas till befintliga hål eller fogar i väggen. Variabelt beslagsavstånd: 450-600 mm.



Brusestang / Duschstång

Nederste vægbeslag kan tilpasses eksisterende huller eller fuger i væggen. Variabel beslagsafstand: 350-600 mm. Vægbeslagene kan ydermere justeres i dybden i tilfælde af niveauforskel på væggen.

Det nedre väggfästet kan anpassas till befintliga hål eller fogar i väggen. Variabelt beslagsavstånd: 350-600 mm. Väggfästena kan dessutom justeras i djupled vid ev. nivåskillnader på väggen.



Brusestang / Duschstång

Den øverste del af stangen kan forskydes op til 54 cm.


Den övre delen av stången kan flyttas upp till 54 cm



Justerbar brusevinkel / Justerbar duschvinkel

Vinklen på loftbruseren kan justeres trinløst.

Vinklen på taksilen kan justeras steglöst.



Valgfri placering / Valfri placering

Loftbruseren er svingbar.

Takduschen är svängbar.



Montering

Brusestangsættet kan bores op.

Duschsetet kan borras upp.



Montering


Brusestangsættet kan monteres med lim.

Lim medfølger ikke.

Duschsetet kan monteras med lim.

Lim köpes separat.

Pressalit Wave Waterfall 400 kombisæt m/loft- og håndbruser med 1 stråletype, inkl. termostat
Pressalit Wave Waterfall 400 kombisæt m/tak- og handddusch med 1 stråltyp, inkl. termostat



Varenr.	Kolli	DB nr.	EAN nr.	Afstand monteringshuller
SB170800 Krom	3	2404249	5708590390765	350 - 600 mm
SB170801 Mat sort	3	2404250	5708590390772	350 - 600 mm

I Waterfallsættet indgår/I detta duschset ingår:

SB171600 Loftbruser, krom, SB171200 håndbruser, krom, SB172200 slange krom 1,5 m, SB172230 slange, krom 0,5 m

SB171601 Loftbruser, mat sort, SB171201 håndbruser, mat sort, SB172201 slange mat sort 1,5 m, SB172231 slange, mat sort 0,5 m


Termostaten er testet i henhold til EN 1111:2017 / Termostaten är testad enligt EN 1111:2017

Indbygget omskifter / Inbyggd omkastare

Sikkerhedsstop for skoldningssikring / Säkerhetsstopp för skållningsskydd

Brusestangsæt / Duschset

Pressalit Wave 10 brusestangsæt med 1 stråletype
Pressalit Wave 10 duschset med 1 stråltyp



Varenr.
SB170100 Krom

Kolli
3



DB nr.
2346080

EAN nr.
5708590386539

Afstand monteringshuller
450 - 600 mm

I brusestangsættet indgår/I dette duschset indgår:
SB171100 håndbruser, krom, SB172200 slange, krom 1,5 m

Pressalit Wave 20 brusestangsæt med 3 stråletyper
Pressalit Wave 20 duschset med 3 stråltyper



Varenr.
SB170110 Krom

Kolli
3

DB nr.
2346081

EAN nr.
5708590386546

Afstand monteringshuller
450 - 600 mm



I brusestangsættet indgår/I dette duschset indgår:
SB171110 håndbruser, krom, SB172200 slange, krom 1,5 m

Brusestangsæt / Duschset

**NEM
MONTERING**
Vælg lim eller
skruer og få et
stærkt resultat

Pressalit Wave 30 brusestangsæt med 1 stråletype

Pressalit Wave 30 duschset med 1 stråltyp



Varenr.

SB170200 Krom

Kolli

3

DB nr.

2346082

EAN nr.

5708590386553

Afstand monteringshuller



450 - 600 mm

I brusestangsættet indgår/I dette duschset indgår:

SB171200 håndbruser, krom, SB172200 slange, krom 1,5 m

Pressalit Wave 40 brusestangsæt med 3 stråletyper

Pressalit Wave 40 duschset med 3 stråltyper



Varenr.

SB170300 Krom

SB170301 Black matt

Kolli

3

3

DB nr.

2346084

2346085

EAN nr.

5708590386577

5708590386584

Afstand monteringshuller

450 - 600 mm

450 - 600 mm

I brusestangsættet indgår/I dette duschset indgår:



SB171300 håndbruser, krom, SB172200 slange, krom 1,5 m

SB171301 håndbruser, mat sort, SB172201 slange, mat sort 1,5 m

Brusestangsæt / Duschset

**NEM
MONTERING**
Vælg lim eller
skruer og få et
stærkt resultat

Pressalit Wave 50 brusestangsæt med 3 stråletyper
Pressalit Wave 50 duschset med 3 stråletyper



Varenr.	Kolli	DB nr.	EAN nr.	Afstand monteringshuller
SB170310 Krom	3	2346086	5708590386591	450 - 600 mm
SB170311 Mat sort	3	2346087	5708590386607	450 - 600 mm

I brusestangsættet indgår/I dette duschset indgår:
SB171310 håndbruser, krom, SB172200 slange, krom 1,5 m
SB171311 håndbruser, mat sort, SB172201 slange, mat sort 1,5 m

Lim



Varenr.	Kolli	DB nr.	EAN nr.
PR00999	1 stk.	2272556	5708590377353

Slut med huller i væggen

- Kan monteres uden brug af boremaskine
- Slut med fliser der revner
- Bæreevne er gennemtestet af Tüv
- Limen er testet af Ramböll – stærkere end alm. montering med 6 mm rawplugs
- Ekstra høj bæreevne på 120 kg
- Hurtigt og nemt både at montere og demontere

Inga fler hål i väggen


- Ingen bormaskin krävs vid montering
- Inga trasiga väggar
- Bärkraften har testats av Tüv
- Limmet har testats av Ramböll – starkare än vanlig montering med 6 mm plugg
- Extra hög bärkraft på 120 kg
- Snabbt och lätt att montera och demontera

Scan QR koden og se
hvordan du monterer
med lim



Håndbruser / Handduschar

Pressalit Wave 10 håndbruser med 1 stråletype / Pressalit Wave 10 handdusch med 1 stråltyp



Max 9 L


Varenr.
SB171100 Krom

Kolli
6

DB nr.
2346095

EAN nr.
5708590386850

Pressalit Wave 15 håndbruser med 1 stråletype / Pressalit Wave 15 handdusch med 1 stråltyp



Max 9 L


Varenr.
SB171050 Krom
SB171051 Mat sort

Kolli
6

DB nr.
2497298
2497299

EAN nr.
5708590395609
5708590395616

Pressalit Wave 20 håndbruser med 3 stråletyper / Pressalit Wave 20 handdusch med 3 stråltyper



Max 9 L


Varenr.
SB171110 Krom

Kolli
6

DB nr.
2346096

EAN nr.
5708590386683

Pressalit Wave 30 håndbruser med 1 stråletype / Pressalit Wave 30 handdusch med 1 stråltyp



Max 9 L


Varenr.
SB171200 Krom
SB171201 Mat sort

Kolli
6

DB nr.
2346097
2346098

EAN nr.
5708590386690
5708590386706

Pressalit Wave 40 håndbruser med 3 stråletyper / Pressalit Wave 40 handdusch med 3 stråltyper



Max 9 L


Varenr.
SB171300 Krom
SB171301 Mat sort

Kolli
6

DB nr.
2346099
2346100

EAN nr.
5708590386713
5708590386720

Pressalit Wave 50 håndbruser med 3 stråletyper / Pressalit Wave 50 handdusch med 3 stråltyper



Max 6 L

Varenr.
SB171310 Krom
SB171311 Mat sort


Kolli
6

DB nr.
2346101
2346102

EAN nr.
5708590386737
5708590386744

Loftbrusere / Taksil

Pressalit Wave Waterfall 200 loftbruser / Pressalit Wave Waterfall 200 taksil




Varenr.
SB171600 Krom

Kolli
6

DB nr.
2346103

EAN nr.
5708590386751

Pressalit Wave Waterfall 300/400 loftbruser / Pressalit Wave Waterfall 300/400 taksil



Varenr.
SB171700 Krom

Kolli
6

DB nr.
2346106

EAN nr.
5708590386775

Bidét bruser / Bidédusch

Pressalit Wave Bidét bruser / Pressalit Wave Bidédusch



Varenr.
SB173100 Krom


Kolli
6

DB nr.
2346112

EAN nr.
5708590386843

Universalglider / Universal glider

Pressalit Wave Universalglider / Pressalit Wave Universal glider



Varenr.
SB173190 Krom
SB173191 Mat sort

Kolli
1
1

DB nr.
2403420
2403421

EAN nr.
5708590391571
5708590391564

Bruseslanger / Duschslangar

Vandtryk:

De fleste vandværker kører med et vandtryk på 3-5 bar. Slangerne er testet i henhold til EN1113 normen, som foreskriver 5 bar tryk.

Vattentryck.

Kommunalt vatten håller oftast ett tryck på mellan 3-5 bar. Duschslangarna är testade enligt EN1113 normen som kräver 5 bars tryck.

Pressalit Wave bruseslange 1,5 m / Pressalit Wave duschslang 1,5 m



Varenr.
SB172100 Krom

Kolli
6

DB nr.
2346106

EAN nr.
5708590386782

Pressalit Wave bruseslange 1,5 m / Pressalit Wave duschslang 1,5 m




Varenr.
SB172102 Hvid

Kolli
6

DB nr.
2346107

EAN nr.
5708590386799

Pressalit Wave bruseslange 1,5 m / Pressalit Wave duschslang 1,5 m




Varenr.
SB172200 Krom
SB172201 Mat sort

Kolli
6
6

DB nr.
2346108
2391857

EAN nr.
5708590386805
5708590390789

Pressalit Wave bruseslange Lux 2,0 m / Pressalit Wave Lux duschslang 2,0 m



Varenr.
SB172210 Krom
SB172211 Mat sort

Kolli
6
6

DB nr.
2346109
2391858

EAN nr.
5708590386812
5708590390796

Pressalit Wave bruseslange Lux 1,5 m / Pressalit Wave duschslang Lux 1,5 m



Varenr.
SB172300 Krom

Kolli
6

DB nr.
2346110

EAN nr.
5708590386829

Pressalit Wave Bruseslange 2,0 m / Pressalit Wave Duschslang 2,0 m



Varenr.
SB172310 Krom

Kolli
6

DB nr.
2346111

EAN nr.
5708590386836

Brus løsdele / Dusch lösdelar

	Varenr.		Kolli	DB nr.	EAN nr.
	SB173000	Wave vægbeslag til brusestangsæt, krom Wave væggfäste för duschset, krom	1	2403412	5708590391656
	SB173001	Wave vægbeslag til brusestangsæt, mat sort Wave væggfäste för duschset, matt svart	1	2403413	5708590391649
	SB173050	Wave vægbeslag til Waterfall, krom Wave væggfäste för Waterfall, krom	1	2403414	5708590391632
	SB173051	Wave vægbeslag til Waterfall, mat sort Wave Væggfäste för Waterfall, matt svart	1	2403415	5708590391625
	SB173101	Wave glider til brusestangsæt, krom Wave glider för duschset, krom	1	2403416	5708590391601
	SB173105	Wave glider til brusestangsæt, mat sort Wave glider för duschset, matt svart	1	2403417	5708590391618
	SB173150	Wave glider til Waterfall, krom Wave glider för Waterfall, krom	1	2403418	5708590391595
	SB173151	Wave glider til Waterfall, mat sort Wave glider för Waterfall, matt svart	1	2403419	5708590391588
	SB173190	Wave universalglider, krom Wave universal glider, krom	1	2403420	5708590391571
	SB173191	Wave universalglider, mat sort Wave universal glider, matt svart	1	2403421	5708590391564
	SB173300	Wave forlænger til konsol Waterfall, krom Wave konsolförlängning för Waterfall, krom	1	2403422	5708590391557
	SB173301	Wave forlænger til konsol Waterfall, mat sort Wave konsolförlängning för Waterfall, matt svart	1	2403423	5708590391540
	SB173310	Wave omskifter til Waterfall, krom Wave omkastare för Waterfall, krom	1	2403424	5708590391533
	SB173311	Wave omskifter til Waterfall, mat sort Wave omkastare för Waterfall, matt svart	1	2403425	5708590391526
	SB173320	Wave 1/2" adaptor til Waterfall, krom Wave 1/2" adapter för Waterfall, krom	1	2403465	5708590391519
	SB173321	Wave 1/2" adaptor til Waterfall, mat sort Wave 1/2" adapter för Waterfall, matt svart	1	2403469	5708590391502
	SB173330	Wave 3/4" adaptor til Waterfall, krom Wave 3/4" adapter för Waterfall, krom	1	2403476	5708590391496
	SB173331	Wave 3/4" adaptor til Waterfall, mat sort Wave 3/4" adapter för Waterfall, matt svart	1	2403478	5708590391489
	SB173340	Wave reservedelssæt, Waterfall loftbruser, krom Wave reservdelssæt för Waterfall takdusch, krom	1	2403480	5708590391472
	SB173341	Wave reservedelssæt, Waterfall loftbruser, mat sort Wave reservdelssæt för Waterfall takdusch, matt svart	1	2403481	5708590391465
	SB173900	Wave bidet bruser + holder til væg Wave Bidé handdusch + væggfäste	1	2403482	5708590391458
	SB173910	Wave omskifter til bidet bruser Pressalit Wave Omkastare för bidédusch	1	2403484	5708590391885
	SB173920	Wave bruseslange til bidetbruser 1,2 m Wave duschslang för bidédusch 1,2 m	1	2403485	5708590391878

Hjælpemidler Hjälpmedel




VALUE toiletstøtter, fast højde

VALUE toalettarmstöd, fast höjd

Varenr.	Kolli	DB	EAN
---------	-------	----	-----


VALUE toiletstøtte, fast højde, totallængde 850 mm, med grå endeprop
VALUE toalettarmstöd, fast höjd, totallängd 850 mm, med grå ändpropp



R1100000	Hvid	1	2076622	5708590176406
----------	------	---	---------	---------------

Inkl. monteringsbolte til massiv mur. Plugs afhænger af vægtype og skal bestilles separat.
 Inkl. monteringskruvar för massiv sten. Plugg måste beställas separat.


VALUE toiletstøtte med ben, fast højde, totallængde 850 mm, med grå endeprop
VALUE toalettarmstöd med ben, fast höjd, totallängd 850 mm, med grå ändpropp



R1102000	Hvid	1	2109684	5708590192345
----------	------	---	---------	---------------

Inkl. monteringsbolte til massiv mur. Plugs afhænger af vægtype og skal bestilles separat.
 Inkl. monteringskruvar för massiv sten. Plugg måste beställas separat.

Papirholder, til VALUE toiletstøtter
Pappershållare, till VALUE toalettarmstöd



R1151		1	2076623	5708590176680
-------	--	---	---------	---------------

PLUS toiletstøtter


PLUS toalettarmstöd



reddot award 2018
winner

Varenr.	Kolli	DB	EAN
---------	-------	----	-----


PLUS toiletstøtte, fast højde, totallængde: 700 mm, opklappelig
PLUS toalettarmstöd, fast höjd, total längd: 700 mm, uppfällbart



R360070112	Antracitgrå	1	2509940	5708590367897
R360070000	Hvid	1	2509941	5708590367859

Skruer til montering i væg bestilles separat. Se venligst information på hjemmesiden.
 Skruvar för väggmontage beställs separat. Se information på hemsidan.


PLUS toiletstøtte, fast højde, totallængde: 850 mm, opklappelig
PLUS toalettarmstöd, fast höjd, total längd: 850 mm, uppfällbart



R360085112	Antracitgrå	1	2509942	5708590367958
R360085000	Hvid	1	2509945	5708590367910

Skruer til montering i væg bestilles separat. Se venligst information på hjemmesiden.
 Skruvar för väggmontage beställs separat. Se information på hemsidan.

PLUS toiletstøtte, højderegulérbar, højrehåndsbetjent, totallængde: 730 mm, aftagelig og opklappelig
PLUS toalettarmstöd, höjdregerlert, höger hand manövrerad, total längd: 730 mm, avtagbart och uppfällbart



R370470112	Antracitgrå	1	2509965	5708590368191
R370470000	Hvid	1	2509966	5708590368153

Skruer til montering i væg bestilles separat. Se venligst information på hjemmesiden.
 Skruvar för väggmontage beställs separat. Se information på hemsidan.

PLUS toiletstøtter

PLUS toalettarmstöd


Varenr.

Kolli

DB

EAN

PLUS toiletstøtte, højderegulérbar, højrehåndsbetjent, total længde: 880 mm, aftagelig og opklappelig
PLUS toalettarmstöd, höjdregerbart, höger hand manövrerad, total längd: 880 mm, avtagbart och uppfällbart




R370485112	Antracitgrå	1	2509976	5708590368252
R370485000	Hvid	1	2509977	5708590368214

Skruer til montering i væg bestilles separat. Se venligst information på hjemmesiden.
 Skruvar för väggmontage beställs separat. Se information på hemsidan.

Papirholder til PLUS toiletstøtte

Pappershållare till PLUS toalettarmstöd



R9321		1	2509978	5708590314679
-------	--	---	---------	---------------

TMA toiletstøtter, til montering på toilet

TMA toalettarmstöd, för montering på toalett


Varenr.

Kolli

DB

EAN

TMA 1 armstøtter til montering på toilet. Inkl. BL1 beslag. Bredde 360 mm.
TMA 1 toalettarmstöd för montering på toalett. Inkl. beslag BL1. Bredd 360 mm.



R1171000

Hvid


1

2076624

5708590211718

BL1-beslag anbefales kun med R26, R27, R28, R29, R30, R36, R37 eller R38 toiletsæder.
 BL1 beslag som endast rekommenderas tillsammans med toalettsits R26, R27, R28, R29, R30, R36, R37 eller R38.

TMA 2 armstøtter til montering på toilet. Inkl. BL1 beslag. Bredde 375 mm.
TMA 2 toalettarmstöd för montering på toalett. Inkl. beslag BL1. Bredd 375 mm.



R1191112000

Hvid


1

2510918

5708590376240

BL1-beslag anbefales kun med R26, R27, R28, R29, R30, R36, R37 eller R38 toiletsæder.
 BL1 beslag som endast rekommenderas tillsammans med toalettsits R26, R27, R28, R29, R30, R36, R37 eller R38.

Papirholder til TMA 1+2 armstøtter
Pappershållare till TMA 1+2 armstöd



R1175000




Hvid

1

2076625

5708590211725

Toiletsæder Toalettsitsar

Varenr.		Kolli	DB	EAN
Toiletsæde Dania med låg og institutionsbeslag Toalettsits Dania med lock och institutionsbeslag				
				
R37000-D92999	Hvid	5	2510920	5708590315966
Toiletsæde Dania med låg, 50 mm forhøjet Toalettsits Dania med lock, 50 mm förhöjd				
				
R33000	Hvid	1	2296029	5708590070520
Alle forhøjede sæder leveres med forhøjet institutionsbeslag med gennemgående stang Alla sitsar har förhöjda institutionsbeslag med genomgående stång.				
Toiletsæde Dania med låg, 100 mm forhøjet. Inkl. stænkskærm Toalettsits Dania med lock, 100 mm förhöjd. Inkl. stänkskärm				
				
R34000	Hvid	1	2296034	5708590070537
Alle forhøjede sæder leveres med forhøjet institutionsbeslag med gennemgående stang Alla sitsar har förhöjda institutionsbeslag med genomgående stång.				

VALUE bruseklapsæder

VALUE duchsitsar


Varenr.

Kolli

DB

EAN

VALUE IV ryglæn, fast højde VALUE IV ryggstöd, fast höjd



R1661000112

Antracitgrå


1

2084079

5708590355115

Inkl. monteringsbolte til massiv mur. Plugs afhænger af vægtype og skal bestilles separat.
Inkl. monteringskruvar för massiv sten. Plugg måste beställas separat.

VALUE IV opklappeligt bruseklapsæde, fast højde VALUE IV uppfällbar duchsits, fast höjd



R1620000112

Antracitgrå


1

2296038

5708590377711

Inkl. monteringsbolte til massiv mur. Plugs afhænger af vægtype og skal bestilles separat.
Inkl. monteringskruvar för massiv sten. Plugg måste beställas separat.

VALUE IV bruseklapsæde med støtteben, fastmonteret VALUE IV uppfällbar duchsits med stödben, fast höjd



R1622000112

Antracitgrå

1

2510921

5708590377728

Inkl. monteringsbolte til massiv mur. Plugs afhænger af vægtype og skal bestilles separat.
Inkl. monteringskruvar för massiv sten. Plugg måste beställas separat.

PLUS brusesæder

PLUS duschsitsar


Varenr.

Kolli

DB

EAN

PLUS brusesæde 310, fast højde. Polstret sæde, til børn og små voksne
PLUS duschsits 310, fast höjd. Vadderat säte, till barn och småväxta



R7304112

Antracitgrå


1

2510922

5708590359328

Skruer til montering i væg bestilles separat. Se mere information på hjemmesiden.
 Skruvar för väggmontage beställs separat. Se information på hemsidan.

PLUS brusesæde 310, manuelt højderegulérbart
PLUS duschsits 310, manuellt höjdglerbar



R7334112

Antracitgrå


1

2510923

5708590359380

Skruer til montering i væg bestilles separat. Se mere information på hjemmesiden.
 Skruvar för väggmontage beställs separat. Se information på hemsidan.

PLUS brusesæde 450, manuelt højderegulérbart
PLUS duschsits 450, manuellt höjdglerbar



R7424112

Antracitgrå

1

2510924

5708590359687

Skruer til montering i væg bestilles separat. Se mere information på hjemmesiden.
 Skruvar för väggmontage beställs separat. Se information på hemsidan.



PLUS håndgreb, diameter 33 mm

PLUS stødhandtag, diameter 33 mm

Varenr.		Kolli	DB	EAN
---------	--	-------	----	-----

PLUS håndgreb 300 mm

PLUS stødhandtag 300 mm




RT100000	Hvid	1	2511000	5708590145815
RT100112	Antracitgrå	1	2511001	5708590318653

PLUS håndgreb fås i flere farver og størrelser. PLUS stødhandtag finns i flera färger och storlekar.
Skruer til montering i væg bestilles separat. Se mere information på hjemmesiden.
Skrugar för väggmontage beställs separat. Se information på hemsidan.

PLUS håndgreb 450 mm

PLUS stødhandtag 450 mm




RT101000	Hvid	1	2511002	5708590145839
RT101112	Antracitgrå	1	2511003	5708590318660

PLUS håndgreb fås i flere farver og størrelser. PLUS stødhandtag finns i flera färger och storlekar.
Skruer til montering i væg bestilles separat. Se mere information på hjemmesiden.
Skrugar för väggmontage beställs separat. Se information på hemsidan.

PLUS håndgreb 1000 mm

PLUS stødhandtag 1000 mm



RT104000	Hvid	1	2511005	5708590145945
RT104112	Antracitgrå	1	2511006	5708590318691

PLUS håndgreb fås i flere farver og størrelser. PLUS stødhandtag finns i flera färger och storlekar.
Skruer til montering i væg bestilles separat. Se mere information på hjemmesiden.
Skrugar för väggmontage beställs separat. Se information på hemsidan.

Pressalit A/S

Pressalitvej 1
8680 Ry, Danmark
T: 8788 8788

Pressalit.com

Direkte til salgsafdel.:
T: 8788 8990
frontdesk@pressalit.com

Ekstern salg



Anders Jørgensen
Sales Director
M: +45 2921 6788
ajo@pressalit.com



Marcus Nordbeck
Key Account Manager
Södra/Västra Sverige
M: +46 70 526 50 57
mno@pressalit.com



Mogens Vejvad
Key Account Manager
Jylland
M: +45 2777 7646
mve@pressalit.com



Lennart Madsen
Sales Consultant
Sjælland og øerne
M: +45 2777 7575
lma@pressalit.com



Mats Holstein
Sales Consultant
Sverige
M: +46 70 660 64 10
mho@pressalit.com

Intern salg



Morten Christensen
Inside Sales Manager
Skandinavien
T: +45 8788 8990
moc@pressalit.com



Michael Flor
Sales Operations
Representativ
Skandinavien
T: +45 8788 8990
mso@pressalit.com



Bente Wang
Sales Operations
Representativ
Skandinavien
T: +45 8788 8990
bwa@pressalit.com



Randi Christensen
Sales Operations
Representativ
Skandinavien
T: +45 8788 8990
rwc@pressalit.com



Helle Sloth Andersen
Sales Operations
Representativ
Skandinavien
T: +45 8788 8990
hsl@pressalit.com



Marie Krabbe Kurup
Sales Operations
Representativ
Skandinavien
T: +45 8788 8990
mkk@pressalit.com

PRESSALIT SUPPORTS UNITED NATIONS GLOBAL GOALS



Pressalit's Environmental
and Quality Management
Systems are certified
by LRQA

