


LET'S MAKE ROOM FOR DESIGN



PRESSALIT®



Pressalit Project 300 Pro Pressalit Project 300 Pro Solo

Nous sommes fiers de vous présenter la nouvelle série de sièges de toilette Project 300 Pro : un design moderne et une fonctionnalité intelligente pour les environnements exigeants et très fréquentés.

Grâce aux charnières innovantes SteadyFix®, cette série offre une excellente stabilité et une grande durabilité. Son design épuré et plat, disponible en noir ou en blanc, s'intègre à tous les intérieurs et se nettoie facilement.

Disponible avec ou sans couvercle, et avec des options de montage lift-off ou fixe, pour une utilisation flexible et sécurisée.



Nouveau



Pressalit Project 300 Pro

Sur le Project 300 Pro, stabilité et durabilité se conjuguent pour offrir un siège de toilette de haute qualité et durable, avec de nombreux avantages :

- Stabilité et durabilité exceptionnelles grâce à la technologie SteadyFix® pour des performances fiables et durables
- Idéal pour les environnements à forte fréquentation tels que les toilettes publiques, les établissements très fréquentés

- Design moderne et élégant en noir ou blanc pour s'adapter à tous les styles de salle de bains
- Facile à nettoyer grâce à un minimum de joints, ce qui réduit le temps et les efforts d'entretien
- Options de montage flexibles, y compris un système amovible pour un retrait facile ou une fixation permanente pour une installation sécurisée

Pressalit Project 300 Pro SOLO

Sur le Project 300 Pro Solo, la stabilité et la fonctionnalité se conjuguent dans un abattant conçu pour les environnements exigeants où l'hygiène et la durabilité sont essentielles :

- Stabilité élevée et durabilité à long terme grâce à la technologie SteadyFix® – garantit une fixation solide et fiable
- Idéal pour les lieux à forte fréquentation tels que les écoles, les gares et autres installations publiques
- Design ouvert sans couvercle pour un nettoyage encore plus facile et un entretien minimal

- Design élégant et moderne en noir ou blanc, s'harmonisant avec tout type d'intérieur
- Charnière entièrement encapsulée, intégrée dans l'abattant pour une hygiène optimale et un aspect épuré
- Disponible avec fixation amovible (lift-off) ou fixe – des solutions flexibles pour une installation et un entretien simplifié



Convient pour :

Geberit:
300 Basic 22/28/48/94/96/98

Geberit (Keramag):
Renova Nr. 1 Plan, Icon, Icon Rimfree

Geberit (Sphinx):
300, 345 Compact, 345 Rimfree



Convient pour :

Geberit:
300 Basic 22/28/48/94/96/98

Geberit (Keramag):
Renova Nr. 1 Plan, Icon, Icon Rimfree

Geberit (Sphinx):
300, 345 Compact, 345 Rimfree


Pressalit A/S
 Pressalitvej 1, DK-8680 Ry,
 T: +45 8788 8788
 pressalit@pressalit.com

Pressalit.com


Van der Voort Agenturen B.V.
 Ertbruggestraat 111
 2110 Wijnegem, België
 T: +32 3 877 04 44
 info@vandervoort.be
 vandervoort.be

PRESSALIT®

Pressalit Project 300 Pro



DH9



*20 mm / ** 50 mm

1194011-DH9999 Blanc

1194111-DH9999 Noir (RAL 9005)



Avec fermeture douce et antibactérien
 - au choix, montage fixe ou amovible (lift-off)

1188011-DH9999 Blanc


1188111-DH9999 Noir (RAL 9005)

Antibactérien - au choix, montage
 fixe ou amovible (lift-off)

Pressalit Project 300 Pro SOLO



DH9



*20 mm / ** 50 mm

1199011-DH9999 Blanc

1199111-DH9999 Noir (RAL 9005)

Avec fermeture douce et antibactérien
 - au choix, montage fixe ou amovible (lift-off)

1197011-DH9999 Blanc

1197111-DH9999 Noir (RAL 9005)

Antibactérien - au choix, montage fixe
 ou amovible (lift-off)



**LIFT-
OFF**



**SteadyFix®
Patented**

**STABILITY
PERFECTED**



**10
PRESSALIT®
YEAR
GUARANTEE**



**240
KG**



MADE IN DENMARK

ANTIBACTÉRIEN

Antibactérien certifié
 action qui empêche la multiplication
 des bactéries.



PRESSALIT SUPPORTS UNITED NATIONS GLOBAL GOALS



Pressalit's Environmental
 and Quality Management
 Systems are certified
 by LRQA

Sous réserve de modifications de gamme, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

05.2025