

**LET'S MAKE
ROOM FOR
DESIGN**



PRESSALIT®



Pressalit Project 300 Pro Pressalit Project 300 Pro Solo

Met trots presenteren we de nieuwe Project 300 Pro toiletzittingserie: Modern design en slimme functionaliteit voor drukke, veeleisende omgevingen. Dankzij de innovatieve SteadyFix® scharnieren biedt de serie uitstekende stabiliteit en duurzaamheid.

Het strakke, vlakke ontwerp in zwart of wit past in elk interieur en is eenvoudig te reinigen. Verkrijgbaar met of zonder deksel en met opties voor lift-off of vaste montage voor flexibel en veilig gebruik.



NIEUW



Pressalit Project 300 Pro

In de Project 300 Pro worden stabiliteit en duurzaamheid verenigd in kenmerken die zorgen voor een hoogwaardige, duurzame toiletzitting die vele voordelen biedt:

- Uitzonderlijke stabiliteit en duurzaamheid met SteadyFix® technologie voor betrouwbare, langdurige prestaties
- Ideaal voor drukbezochte omgevingen zoals openbare toiletten, instellingen en drukbezochte faciliteiten

- Modern en stijlvol design in zwart of wit om elke badkamerstijl aan te vullen
- Eenvoudig schoon te maken met minimale kieren, wat de onderhoudstijd en -inspanning vermindert
- Flexibele montagemogelijkheden, waaronder lift-off voor gemakkelijke verwijdering of vaste montage voor veilige installatie

Pressalit Project 300 Pro SOLO

In de Project 300 Pro Solo komen stabiliteit en functionaliteit samen in een zitting die is afgestemd op veeleisende omgevingen waar hygiëne en duurzaamheid centraal staan:

- Hoge stabiliteit en langdurige duurzaamheid dankzij de SteadyFix®-technologie – zorgt voor een stevige en betrouwbare bevestiging
- Ideaal voor intensief gebruikte locaties zoals scholen, stations en andere openbare voorzieningen

- Open ontwerp zonder deksel voor nog eenvoudiger reiniging en minimaal onderhoud
- Slank en modern design in zwart of wit, passend bij elk interieur
- Volledig ingekapseld scharnier, geïntegreerd in de zitting voor optimale hygiëne en een strak uiterlijk
- Verkrijgbaar met lift-off of vaste montage – flexibele oplossingen voor eenvoudige installatie en onderhoud



Passend op:

Geberit:
300 Basic 22/28/48/94/96/98

Geberit (Keramag):
Renova Nr. 1 Plan, Icon, Icon Rimfree

Geberit (Sphinx):
300, 345 Compact, 345 Rimfree



Passend op:

Geberit:
300 Basic 22/28/48/94/96/98

Geberit (Keramag):
Renova Nr. 1 Plan, Icon, Icon Rimfree

Geberit (Sphinx):
300, 345 Compact, 345 Rimfree



Pressalit A/S
 Pressalitvej 1, DK-8680 Ry,
 T: +45 8788 8788
 pressalit@pressalit.com


Pressalit.com

Wijnbeek Sanitair B.V.
 Molenwerf 1
 1911 DB Uitgeest, Nederland
 T: +31 251 361010
 mail@wijnbeek.nl
 wijnbeek.nl


Van der Voort Agenturen B.V.
 Ertbruggestraat 111
 2110 Wijnegem, België
 T: +32 3 877 04 44
 info@vandervoort.be
 vandervoort.be

PRESSALIT®

Pressalit Project 300 Pro



DH9




*20 mm / ** 50 mm


1194011-DH9999 Wit
1194111-DH9999 Zwart (RAL 9005)
 Met soft close en antibacterieel
 - naar keuze, vaste montage of lift-off

1188011-DH9999 Wit
1188111-DH9999 Zwart (RAL 9005)
 Antibacterieel
 - naar keuze, vaste montage of lift-off

Pressalit Project 300 Pro SOLO



DH9



*20 mm / ** 50 mm

1199011-DH9999 Wit
1199111-DH9999 Zwart (RAL 9005)
 Met soft close en antibacterieel
 - naar keuze, vaste montage of lift-off

1197011-DH9999 Wit
1197111-DH9999 Zwart (RAL 9005)
 Antibacterieel
 - naar keuze, vaste montage of lift-off



ANTIBACTERIEEL
 Gecertificeerde antibacteriële
 werking, die de vermenigvuldiging
 van bacteriën voorkomt.



PRESSALIT SUPPORTS UNITED NATIONS GLOBAL GOALS



Pressalit's Environmental
 and Quality Management
 Systems are certified
 by LRQA

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

05.2025