


LET'S MAKE  
ROOM FOR  
DESIGN

PRESSALIT®



## Pressalit **STYLE**

Laat uw persoonlijke stijl op een elegante manier schitteren met Pressalit Style. De lange, elegante en grafische silhouetten maken uw badkamer boeiend, niet alleen omdat ze zich esthetisch op een hoog niveau bevinden, maar omdat ze tonen dat u bewust gekozen heeft voor buitengewoon design bij de inrichting van uw woning.



reddot winner 2024



reddot winner 2024

Product Design



LET'S MAKE  
ROOM FOR  
DESIGN

### Niet zomaar een badkamer

Beeld u een badkamer in waarin u exclusiviteit en mooi design tentoon kunt spreiden met zoveel allure dat het zich onderscheidt van het gewone.

Pressalit Style is door Pressalit zelf ontworpen met veel aandacht voor het finale design.

*“Met Pressalit Style koopt u iets dat zich onderscheidt van het alledaagse. Het extravagante en exclusieve aspect ervan ontstaat door de veelheid aan materialen, waarbij we contrasten combineren en gewicht creëren, maar het grafisch toch licht houden dankzij de zuivere lijnen en strakke geometrische vormen. Zo simpel is het.”*


### Zichtbaar minimalisme

Herhaling en eenvoud bepalen de schoonheid. Dat wordt duidelijk in een lijn accessoires als Pressalit Style. Hier geniet u van het buitengewone design dat alleen maar mooier en beter tot uiting komt als het overal in de badkamer aanwezig is.


### Accessoires voor de hele woning

En waarom hier stoppen? Als u de stijl doortrekt, bijvoorbeeld met dezelfde ophanghaken in de keuken, entree of zelfs in de slaapkamer, dan maakt u van uw woning een harmonieus geheel. En het brengt rust en exclusiviteit in de woning.

# Pressalit STYLE




**Handdoekhaak, 2 stuks**  
 Geborsteld staal PR10100  
 Chrom PR20100  
 Mat zwart PR40100  
 Geborsteld messing PR70100




**Handdoekhaak, groot, 2 stuks**  
 Geborsteld staal PR10150  
 Chrom PR20150  
 Mat zwart PR40150  
 Geborsteld messing PR70150



**Toiletrolhouder**  
 Geborsteld staal PR10200  
 Chrom PR20200  
 Mat zwart PR40200  
 Geborsteld messing PR70200




**Toiletrolhouder met klep**  
 Geborsteld staal PR10220  
 Chrom PR20220  
 Mat zwart PR40220  
 Geborsteld messing PR70220




**Wisser**  
 Geborsteld staal PR10600  
 Chrom PR20600  
 Mat zwart PR40600  
 Geborsteld messing PR70600


Wisserhouder PR00650  
 Blad voor wisser PR00600




Installatie van houder op tegelwand



Installatie van de houder op de douchewand



Montage van de houder op het planchet



**Reserverolhouder**  
 Geborsteld staal PR10260  
 Chrom PR20260  
 Mat zwart PR40260  
 Geborsteld messing PR70260




Geborsteld staal Chrom Mat zwart Geborsteld messing

**Materiaalbeschrijving:**


Producten: Zamak (zink) en roestvrij staal AISI 304  
 Montageblokken: Zamak (zink)  
 Houder van de wisser: ABS  
 Rubber van de wisser: TPE  
 Zamak is een legering van zink, aluminium, magnesium en koper.

# Pressalit STYLE




## Handdoekhouder, enkel, 610 mm

Geborsteld staal	PR10500
Chroom	PR20500
Mat zwart	PR40500
Geborsteld messing	PR70500




## Handdoekhouder, enkel, 810 mm

Geborsteld staal	PR10510
Chroom	PR20510
Mat zwart	PR40510
Geborsteld messing	PR70510





## Handdoekhouder, dubbel, 610 mm

Geborsteld staal	PR10550
Chroom	PR20550
Mat zwart	PR40550
Geborsteld messing	PR70550



## Handdoekhouder, dubbel, 810 mm

Geborsteld staal	PR10560
Chroom	PR20560
Mat zwart	PR40560
Geborsteld messing	PR70560




## Planchet

Geborsteld staal	PR10410
Chroom	PR20410
Mat zwart	PR40410
Geborsteld messing	PR70410




### MAKKELIJKE INSTALLATIE

Kies lijm of schroeven  
en krijg een sterk  
resultaat



# Pressalit **STYLE**




## Toiletborstelgarnituur

Geborsteld messing/wit	PR70810
Geborsteld messing/zwart	PR70800
Geborsteld staal/wit	PR10810
Geborsteld staal/zwart	PR10800
Chroom/wit	PR20810
Chroom/zwart	PR20800
Mat zwart	PR40800



## Zeeppdispenser

Geborsteld messing/wit	PR70710
Geborsteld messing/zwart	PR70700
Geborsteld staal/wit	PR10710
Geborsteld staal/zwart	PR10700
Chroom/wit	PR20710
Chroom/zwart	PR20700
Mat zwart	PR40700



## Toilet afvalbakje

Geborsteld messing/wit	PR70960
Geborsteld messing/zwart	PR70950
Geborsteld staal/wit	PR10960
Geborsteld staal/zwart	PR10950
Chroom/wit	PR20960
Chroom/zwart	PR20950
Mat zwart	PR40950




## EENVOUDIGE MONTAGE

Maak een keuze tussen lijm of schroeven voor een sterk resultaat.

## LIJM DE ACCESSOIRES VAST


en benut de voordelen

- De waterdichte lijmverbinding blijft intact
- Tegels en stenen breken niet
- Draagkracht tot 200 kg



## EENVOUDIGE MONTAGE


met lijm op onbehandelde oppervlakken



Tegels en stenen




Beton




Baksteen



Metaal



Glas



Hout



Scan de QR-code voor instructies. Lijm niet inbegrepen.

Lijm

PR00999





**Wijnbeek Sanitair B.V.**  
Molenwerf 1  
1911 DB Uitgeest, Nederland  
T: +31 251 361010  
mail@wijnbeek.nl

**Van der Voort Agenturen B.V.**  
Ertbruggestraat 111  
2110 Wijnegem, België  
T : +32 3 877 04 44  
info@vandervoort.be

**Pressalit A/S**  
Pressalitvej 1  
8680 Ry, Danmark  
T: +45 8788 8788  
F: +45 8788 8789  
pressalit@pressalit.com

**Pressalit.com**

## PREMIUM BATHROOM SOLUTIONS SINCE 1954

Pressalit A/S is een Deense particuliere onderneming met de fabricagefaciliteiten gevestigd in de Deense stad Ry. Sinds 1954 ontwerpen en produceren wij toiletzittingen van de hoogste kwaliteit. Sinds 1975 ontwikkelt Pressalit ook flexibel voor de gebruiker in te stellen badkamers en in hoogte verstelbare keukens voor mensen die minder mobiel zijn. Daarmee zijn wij wereldwijd een van de meest vooraanstaande fabrikanten van badkameroplossingen van hoge kwaliteit. Een hoogwaardig, onberispelijk ontwerp en betrouwbare functionaliteit zijn de belangrijkste kenmerken van ons brede assortiment producten.

### PRESSALIT SUPPORTS UNITED NATIONS GLOBAL GOALS



Pressalit's Environmental and Quality Management Systems are certified by LRQA