

LET'S MAKE  
ROOM FOR  
DESIGN

PRESSALIT®



## Pressalit Public badrumstillbehör

Högkvalitativa tillbehör på offentliga toaletter spelar en avgörande roll för att förbättra användarupplevelsen och upprätthålla hygienstandarden. Pappersbehållare, behållare för tvål och desinfektionsmedel samt soptunnor är inte bara bekvämligheter; de bidrar till den övergripande funktionaliteten och funktion och utseende i utrymmet, vilket ställer höga krav på valet av lösningar.



## Slitstark design för frekvent användning

Hållbarhet och materialkvalitet är viktiga aspekter när det gäller tillbehör till offentliga toaletter. Oavsett om det är i en skola, hotell, köpcentrum eller någon annanstans, kommer god kvalitet att återspeglas i lägre drifts- och underhållskostnader.

Pressalit Public är ett komplett sortiment av tillbehör för offentliga toaletter som är tåliga och utformade för att klara hög trafik och frekvent användning. Sortimentet finns i två utföranden, Pressalit Public Premium och Pressalit Public Classic. Du får långvariga lösningar tillverkade av högkvalitativt europeiskt rostfritt stål som kräver minimalt med underhåll. Här hittar du allt dispensrar för tvål och desinfektionsmedel, pappersdispensrar, papperskorgar och mycket mer för upphängning eller installation i offentliga badrum.

Med andra ord kan du skraddarsy den lösning som passar just ditt projekt. Pressalit Public tillbehör kan användas till exempel i följande typer av projekt:

- Skolor • Köpcentrum • Kontorsbyggnader • Hotell och vandrarhem • Offentliga byggnader • etc.

## Med hygien i fokus

Offentliga toaletter ställer höga krav på att upprätthålla god hygien och minimera spridningen av bakterier och infektioner. De beröringsfria tvålautomaterna och andra tillbehör i Pressalit Public-serien är tillverkade av europeiskt rostfritt stål AISI 304, 316 och 316L rostfritt stål.

Den speciella kvaliteten på rostfritt stål innebär bland annat en permanent antibakteriell effekt och att materialet är resistent mot desinfektion desinfecteras, vilket gör rengöringen enklare. Pappersdispensrarna är lätta att fylla på och tvåldispensrarna kommer också med en påfyllningsbar behållare.

## Säker och enkel installation

Att installera Pressalit Public-tillbehör är inte bara enkelt och tidsbesparande. Det minskar också vandalismen och ger extra stölskydd med de dolda monteringshål som garanterar en säker passform.

Det är en bra idé att välja extra säkerhet på t.ex. tågstationer eller andra knutpunkter där många människor passerar utan ett specifikt syfte och där det finns en högre risk för vandalism. Här är det viktigt att inredningen utformas med optimala lösningar. Dessutom är lösningarna låsbara så att åtkomst för tankning begränsas till endast servicepersonal. Lösningarna levereras med monteringsset.

## Funktionell och färgglad

Pressalit Public tillbehör för offentliga toaletter är funktionella, användbara och tidlösa i sitt utseende - och lyckligtvis utan att kompromissa med inredningen i valet av färger. Du kan välja fritt mellan olika färger och ytor för att skapa den perfekta looken för varje projekt. Kontakta oss om du vill ha en specifik färg eller yta, eftersom de två serierna Premium och Classic också finns tillgängliga som som kundanpassade lösningar i alla färger.

Oavsett om du väljer den klassiska ytan i borstat stål eller om tillbehören ska vara mattsvarta eller i en helt annan färg understryker bara mångsidigheten, och kvaliteten är fortfarande densamma för alla varianter.



## Tysk kvalitet och snabb leverans

När du väljer Pressalit Public för att inreda toaletterna i ditt projekt får du en högkvalitativ lösning i europeiskt stål, och du kan enkelt och snabbt gå vidare med att slutföra ditt projekt. Lösningarna tillverkas i Tyskland och vi har många lösningar i lager. Om du väljer specialfärger eller andra beställningsvaror är leveranstiden bara 4-6 veckor.



Alla produkter  
är tillgängliga i  
RAL-färger  
på begäran







#### Pressalit Public Classic tvålpump

Tvålpump i rostfritt stål för väggmontering. Droppfri enhandstvålpump med **1100 ml behållare**. Utformad för vanlig flytande tvål eller handkräm. Låsbar lösning. Vikt 1,3 kg. Inkl. monteringsatts.


Artikel nr.	RSK nr.	Yta	Rostfritt stål
● PY30710	8920388	Borstat stål	AISI 316L
● PY40710	8920397	Matt svart	AISI 316L
● PY10710	8920381	Polerat stål	AISI 316L



#### Pressalit Public Classic desinfektionsdispenser

Desinfektionsdispenser i rostfritt stål för väggmontering. Enhandsdesinfektionspump med **950 ml tank**. Utformad för standardhanddesinfektionsmedel. Vikt 1,2 kg. Inkl. monteringsatts.


Artikel nr.	RSK nr.	Yta	Rostfritt stål
● PY30730	8920391	Borstat stål	AISI 316L
● PY40730	8920400	Matt svart	AISI 316L
● PY10730	8920384	Polerat stål	AISI 316L



#### Pressalit Public Classic tvålpump med sensor

Tvålpump med sensor i rostfritt stål för väggmontering. Droppfri tvålpump med **850 ml behållare**. Utformad för vanlig flytande tvål eller handkräm. Vikt 1,7 kg. Inkl. monteringsatts.



Artikel nr.	RSK nr.	Yta	Rostfritt stål
● PY30715	8920389	Borstat stål	AISI 316L
● PY40715	8920398	Matt svart	AISI 316L
● PY10715	8920382	Polerat stål	AISI 316L



#### Pressalit Public Classic desinfektionsdispenser med sensor

Desinfektionsdispenser i borstat rostfritt stål. Monterad på golvstativ. Desinfektionspump med sensor och **950 ml tank**. Utformad för standard handdesinfektionsmedel. Låsbar lösning. Vikt 10 kg. Inkl. monteringsatts.


Artikel nr.	RSK nr.	Yta	Rostfritt stål
● PY30735	8920392	Borstat stål	AISI 316L



#### Pressalit Public Classic desinfektionsdispenser med sensor

Desinfektionsdispenser med sensor i rostfritt stål för väggmontering. Enhandsdesinfektionspump med **700 ml tank**. Utformad för standardhanddesinfektionsmedel. Låsbar lösning. Vikt 1,6 kg. Inkl. monteringsatts.

Artikel nr.	RSK nr.	Yta	Rostfritt stål
● PY30725	8920390	Borstat stål	AISI 316L
● PY40725	8920399	Matt svart	AISI 316L
● PY10725	8920383	Polerat stål	AISI 316L



#### Pressalit Public Premium tvålpump


Tvålpump i rostfritt stål för väggmontering. Enhandsmanövrering och droppfri tvålpump med **200 ml behållare**. Utformad för vanlig flytande tvål eller handlotion. Låsbar lösning. Vikt 1,2 kg. Inkl. monteringsatts.

Artikel nr.	RSK nr.	Yta	Rostfritt stål
● PX30710	8920370	Borstat stål	AISI 316L

Kan erbjudas i många olika färger - kontakta oss för mer information

Kan erbjudas i många olika färger - kontakta oss för mer information






### Pressalit Public Classic pappersdispenser, manuell

Pappersdispenser i rostfritt stål för väggmontering. För ca **500 pappersservetter**. Nyckelmanövrerad öppning. Hölje i rostfritt stål. Fylls uppifrån och har en inspektionsöppning för att indikera fyllnadsnivå. Vikt 2,7 kg. Inkl. monteringsatts.


Artikel nr.	RSK nr.	Yta	Rostfritt stål
● PY30110	8920387	Borstat stål	AISI 304
● PY40110	8920396	Matt svart	AISI 304
● PY10110	8920380	Polerat stål	AISI 304



### Pressalit Public Classic papperskorg

Papperskorg i rostfritt stål för golvmontering eller dold väggmontering. Frontpanel med plåt i rostfritt stål med rundade hörn. Utrustad med en avtagbar, tvättbar tygpåse av polypropylen. **Kapacitet ca 60 liter**. 2,5 mm och 4 mm tjocka galler och andra raden monteringshål för dold väggmontering. Vikt 2,7 kg. Inkl. monteringsatts.


Artikel nr.	RSK nr.	Yta	Rostfritt stål
● PY30920	8920395	Borstat stål	AISI 304
● PY40920	8920402	Matt svart	AISI 304
● PY10920	8920386	Polerat stål	AISI 304



### Pressalit Public Premium pappersdispenser, manuell

Pappersdispenser i rostfritt stål för väggmontage. Öppen topp med synlig yta i borstat stål. Rymmer ca **300 ark papper**. Det finns en inspektionsöppning för att indikera påfyllningsnivån och påfyllning sker uppifrån. Vikt 3,2 kg. Inkl. monteringsatts.

Artikel nr.	RSK nr.	Yta	Rostfritt stål
● PX30105	8920364	Borstat stål	AISI 304



### Pressalit Public Premium papperskorg


Papperskorg tillverkad av robust rostfritt stål. Utrustad med invändig hållare för vanliga soppåsar. **Kapacitet ca 15 liter**. Papperskorgen kan monteras på väggen med lim eller skruvar. Hölje i rostfritt stål med synliga ytor slipade matt och borstade. Montering kan ske med lim eller två skruvar. Det finns även möjlighet att montera med extra stölskydd i bakväggen. Vikt 2,7 kg. Inkl. monteringsatts.

Artikel nr.	RSK nr.	Yta	Rostfritt stål
● PX30905	8920371	Borstat stål	AISI 304

### Pressalit Public Classic papperskorg

Papperskorg tillverkad av robust rostfritt stål. Kropp i rostfritt stål med rundade kanter. Utrustad med avtagbar, tvättbar tygpåse av polypropylen. **Kapacitet ca 34 liter**. Montering kan ske med lim eller med två skruvar. Kan även utrustas med extra stölskydd i den bakre väggen. Vikt 4,5 kg. Inkl. monteringsatts.

Artikel nr.	RSK nr.	Yta	Rostfritt stål
● PY30910	8920394	Borstat stål	AISI 304
● PY40910	8920401	Matt svart	AISI 304
● PY10910	8920385	Polerat stål	AISI 304



### Pressalit Public Premium hygienpapperskorg


Väggmonterad hygienpapperskorg med integrerad påsdispenser på sidan, avtagbar 4-liters sanitetsbehållare och gångjärnsförsatt lock. Vikt 2,6 kg. Inkl. monteringsatts och en låda med sanitetspåsar av plast.

Artikel nr.	RSK nr.	Yta	Rostfritt stål
● PX30925	8920372	Borstat stål	AISI 304
● PX40925	8920379	Matt svart	AISI 304
● PX10925	8920363	Polerat stål	AISI 304

Kan erbjudas i många olika färger - kontakta oss för mer information

Kan erbjudas i många olika färger - kontakta oss för mer information






**Pressalit Public Classic toalettbörste för väggmontering**

Toalettbörste i massivt rostfritt stål för väggmontering. Dold stölskyddsanordning med 2-punktsrosett. Vikt 1,2 kg. Inkl. monteringsatts.

Artikel nr.	RSK nr.	Yta	Rostfritt stål
● PY30810	8920393	Borstat stål	AISI 303



**Pressalit Public Premium toalettpappershållare för 1 stor toalettpappersrulle**




Toalettpappershållare i stort stålhölje med plats för rullar med max. Ø 280 x 100 mm. För väggmontering. Låsbar lösning. Vikt 4,7 kg. Inkl. monteringsatts.

Artikel nr.	RSK nr.	Yta	Rostfritt stål
● PX30225	8920367	Borstat stål	AISI 304
● PX40225	8920376	Matt svart	AISI 304
● PX10225	8920360	Polerat stål	AISI 304

**Pressalit Public Premium toalettpappershållare för 1 rulle toalettpapper + 1 reservrulle**

Toalettpappershållare i stål med plats för reservrullar. För väggmontering. Pappershållaren är låsbar. Vikt 3,8 kg. Inkl. monteringsatts.

Artikel nr.	RSK nr.	Yta	Rostfritt stål
● PX30210	8920365	Borstat stål	AISI 304
● PX40210	8920374	Matt svart	AISI 304
● PX10210	8920358	Polerat stål	AISI 304



**Pressalit Public Premium handtork med sensor**

Varmluftshandtork i rostfritt stål för väggmontage. Lågbullrande fläkt med sensor som aktiveras på 172 mm (± 20 mm) avstånd. Torktid ca 15 sek. Anslutning genom fast installation eller installation över strömbrytare. Permanent installation måste utföras av en auktoriserad elektriker. Effekt 840-1000 W. 230 V / 50/60 Hz



Artikel nr.	RSK nr.	Yta	Rostfritt stål
● PX30515	8865104	Borstat stål	AISI 304
● PX40515	8865105	Matt svart	AISI 304

\* Längre leveranstid kan förekomma vid matt svart yta.

**Pressalit Public Premium toalettpappershållare med plats för 5 rullar toalettpapper**

Toalettpappershållare i rostfritt stål med plats för 5 rullar. För väggmontering. Utformad för en standard toalettrulle och fyra dolda rullar som automatiskt fälls ner. Inspektionsöppning för att indikera fyllnadsnivå. Påfyllning genom öppning i toppen. Vikt 2,4 kg. Inkl. monteringsatts.

Artikel nr.	RSK nr.	Yta	Rostfritt stål
● PX30220	8920366	Borstat stål	AISI 304
● PX40220	8920375	Matt svart	AISI 304
● PX10220	8920359	Polerat stål	AISI 304



**Pressalit Public Premium set med papperskorg, pappersdispenser och tvålpump**



Väggmonterad uppsättning bestående av en 200 ml tvålpump för enhandshandtering, pappersdispenser för ca 300 pappersservetter och en 15 liters papperskorg i borstat rostfritt stål. För väggmontering med lim eller skruv. Papperskorgen har en invändig hållare för vanliga soppåsar. Inkl. monteringsatts. Tvåldispensern har en 200 ml behållare avsedd för vanlig flytande handtvål. Satsen har ett fjäderclipslås. Påfyllning av pappersdispensern sker från toppen.

Artikel nr.	RSK nr.	Yta	Rostfritt stål
● PX30990	8920373	Borstat stål	AISI 304 - 316

Kan erbjudas i många olika färger - kontakta oss för mer information

Kan erbjudas i många olika färger - kontakta oss för mer information





**Pressalit Public Premium inbyggnadsmodul med pappersdispenser och papperskorg**

Inbyggnadsmodul bestående av en pappersdispenser och en **32 liters** hygienpapperskorg. Pappersdispensern har plats för ca **500 pappersservetter**. Hygienpapperskorgen är utrustad med en löstagbar nätkorg och lösningen är låsbar. Inkl. monteringsats. Det finns en inspektionsöppning för att indikera fyllnadsnivå och påfyllning är tillgänglig genom en låsbar frontlucka med fallskydd. Finns med identiska cylinderlås för både pappersdispenser och papperskorg. Vikt 14,5 kg.


Artikel nr.	RSK nr.	Yta	Rostfritt stål
● PX30310	8920368	Borstat stål	AISI 304
● PX40310	8920377	Matt svart	AISI 304
● PX10310	8920361	Polerat stål	AISI 304



**Pressalit Public Premium strömförsörjning, C 3 volt, lämplig för automater med infraröd sensor**

Strömförsörjning för infraröd sensormodul. Kan användas som en vanlig strömförsörjning från ett vägguttag tillsammans med modulen istället för batterier. Kabellängd 1,35 m. Primär: 100V-240V~, 50/60 Hz, 0.5A. Sekundär: 3V=, 2A.

Artikel nr.	RSK nr.
● PX00789	8920356



**Pressalit Public Premium inbyggnadsmodul med pappersdispenser, tvålpump med sensor och papperskorg**

Inbyggnadsmodul i rostfritt stål bestående av en tvålpump med beröringsfri funktion, en pappersdispenser med plats för **ca 250 pappersservetter** och en **ca 11 liter** stor papperskorg med löstagbar nätkorg. papperskorgen är åtkomlig genom en låsbar dörr. Inkl. monteringsats och batterier. Tvåldispensern är avsedd för en standard 950 ml engångsflaska med vanlig flytande tvål eller handlotion. Låsbar frontlucka med droppskydd för enkel påfyllning och inspektionsspår för att indikera fyllnadsnivå. Papperskorgen har en självstängande, flamskyddad avfallslucka och cylinderlåsen manövreras med en enda nyckel. Vikt 14,7 kg.

Artikel nr.	RSK nr.	Yta	Rostfritt stål
● PX30320	8920369	Borstat stål	AISI 304
● PX40320	8920378	Matt svart	AISI 304
● PX10320	8920362	Polerat stål	AISI 304



**Pressalit Public Premium infraröd sensormodul för dispensrar**

"Infraröd sensor med pump för användning i tvåldispensrar. Sensorn reagerar på ljusskillnader. Detekteringsavstånd ca 5 cm. Passar tvålbehållare PX10320, PX30320, PX40320, PY10715, PY20725 och PY30735.<br>3V. Kräver 2 LR14-batterier (ingår ej).

Artikel nr.	RSK nr.
● PX00799	8920357

Kan erbjudas i många olika färger - kontakta oss för mer information

- Lagervara
- Anskaffning av varor

**Pressalit A/S**  
Pressalitvej 1  
8680 Ry  
Danmark  
T: +45 8788 8788  
pressalit@pressalit.com

**Pressalit AB**  
Kista Science Tower  
Färögatan 33  
164 51 Kista  
Sverige  
T: +46 8 444 19 30  
se@pressalit.com

# PRESSALIT®

Pressalit.com

## PRESSALIT SUPPORTS UNITED NATIONS GLOBAL GOALS



Pressalit's Environmental and Quality Management Systems are certified by LRQA

