

**LET'S MAKE
ROOM FOR
DESIGN**

NYHET



Pressalit Solid Pro Norden

Stabilitet och styrka förenas i en av marknadens starkaste och mest hållbara toalettsitsar. Care Soft Close Norden ger inte bara ett extra robust beslag, den minskar även stöldriskan. Sitsen ger samtidigt ett visuellt lyft för offentliga eller privata badrum, där det behövs lite extra styrka.



PRESSALIT®

LET'S MAKE
ROOM FOR
DESIGN




EKSTRA
STARK

Institutionsbeslag
med soft close

Styrkan sitter i beslaget:

- Vändbart beslag och regleringsskivor för montering på en lång rad toalettskålar.
- Den sidenmatta ytan är motståndskraftig mot kemisk och mekanisk påverkan.
- Beslaget gör det att montera toalettsitsen utan lock.
- Beslaget och toalettsitsen kan inte separeras utan specialverktyg – vilket minskar stöldriskan.
- Beslaget är helgjutet så att smuts inte kan samlas i hål eller springor.
- Grundligt testad för brottstyrka, dämpare och sidotryck.
- 10 års garanti.

PRESSALIT®



PATENT

Det starka valet för alla sorters användning

På många offentliga toaletter sker ofta många besök under en dag. Det ställer stora krav på hållbarheten på toalettsitsen för att säkerställa en bra upplevelse med en bekväm och stabil toalettsits varje gång och för alla sorters användning. Det samma gäller i privata hem vid t.ex. förflyttningar från rullstol.

Det unika beslaget på Care Soft Close Norden är fastmonterat och särskilt utvecklat, så att det inte kan tas av utan specialverktyg. Toalettsitsen finns både med och utan soft close och är designat med detaljer, som gör det lätt att rengöra, och samtidigt är den motståndskraftigt mot kemisk påverkan.

Testad för att hålla – med garanti

Den nya Pressalit Care Soft Close Norden är en stark och robust toalettsits. Den är grundligt testad, särskilt utvecklad för hård användning och kommer med hela 10 års garanti.

Totalt sett betyder extra hållbarhet färre utbyten vid offentlig användning, vilket dessutom gör det möjligt att bidra till lägre drift- och underhållskostnader.

För att säkerställa hållbarheten är toalettsitsen testad enligt DIN 19516, som bland annat testar dämparna och toalettsitsens brottstyrka. Care Soft Close Norden är testad för att hålla för 30 000 nedfall, där toalettsitsen stänger sig själv. Dessutom är soft close-funktionen testad med hela 13.000 stängningar, där sitsen och lockets tvingas ner. Både lock och ringsitsen är dessutom testade för en belastning som går över vårt maximala test på 240 kg.

På en toalett med många olika besök blir det ofta belastning från sidorna – även vid förflyttningar till och från rullstol, där en stabil toalettsits är avgörande för säkerheten. Därför har Care Soft Close Norden dessutom genomgått ett belastningstest med 60.000 sidotryck à 20 kg. Det motsvarar 10 år med 16 besök om dagen, där toalettsitsen belastas mer än vid vanlig användning.



Polygiene®
SAFER TO TOUCH

Pressalit Care Soft Close Norden kommer med en antibakteriell verkan. Polygiene® ingår som en del av toalettsitsen och bekämpar tillväxten av bakterier dygnet runt.



Innovativ design och funktionalitet står i fokus och med Pressalit Care Soft Close Norden får du en prisbelönt design i världsklass.

reddot design award



PREMIUM BATHROOM SOLUTIONS SINCE 1954

Pressalit A/S är ett danskt privatägt företag med produktion i Ry i Danmark. Vi har designat, utvecklat och tillverkat toalettsitsar av högsta kvalitet sedan 1954. Sedan 1975 har vi dessutom utvecklat flexibla badrumslösningar och höjdbarbara kök för personer med nedsatt funktionsförmåga. Detta har gjort oss till en av världens ledande tillverkare av högkvalitativa badrumslösningar. Vårt breda produktsortiment kännetecknas av hög kvalitet, fulländad design och väl genomtänkt funktionalitet.

Pressalit A/S

Pressalitvej 1, DK-8680 Ry,
T: +45 8788 8788
pressalit@pressalit.com

Pressalit.com

Pressalit AB

Kista Science Tower, Färögatan 33
SE-164 51 Kista
T: +46 8 444 19 30
se@pressalit.com



Varunr.:

Solid Pro Norden met lock, m/soft close, vit
Varunr. 1120011-DG2925

Solid Pro Norden met lock, u/soft close, vit
Varunr. 1118011-DG2925

Solid Pro Norden utan lock, m/soft close, vit
Varunr. 1119011-DG2925

Solid Pro Norden utan lock, u/soft close, vit
Varunr. 1117011-DG2925

Passar till:

Ifö Sign og Ifö Spira
Passar till vägghängda och golvstående toaletter

Laufen Pro N (Kompas/Kompas E)
Passar till vägghängda och golvstående toaletter (endast bottenmontering)

Gustavsberg Nautic
1500, 1546, 5500, 5520, 5530, 5591, 5510

För användning på:
Ifö Cera

PRESSALIT SUPPORTS UNITED NATIONS GLOBAL GOALS



Pressalit's Environmental and Quality Management Systems are certified by LRQA