

**LET'S MAKE
ROOM FOR
PEOPLE**


PRESSALIT®



**Snabb
och enkel
montering**

Få trygghet och stöd med Pressalit TMA toalettarmstöd

Våra toalettarmstöd, som monteras direkt på toaletten, är utformade för att göra vardagen lättare för dig med nedsatt funktion i armar och ben, balanssvårigheter eller som har genomgått en höftoperation. Med fokus på komfort och säkerhet hjälper de dig att bli mer oberoende och bevara din självständighet. Enkel montering, maximalt stöd – för att alla förtjänar en värdig lösning.



CE

Kvalitetsdesign med fokus på funktionalitet, självständighet och värdighet

Trygghet, flexibilitet och stöd i vardagen

För många kan det vara en utmaning att sätta sig och resa sig från toaletten. Våra hals säkra, ergonomiska toalettarmstöd är utformade med komfort och säkerhet i åtanke. De har en behaglig greppyta samt ett brett och stabilt tryckområde som ger optimalt stöd.


Armstöden kan fällas upp individuellt, vilket ger flexibilitet och sparar plats runt toaletten.

Syftet är att öka självständigheten och bevara värdigheten – varje dag.




Välj mellan TMA 1 och TMA 2

- Monteringshålen i skålen ska vara mellan 130 –160 mm
- Mät skålens bredaste punkt inom det område som TMA'en täcker
- Om måttet är 360 mm eller mindre passar TMA 1
- Om måttet är mellan 360–375 mm passar TMA 2




TMA1 armstöd för montering på toalett



Varunr. R1170000, INCL. TOALETTSITS
VVS 615723200, HMI 35270, NBS:N13:436
NRF 6191649, EAN 5708590211701


- Inkl. R37 Dania toalettsits med BL1-beslag
- Passar bl.a. till Ifö Sign 601021999, 60101200, Ifö Spira 601051200, 601055200
- Längd: 490 mm från toalettens bakkant
- Bredd: 360 mm
- Max belastning: 140 kg
- Toaletttrullehållare beställs separat



Varunr. R1171000, EXCL. TOALETTSITS
VVS 615723100, HMI 42230, NBS:N13:436
NRF 6191651, EAN 5708590211718

- Rekommenderas med Pressalit toalettsitsar (beställs separat): R26, R27, R28, R29, R37, R38
- Passer bl.a. till Ifö Sign 601021999, 60101200, Ifö Spira 601051200, 601055200
- Längd: 490 mm från toalettens bakkant
- Bredd: 360 mm
- Max belastning: 140 kg
- Toaletttrullehållare beställs separat

TMA2 armstöd för montering på toalett, bred passform




Varunr. R1190112000, INCL. TOALETTSITS

VVS 615724200 , HMI 130724

NRF 6190324, EAN 5708590376233

- Inkl. R37 Dania toalettsits med BL1-beslag
- Passar bl.a. till Laufen Pro 604088260, 604072200
- Längd: 490 mm från toalettens bakkant
- Bredd: 375 mm
- Max belastning: 140 kg
- Toaletttrullehållare beställs separat




Varunr. R1191112000, EXCL. TOALETTSITS

VVS 615723200, HMI 35270

NRF 6191649, EAN 5708590211701

- Rekommenderas med Pressalit toalettsitsar (beställs separat): R26, R27, R28, R29, R37, R38
- Passar bl.a. till Laufen Pro 604088260, 604072200
- Längd: 490 mm från toalettens bakkant
- Bredd: 375 mm
- Max belastning: 140 kg
- Toaletttrullehållare beställs separat

TMA3 armstöd för montering på toalett inkl. 2 toaletttrullehållare



Varunr. R1192112, EXCL. TOALETTSITS



VVS 615725112 , HMI 139267

NRF 6191649, EAN 5708590387475

- Rekommenderas med Pressalit toalettsitsar (beställs separat): Sign 533, Sign 554
- Passar till Spira 6261, Spira 6293, Sign 6893
- Längd: 580 mm
- Bredd: 600 mm
- Max belastning: 150 kg
- Exkl. beslag

Toaletttrullehållare till TMA1 och TMA2

Toaletttrullehållaren kan monteras på både höger och vänster armstöd. Passar till TMA1 och TMA2.



Varunr. R1175000

VVS 615723950, HMI 35271, NBS N13:436

NRF 6191655, EAN 5708590211725

LET'S MAKE ROOM FOR PEOPLE

PRESSALIT®



PREMIUM BATHROOM SOLUTIONS SINCE 1954

Pressalit A/S är ett danskt privatägt företag med produktion i Ry, Danmark. Sedan 1954 har vi designat, utvecklat och producerat toalettstolar av högsta kvalitet. Och sedan 1975 har Pressalit även utvecklat flexibla badrumslösningar och höj- och sänkbara kök för personer med nedsatt funktionsförmåga. Detta har gjort oss till en av världens ledande tillverkare av högkvalitativa badrumslösningar. Hög kvalitet, komplett design och komplett funktionalitet kännetecknar vårt breda utbud av produkter.

Pressalit AB

Kista Science Tower, Färögatan 33
164 51 Kista, Sverige
T: +46 8444 1930
se@pressalit.com

Pressalit A/S

Pressalitvej 1, 8680 Ry, Denmark,
T: +45 8788 8788, F: +45 8788 8789
pressalit@pressalit.com

Pressalit.com

PRESSALIT SUPPORTS UNITED NATIONS GLOBAL GOALS



Pressalit's Environmental and Quality Management Systems are certified by LRQA



MADE IN DENMARK

